



HEBEL
Stahl, brüniert.



GRIFF
Form PLX. (siehe Seite 386) Duroplast (PF), schwarz, glänzend.



UNTERLEGSCHLEIBEN
Stahl gehärtet.



SPIRALEXZENTER
Stahl gehärtet.



GEWINDEBUCHSE (AUSFÜHRUNGEN GN 918-KVS, GN 918-GVS, GN 918-SKS)
Stahl gehärtet.



GEWINDEBUCHSE (AUSFÜHRUNGEN GN 918-KVB, GN 918-GVB, GN 918-SKB)
Stahl gehärtet.



STANDARD AUSFÜHRUNGEN

Gewindezapfen Stahl nitriert:

- **GN 918-KV:** mit Kugelgriff, schräg.
- **GN 918-GV:** mit Kugelgriff, gerade.
- **GN 918-SK:** mit Sechskant.



Zylinderkopfschraube aus nitriertem und brüniertem Stahl auf der Bedienseite:

- **GN 918-KVS:** mit Kugelgriff, schräg.
- **GN 918-GVS:** mit Kugelgriff, gerade.
- **GN 918-SKS:** mit Sechskant.



Zylinderkopfschraube aus nitriertem und brüniertem Stahl auf der Rückseite:

- **GN 918-KVB:** mit Kugelgriff, schräg.
- **GN 918-GVB:** mit Kugelgriff, gerade.
- **GN 918-SKB:** mit Sechskant.



Suffix für die Spannrichtung:

- **L:** Spannung gegen den Uhrzeigersinn.
- **R:** Spannung im Uhrzeigersinn (in den Zeichnungen dargestellte Ausführung).



FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Spiralexzenter GN 918 ermöglichen bei verhältnismäßig großem Spannweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen.

Das System ist selbstsichernd in jeder Winkelstellung.

Der Kugelgriff ist mit dem Spiralexzenter mittels Kerbverzahnung verbunden. Bei der Montage kann die Lage des Hebels somit in einer zum Spannen günstigen Stellung befestigt werden.





Durch die Verwendung der Anlaufscheibe können aufwendige Teile mit Innengewinden umgangen werden, somit kann die Schraube direkt in Verbindung mit Muttern für T-Nuten für Anschlussplatten verwendet werden.




GN 918 L/R

Verstellbereich 270°

Verstellbereich 261,6°





GN 918-KV




Artikelnummer	Beschreibung	d3	d1 -0.5	d2	d6	l1	l2	h1	h2	h4	h7	⚖
GN.31795	GN 918-40-KV-L	25	40	M8	20	8	100	10	31	55	0.2	178
GN.31796	GN 918-40-KV-R	25	40	M8	20	8	100	10	31	55	0.2	177
GN.31800	GN 918-50-KV-L	30	50	M10	24	11	116	12	35	62	0.2	297
GN.31801	GN 918-50-KV-R	30	50	M10	24	11	116	12	35	62	0.2	297

GN 918-GV

Artikelnummer	Beschreibung	d3	d1 -0.5	d2	d6	l1	l2	h1	h2	h5	h7	⚖
GN.84501	GN 918-40-GV-L	25	40	M8	20	8	100	10	31	31	0.2	176
GN.84521	GN 918-40-GV-R	25	40	M8	20	8	100	10	31	31	0.2	176
GN.84701	GN 918-50-GV-L	30	50	M10	24	11	116	12	35	36	0.2	297
GN.84721	GN 918-50-GV-R	30	50	M10	24	11	116	12	35	36	0.2	297

GN 918-SK


Artikelnummer	Beschreibung	d1 -0.5	d2	d6	l1	h1	h3	h7	sw	⚖
GN.84631	GN 918-40-SK-L	40	M8	20	8	10	21.5	0.2	15	87
GN.84651	GN 918-40-SK-R	40	M8	20	8	10	21.5	0.2	15	88
GN.84831	GN 918-50-SK-L	50	M10	24	11	12	24.5	0.2	19	160
GN.84851	GN 918-50-SK-R	50	M10	24	11	12	24.5	0.2	19	160



GN 918-KVS


Artikelnummer	Beschreibung	d3	d1 -0.5	d2	d4 h9	d6	l1	l2	h1	h2	h4	h6 -0.1	h7	Δ
GN.84601	GN 918-40-KVS-L-10	25	40	M6	9	20	10*	100	10	36	55	2.5	0.2	179
GN.84602	GN 918-40-KVS-L-15	25	40	M6	9	20	15	100	10	36	55	2.5	0.2	180
GN.84603	GN 918-40-KVS-L-20	25	40	M6	9	20	20	100	10	36	55	2.5	0.2	181
GN.84604	GN 918-40-KVS-L-25	25	40	M6	9	20	25	100	10	36	55	2.5	0.2	182
GN.84605	GN 918-40-KVS-L-30	25	40	M6	9	20	30	100	10	36	55	2.5	0.2	183
GN.84606	GN 918-40-KVS-L-40	25	40	M6	9	20	40	100	10	36	55	2.5	0.2	185
GN.84607	GN 918-40-KVS-L-45	25	40	M6	9	20	45*	100	10	36	55	2.5	0.2	185
GN.84608	GN 918-40-KVS-L-50	25	40	M6	9	20	50	100	10	36	55	2.5	0.2	186
GN.84609	GN 918-40-KVS-L-60	25	40	M6	9	20	60	100	10	36	55	2.5	0.2	188
GN.84610	GN 918-40-KVS-L-65	25	40	M6	9	20	65*	100	10	36	55	2.5	0.2	190
GN.84611	GN 918-40-KVS-L-70	25	40	M6	9	20	70	100	10	36	55	2.5	0.2	192
GN.84612	GN 918-40-KVS-L-80	25	40	M6	9	20	80	100	10	36	55	2.5	0.2	193
GN.84613	GN 918-40-KVS-L-90	25	40	M6	9	20	90	100	10	36	55	2.5	0.2	196
GN.84616	GN 918-40-KVS-R-10	25	40	M6	9	20	10*	100	10	36	55	2.5	0.2	179
GN.84617	GN 918-40-KVS-R-15	25	40	M6	9	20	15	100	10	36	55	2.5	0.2	180
GN.84618	GN 918-40-KVS-R-20	25	40	M6	9	20	20	100	10	36	55	2.5	0.2	181
GN.84619	GN 918-40-KVS-R-25	25	40	M6	9	20	25	100	10	36	55	2.5	0.2	182
GN.84620	GN 918-40-KVS-R-30	25	40	M6	9	20	30	100	10	36	55	2.5	0.2	183
GN.84621	GN 918-40-KVS-R-40	25	40	M6	9	20	40	100	10	36	55	2.5	0.2	185
GN.84622	GN 918-40-KVS-R-45	25	40	M6	9	20	45*	100	10	36	55	2.5	0.2	185
GN.84623	GN 918-40-KVS-R-50	25	40	M6	9	20	50	100	10	36	55	2.5	0.2	186
GN.84624	GN 918-40-KVS-R-60	25	40	M6	9	20	60	100	10	36	55	2.5	0.2	188
GN.84625	GN 918-40-KVS-R-65	25	40	M6	9	20	65*	100	10	36	55	2.5	0.2	190
GN.84626	GN 918-40-KVS-R-70	25	40	M6	9	20	70	100	10	36	55	2.5	0.2	192
GN.84627	GN 918-40-KVS-R-80	25	40	M6	9	20	80	100	10	36	55	2.5	0.2	193
GN.84628	GN 918-40-KVS-R-90	25	40	M6	9	20	90	100	10	36	55	2.5	0.2	196
GN.84801	GN 918-50-KVS-L-12	30	50	M8	11	24	12	116	12	41	62	2.5	0.2	297
GN.84802	GN 918-50-KVS-L-22	30	50	M8	11	24	22	116	12	41	62	2.5	0.2	301
GN.84803	GN 918-50-KVS-L-32	30	50	M8	11	24	32	116	12	41	62	2.5	0.2	305
GN.84804	GN 918-50-KVS-L-42	30	50	M8	11	24	42	116	12	41	62	2.5	0.2	308
GN.84805	GN 918-50-KVS-L-52	30	50	M8	11	24	52	116	12	41	62	2.5	0.2	313
GN.84806	GN 918-50-KVS-L-62	30	50	M8	11	24	62	116	12	41	62	2.5	0.2	316
GN.84807	GN 918-50-KVS-L-72	30	50	M8	11	24	72	116	12	41	62	2.5	0.2	320
GN.84808	GN 918-50-KVS-L-82	30	50	M8	11	24	82	116	12	41	62	2.5	0.2	324
GN.84809	GN 918-50-KVS-L-92	30	50	M8	11	24	92	116	12	41	62	2.5	0.2	326
GN.84810	GN 918-50-KVS-L-102	30	50	M8	11	24	102	116	12	41	62	2.5	0.2	324
GN.84811	GN 918-50-KVS-L-112	30	50	M8	11	24	112	116	12	41	62	2.5	0.2	333
GN.84815	GN 918-50-KVS-R-12	30	50	M8	11	24	12	116	12	41	62	2.5	0.2	297
GN.84816	GN 918-50-KVS-R-22	30	50	M8	11	24	22	116	12	41	62	2.5	0.2	301
GN.84817	GN 918-50-KVS-R-32	30	50	M8	11	24	32	116	12	41	62	2.5	0.2	305
GN.84818	GN 918-50-KVS-R-42	30	50	M8	11	24	42	116	12	41	62	2.5	0.2	308
GN.84819	GN 918-50-KVS-R-52	30	50	M8	11	24	52	116	12	41	62	2.5	0.2	313
GN.84820	GN 918-50-KVS-R-62	30	50	M8	11	24	62	116	12	41	62	2.5	0.2	316
GN.84821	GN 918-50-KVS-R-72	30	50	M8	11	24	72	116	12	41	62	2.5	0.2	320
GN.84822	GN 918-50-KVS-R-82	30	50	M8	11	24	82	116	12	41	62	2.5	0.2	324
GN.84823	GN 918-50-KVS-R-92	30	50	M8	11	24	92	116	12	41	62	2.5	0.2	326
GN.84824	GN 918-50-KVS-R-102	30	50	M8	11	24	102	116	12	41	62	2.5	0.2	324
GN.84825	GN 918-50-KVS-R-112	30	50	M8	11	24	112	116	12	41	62	2.5	0.2	333

Standard Maschinenelemente




GN 918-GVS


Artikelnummer	Beschreibung	d3	d1 -0.5	d2	d4 h9	d6	l1	l2	h1	h2	h5	h6 -0.1	h7	△
GN.84541	GN 918-40-GVS-L-10	25	40	M6	9	20	10*	100	10	36	31	2.5	0.2	178
GN.84542	GN 918-40-GVS-L-15	25	40	M6	9	20	15	100	10	36	31	2.5	0.2	178
GN.84543	GN 918-40-GVS-L-20	25	40	M6	9	20	20	100	10	36	31	2.5	0.2	180
GN.84544	GN 918-40-GVS-L-25	25	40	M6	9	20	25	100	10	36	31	2.5	0.2	180
GN.84545	GN 918-40-GVS-L-30	25	40	M6	9	20	30	100	10	36	31	2.5	0.2	182
GN.84546	GN 918-40-GVS-L-40	25	40	M6	9	20	40	100	10	36	31	2.5	0.2	183
GN.84547	GN 918-40-GVS-L-45	25	40	M6	9	20	45*	100	10	36	31	2.5	0.2	184
GN.84548	GN 918-40-GVS-L-50	25	40	M6	9	20	50	100	10	36	31	2.5	0.2	184
GN.84549	GN 918-40-GVS-L-60	25	40	M6	9	20	60	100	10	36	31	2.5	0.2	186
GN.84550	GN 918-40-GVS-L-65	25	40	M6	9	20	65*	100	10	36	31	2.5	0.2	188
GN.84551	GN 918-40-GVS-L-70	25	40	M6	9	20	70	100	10	36	31	2.5	0.2	190
GN.84552	GN 918-40-GVS-L-80	25	40	M6	9	20	80	100	10	36	31	2.5	0.2	192
GN.84553	GN 918-40-GVS-L-90	25	40	M6	9	20	90	100	10	36	31	2.5	0.2	194
GN.84556	GN 918-40-GVS-R-10	25	40	M6	9	20	10*	100	10	36	31	2.5	0.2	178
GN.84557	GN 918-40-GVS-R-15	25	40	M6	9	20	15	100	10	36	31	2.5	0.2	178
GN.84558	GN 918-40-GVS-R-20	25	40	M6	9	20	20	100	10	36	31	2.5	0.2	180
GN.84559	GN 918-40-GVS-R-25	25	40	M6	9	20	25	100	10	36	31	2.5	0.2	180
GN.84560	GN 918-40-GVS-R-30	25	40	M6	9	20	30	100	10	36	31	2.5	0.2	182
GN.84561	GN 918-40-GVS-R-40	25	40	M6	9	20	40	100	10	36	31	2.5	0.2	183
GN.84562	GN 918-40-GVS-R-45	25	40	M6	9	20	45*	100	10	36	31	2.5	0.2	184
GN.84563	GN 918-40-GVS-R-50	25	40	M6	9	20	50	100	10	36	31	2.5	0.2	184
GN.84564	GN 918-40-GVS-R-60	25	40	M6	9	20	60	100	10	36	31	2.5	0.2	186
GN.84565	GN 918-40-GVS-R-65	25	40	M6	9	20	65*	100	10	36	31	2.5	0.2	188
GN.84566	GN 918-40-GVS-R-70	25	40	M6	9	20	70	100	10	36	31	2.5	0.2	190
GN.84567	GN 918-40-GVS-R-80	25	40	M6	9	20	80	100	10	36	31	2.5	0.2	192
GN.84568	GN 918-40-GVS-R-90	25	40	M6	9	20	90	100	10	36	31	2.5	0.2	194
GN.84741	GN 918-50-GVS-L-12	30	50	M8	11	24	12	116	12	41	36	2.5	0.2	297
GN.84742	GN 918-50-GVS-L-22	30	50	M8	11	24	22	116	12	41	36	2.5	0.2	301
GN.84743	GN 918-50-GVS-L-32	30	50	M8	11	24	32	116	12	41	36	2.5	0.2	305
GN.84744	GN 918-50-GVS-L-42	30	50	M8	11	24	42	116	12	41	36	2.5	0.2	308
GN.84745	GN 918-50-GVS-L-52	30	50	M8	11	24	52	116	12	41	36	2.5	0.2	313
GN.84746	GN 918-50-GVS-L-62	30	50	M8	11	24	62	116	12	41	36	2.5	0.2	316
GN.84747	GN 918-50-GVS-L-72	30	50	M8	11	24	72	116	12	41	36	2.5	0.2	320
GN.84748	GN 918-50-GVS-L-82	30	50	M8	11	24	82	116	12	41	36	2.5	0.2	324
GN.84749	GN 918-50-GVS-L-92	30	50	M8	11	24	92	116	12	41	36	2.5	0.2	326
GN.84750	GN 918-50-GVS-L-102	30	50	M8	11	24	102	116	12	41	36	2.5	0.2	324
GN.84751	GN 918-50-GVS-L-112	30	50	M8	11	24	112	116	12	41	36	2.5	0.2	333
GN.84755	GN 918-50-GVS-R-12	30	50	M8	11	24	12	116	12	41	36	2.5	0.2	297
GN.84756	GN 918-50-GVS-R-22	30	50	M8	11	24	22	116	12	41	36	2.5	0.2	301
GN.84757	GN 918-50-GVS-R-32	30	50	M8	11	24	32	116	12	41	36	2.5	0.2	305
GN.84758	GN 918-50-GVS-R-42	30	50	M8	11	24	42	116	12	41	36	2.5	0.2	308
GN.84759	GN 918-50-GVS-R-52	30	50	M8	11	24	52	116	12	41	36	2.5	0.2	313
GN.84760	GN 918-50-GVS-R-62	30	50	M8	11	24	62	116	12	41	36	2.5	0.2	316
GN.84761	GN 918-50-GVS-R-72	30	50	M8	11	24	72	116	12	41	36	2.5	0.2	320
GN.84762	GN 918-50-GVS-R-82	30	50	M8	11	24	82	116	12	41	36	2.5	0.2	324
GN.84763	GN 918-50-GVS-R-92	30	50	M8	11	24	92	116	12	41	36	2.5	0.2	326
GN.84764	GN 918-50-GVS-R-102	30	50	M8	11	24	102	116	12	41	36	2.5	0.2	324
GN.84765	GN 918-50-GVS-R-112	30	50	M8	11	24	112	116	12	41	36	2.5	0.2	333



Standard Maschinenelemente




Standard Maschinenelemente




GN 918-SKS

Artikelnummer	Beschreibung	d1 -0.5	d2	d4 h9	d6	l1	h1	h3	h6 -0.1	h7	sw	△
GN.84671	GN 918-40-SKS-L-15	40	M6	9	20	15	10	26	2.5	0.2	15	92
GN.84672	GN 918-40-SKS-L-20	40	M6	9	20	20	10	26	2.5	0.2	15	92
GN.84673	GN 918-40-SKS-L-25	40	M6	9	20	25	10	26	2.5	0.2	15	94
GN.84674	GN 918-40-SKS-L-30	40	M6	9	20	30	10	26	2.5	0.2	15	94
GN.84675	GN 918-40-SKS-L-35	40	M6	9	20	35	10	26	2.5	0.2	15	96
GN.84676	GN 918-40-SKS-L-40	40	M6	9	20	40	10	26	2.5	0.2	15	97
GN.84677	GN 918-40-SKS-L-50	40	M6	9	20	50	10	26	2.5	0.2	15	98
GN.84678	GN 918-40-SKS-L-55	40	M6	9	20	55**	10	26	2.5	0.2	15	98
GN.84679	GN 918-40-SKS-L-60	40	M6	9	20	60	10	26	2.5	0.2	15	100
GN.84680	GN 918-40-SKS-L-70	40	M6	9	20	70	10	26	2.5	0.2	15	102
GN.84681	GN 918-40-SKS-L-75	40	M6	9	20	75**	10	26	2.5	0.2	15	104
GN.84682	GN 918-40-SKS-L-80	40	M6	9	20	80	10	26	2.5	0.2	15	106
GN.84683	GN 918-40-SKS-L-90	40	M6	9	20	90	10	26	2.5	0.2	15	108
GN.84686	GN 918-40-SKS-R-15	40	M6	9	20	15	10	26	2.5	0.2	15	92
GN.84687	GN 918-40-SKS-R-20	40	M6	9	20	20	10	26	2.5	0.2	15	92
GN.84688	GN 918-40-SKS-R-25	40	M6	9	20	25	10	26	2.5	0.2	15	94
GN.84689	GN 918-40-SKS-R-30	40	M6	9	20	30	10	26	2.5	0.2	15	94
GN.84690	GN 918-40-SKS-R-35	40	M6	9	20	35	10	26	2.5	0.2	15	96
GN.84691	GN 918-40-SKS-R-40	40	M6	9	20	40	10	26	2.5	0.2	15	97
GN.84692	GN 918-40-SKS-R-50	40	M6	9	20	50	10	26	2.5	0.2	15	98
GN.84693	GN 918-40-SKS-R-55	40	M6	9	20	55**	10	26	2.5	0.2	15	98
GN.84694	GN 918-40-SKS-R-60	40	M6	9	20	60	10	26	2.5	0.2	15	100
GN.84695	GN 918-40-SKS-R-70	40	M6	9	20	70	10	26	2.5	0.2	15	102
GN.84696	GN 918-40-SKS-R-75	40	M6	9	20	75**	10	26	2.5	0.2	15	104
GN.84697	GN 918-40-SKS-R-80	40	M6	9	20	80	10	26	2.5	0.2	15	106
GN.84698	GN 918-40-SKS-R-90	40	M6	9	20	90	10	26	2.5	0.2	15	108
GN.84871	GN 918-50-SKS-L-12	50	M8	11	24	12	12	31	2.5	0.2	19	165
GN.84872	GN 918-50-SKS-L-22	50	M8	11	24	22	12	31	2.5	0.2	19	169
GN.84873	GN 918-50-SKS-L-32	50	M8	11	24	32	12	31	2.5	0.2	19	173
GN.84874	GN 918-50-SKS-L-42	50	M8	11	24	42	12	31	2.5	0.2	19	176
GN.84875	GN 918-50-SKS-L-52	50	M8	11	24	52	12	31	2.5	0.2	19	181
GN.84876	GN 918-50-SKS-L-62	50	M8	11	24	62	12	31	2.5	0.2	19	184
GN.84877	GN 918-50-SKS-L-72	50	M8	11	24	72	12	31	2.5	0.2	19	188
GN.84878	GN 918-50-SKS-L-82	50	M8	11	24	82	12	31	2.5	0.2	19	192
GN.84879	GN 918-50-SKS-L-92	50	M8	11	24	92	12	31	2.5	0.2	19	194
GN.84880	GN 918-50-SKS-L-102	50	M8	11	24	102	12	31	2.5	0.2	19	192
GN.84881	GN 918-50-SKS-L-112	50	M8	11	24	112	12	31	2.5	0.2	19	201
GN.84886	GN 918-50-SKS-R-12	50	M8	11	24	12	12	31	2.5	0.2	19	165
GN.84887	GN 918-50-SKS-R-22	50	M8	11	24	22	12	31	2.5	0.2	19	169
GN.84888	GN 918-50-SKS-R-32	50	M8	11	24	32	12	31	2.5	0.2	19	173
GN.84889	GN 918-50-SKS-R-42	50	M8	11	24	42	12	31	2.5	0.2	19	176
GN.84890	GN 918-50-SKS-R-52	50	M8	11	24	52	12	31	2.5	0.2	19	181
GN.84891	GN 918-50-SKS-R-62	50	M8	11	24	62	12	31	2.5	0.2	19	184
GN.84892	GN 918-50-SKS-R-72	50	M8	11	24	72	12	31	2.5	0.2	19	188
GN.84893	GN 918-50-SKS-R-82	50	M8	11	24	82	12	31	2.5	0.2	19	192
GN.84894	GN 918-50-SKS-R-92	50	M8	11	24	92	12	31	2.5	0.2	19	194
GN.84895	GN 918-50-SKS-R-102	50	M8	11	24	102	12	31	2.5	0.2	19	192
GN.84896	GN 918-50-SKS-R-112	50	M8	11	24	112	12	31	2.5	0.2	19	201




GN 918-KVB

Artikelnummer	Beschreibung	d3	d1 -0.5	d2	d4 h9	d5	d6	l1 max	l2	l3	h1	h2	h4	h6 -0.1	h7	wmax	
GN.84571	GN 918-40-KVB-L-12	25	40	M6	9	12	20	12	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	180
GN.84572	GN 918-40-KVB-L-22	25	40	M6	9	12	20	22	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	182
GN.84573	GN 918-40-KVB-L-27	25	40	M6	9	12	20	27	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	183
GN.84574	GN 918-40-KVB-L-32	25	40	M6	9	12	20	32	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	184
GN.84575	GN 918-40-KVB-L-37	25	40	M6	9	12	20	37	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	185
GN.84576	GN 918-40-KVB-L-42	25	40	M6	9	12	20	42	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	186
GN.84577	GN 918-40-KVB-L-47	25	40	M6	9	12	20	47	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	187
GN.84578	GN 918-40-KVB-L-57	25	40	M6	9	12	20	57	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	189
GN.84579	GN 918-40-KVB-L-62	25	40	M6	9	12	20	62	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	189
GN.84580	GN 918-40-KVB-L-67	25	40	M6	9	12	20	67	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	190
GN.84581	GN 918-40-KVB-L-77	25	40	M6	9	12	20	77	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	192
GN.84582	GN 918-40-KVB-L-82	25	40	M6	9	12	20	82	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	194
GN.84586	GN 918-40-KVB-R-12	25	40	M6	9	12	20	12	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	180
GN.84587	GN 918-40-KVB-R-22	25	40	M6	9	12	20	22	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	182
GN.84588	GN 918-40-KVB-R-27	25	40	M6	9	12	20	27	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	183
GN.84589	GN 918-40-KVB-R-32	25	40	M6	9	12	20	32	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	184
GN.84590	GN 918-40-KVB-R-37	25	40	M6	9	12	20	37	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	185
GN.84591	GN 918-40-KVB-R-42	25	40	M6	9	12	20	42	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	186
GN.84592	GN 918-40-KVB-R-47	25	40	M6	9	12	20	47	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	187
GN.84593	GN 918-40-KVB-R-57	25	40	M6	9	12	20	57	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	189
GN.84594	GN 918-40-KVB-R-62	25	40	M6	9	12	20	62	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	189
GN.84595	GN 918-40-KVB-R-67	25	40	M6	9	12	20	67	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	190
GN.84596	GN 918-40-KVB-R-77	25	40	M6	9	12	20	77	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	192
GN.84597	GN 918-40-KVB-R-82	25	40	M6	9	12	20	82	100	8.5	10	30.5	55	2.5	0.2	5	194
GN.84771	GN 918-50-KVB-L-10	30	50	M8	11	16	24	10	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	301
GN.84772	GN 918-50-KVB-L-20	30	50	M8	11	16	24	20	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	303
GN.84773	GN 918-50-KVB-L-30	30	50	M8	11	16	24	30	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	307
GN.84774	GN 918-50-KVB-L-40	30	50	M8	11	16	24	40	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	311
GN.84775	GN 918-50-KVB-L-50	30	50	M8	11	16	24	50	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	315
GN.84776	GN 918-50-KVB-L-60	30	50	M8	11	16	24	60	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	318
GN.84777	GN 918-50-KVB-L-70	30	50	M8	11	16	24	70	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	323
GN.84778	GN 918-50-KVB-L-80	30	50	M8	11	16	24	80	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	326
GN.84779	GN 918-50-KVB-L-90	30	50	M8	11	16	24	90	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	330
GN.84780	GN 918-50-KVB-L-100	30	50	M8	11	16	24	100	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	334
GN.84785	GN 918-50-KVB-R-10	30	50	M8	11	16	24	10	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	301
GN.84786	GN 918-50-KVB-R-20	30	50	M8	11	16	24	20	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	303
GN.84787	GN 918-50-KVB-R-30	30	50	M8	11	16	24	30	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	307
GN.84788	GN 918-50-KVB-R-40	30	50	M8	11	16	24	40	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	311
GN.84789	GN 918-50-KVB-R-50	30	50	M8	11	16	24	50	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	315
GN.84790	GN 918-50-KVB-R-60	30	50	M8	11	16	24	60	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	318
GN.84791	GN 918-50-KVB-R-70	30	50	M8	11	16	24	70	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	323
GN.84792	GN 918-50-KVB-R-80	30	50	M8	11	16	24	80	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	326
GN.84793	GN 918-50-KVB-R-90	30	50	M8	11	16	24	90	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	330
GN.84794	GN 918-50-KVB-R-100	30	50	M8	11	16	24	100	116	10.5	12	34.5	62	2.5	0.2	5	334




Standard Maschinenelemente



GN 918-GVB

Artikelnummer	Beschreibung	d3	d1 -0.5	d2	d4	h9	d5	d6	l1 max	l2	l3	h1	h2	h5	h6 -0.1	h7	wmax	Δ
GN.84506	GN 918-40-GVB-L-12	25	40	M6	9	12	20	12	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	178	
GN.84507	GN 918-40-GVB-L-22	25	40	M6	9	12	20	22	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	180	
GN.84508	GN 918-40-GVB-L-27	25	40	M6	9	12	20	27	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	182	
GN.84509	GN 918-40-GVB-L-32	25	40	M6	9	12	20	32	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	182	
GN.84510	GN 918-40-GVB-L-37	25	40	M6	9	12	20	37	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	184	
GN.84511	GN 918-40-GVB-L-42	25	40	M6	9	12	20	42	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	184	
GN.84512	GN 918-40-GVB-L-47	25	40	M6	9	12	20	47	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	186	
GN.84513	GN 918-40-GVB-L-57	25	40	M6	9	12	20	57	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	187	
GN.84514	GN 918-40-GVB-L-62	25	40	M6	9	12	20	62	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	188	
GN.84515	GN 918-40-GVB-L-67	25	40	M6	9	12	20	67	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	188	
GN.84516	GN 918-40-GVB-L-77	25	40	M6	9	12	20	77	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	190	
GN.84517	GN 918-40-GVB-L-82	25	40	M6	9	12	20	82	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	192	
GN.84526	GN 918-40-GVB-R-12	25	40	M6	9	12	20	12	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	178	
GN.84527	GN 918-40-GVB-R-22	25	40	M6	9	12	20	22	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	180	
GN.84528	GN 918-40-GVB-R-27	25	40	M6	9	12	20	27	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	182	
GN.84529	GN 918-40-GVB-R-32	25	40	M6	9	12	20	32	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	182	
GN.84530	GN 918-40-GVB-R-37	25	40	M6	9	12	20	37	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	184	
GN.84531	GN 918-40-GVB-R-42	25	40	M6	9	12	20	42	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	184	
GN.84532	GN 918-40-GVB-R-47	25	40	M6	9	12	20	47	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	186	
GN.84533	GN 918-40-GVB-R-57	25	40	M6	9	12	20	57	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	187	
GN.84534	GN 918-40-GVB-R-62	25	40	M6	9	12	20	62	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	188	
GN.84535	GN 918-40-GVB-R-67	25	40	M6	9	12	20	67	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	188	
GN.84536	GN 918-40-GVB-R-77	25	40	M6	9	12	20	77	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	190	
GN.84537	GN 918-40-GVB-R-82	25	40	M6	9	12	20	82	100	8.5	10	30.5	31	2.5	0.2	5	192	
GN.84706	GN 918-50-GVB-L-10	30	50	M8	11	16	24	10	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	301	
GN.84707	GN 918-50-GVB-L-20	30	50	M8	11	16	24	20	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	303	
GN.84708	GN 918-50-GVB-L-30	30	50	M8	11	16	24	30	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	307	
GN.84709	GN 918-50-GVB-L-40	30	50	M8	11	16	24	40	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	311	
GN.84710	GN 918-50-GVB-L-50	30	50	M8	11	16	24	50	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	315	
GN.84711	GN 918-50-GVB-L-60	30	50	M8	11	16	24	60	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	318	
GN.84712	GN 918-50-GVB-L-70	30	50	M8	11	16	24	70	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	323	
GN.84713	GN 918-50-GVB-L-80	30	50	M8	11	16	24	80	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	326	
GN.84714	GN 918-50-GVB-L-90	30	50	M8	11	16	24	90	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	330	
GN.84716	GN 918-50-GVB-L-100	30	50	M8	11	16	24	100	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	334	
GN.84725	GN 918-50-GVB-R-10	30	50	M8	11	16	24	10	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	301	
GN.84726	GN 918-50-GVB-R-20	30	50	M8	11	16	24	20	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	303	
GN.84727	GN 918-50-GVB-R-30	30	50	M8	11	16	24	30	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	307	
GN.84728	GN 918-50-GVB-R-40	30	50	M8	11	16	24	40	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	311	
GN.84729	GN 918-50-GVB-R-50	30	50	M8	11	16	24	50	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	315	
GN.84730	GN 918-50-GVB-R-60	30	50	M8	11	16	24	60	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	318	
GN.84731	GN 918-50-GVB-R-70	30	50	M8	11	16	24	70	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	323	
GN.84732	GN 918-50-GVB-R-80	30	50	M8	11	16	24	80	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	326	
GN.84733	GN 918-50-GVB-R-90	30	50	M8	11	16	24	90	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	330	
GN.84734	GN 918-50-GVB-R-100	30	50	M8	11	16	24	100	116	10.5	12	34.5	36	2.5	0.2	5	334	



GN 918-SKB

Artikelnummer	Beschreibung	d1 -0.5	d2	d4 h9	d5	d6	l1 max	l3	h1	h3	h6 -0.1	h7	wmax	⚖
GN.84636	GN 918-40-SKB-L-12	40	M6	9	12	20	12	8.5	10	21	2.5	0.2	5	92
GN.84637	GN 918-40-SKB-L-22	40	M6	9	12	20	22	8.5	10	21	2.5	0.2	5	94
GN.84638	GN 918-40-SKB-L-27	40	M6	9	12	20	27	8.5	10	21	2.5	0.2	5	96
GN.84639	GN 918-40-SKB-L-32	40	M6	9	12	20	32	8.5	10	21	2.5	0.2	5	96
GN.84640	GN 918-40-SKB-L-37	40	M6	9	12	20	37	8.5	10	21	2.5	0.2	5	98
GN.84641	GN 918-40-SKB-L-42	40	M6	9	12	20	42	8.5	10	21	2.5	0.2	5	98
GN.84642	GN 918-40-SKB-L-47	40	M6	9	12	20	47	8.5	10	21	2.5	0.2	5	100
GN.84643	GN 918-40-SKB-L-57	40	M6	9	12	20	57	8.5	10	21	2.5	0.2	5	101
GN.84644	GN 918-40-SKB-L-62	40	M6	9	12	20	62	8.5	10	21	2.5	0.2	5	102
GN.84645	GN 918-40-SKB-L-67	40	M6	9	12	20	67	8.5	10	21	2.5	0.2	5	102
GN.84646	GN 918-40-SKB-L-77	40	M6	9	12	20	77	8.5	10	21	2.5	0.2	5	104
GN.84647	GN 918-40-SKB-L-82	40	M6	9	12	20	82	8.5	10	21	2.5	0.2	5	106
GN.84656	GN 918-40-SKB-R-12	40	M6	9	12	20	12	8.5	10	21	2.5	0.2	5	92
GN.84657	GN 918-40-SKB-R-22	40	M6	9	12	20	22	8.5	10	21	2.5	0.2	5	94
GN.84658	GN 918-40-SKB-R-27	40	M6	9	12	20	27	8.5	10	21	2.5	0.2	5	96
GN.84659	GN 918-40-SKB-R-32	40	M6	9	12	20	32	8.5	10	21	2.5	0.2	5	96
GN.84660	GN 918-40-SKB-R-37	40	M6	9	12	20	37	8.5	10	21	2.5	0.2	5	98
GN.84661	GN 918-40-SKB-R-42	40	M6	9	12	20	42	8.5	10	21	2.5	0.2	5	98
GN.84662	GN 918-40-SKB-R-47	40	M6	9	12	20	47	8.5	10	21	2.5	0.2	5	100
GN.84663	GN 918-40-SKB-R-57	40	M6	9	12	20	57	8.5	10	21	2.5	0.2	5	101
GN.84664	GN 918-40-SKB-R-62	40	M6	9	12	20	62	8.5	10	21	2.5	0.2	5	102
GN.84665	GN 918-40-SKB-R-67	40	M6	9	12	20	67	8.5	10	21	2.5	0.2	5	102
GN.84666	GN 918-40-SKB-R-77	40	M6	9	12	20	77	8.5	10	21	2.5	0.2	5	104
GN.84667	GN 918-40-SKB-R-82	40	M6	9	12	20	82	8.5	10	21	2.5	0.2	5	106
GN.84835	GN 918-50-SKB-L-10	50	M8	11	16	24	10	10.5	12	24	2.5	0.2	5	165
GN.84836	GN 918-50-SKB-L-20	50	M8	11	16	24	20	10.5	12	24	2.5	0.2	5	167
GN.84837	GN 918-50-SKB-L-30	50	M8	11	16	24	30	10.5	12	24	2.5	0.2	5	171
GN.84838	GN 918-50-SKB-L-40	50	M8	11	16	24	40	10.5	12	24	2.5	0.2	5	175
GN.84839	GN 918-50-SKB-L-50	50	M8	11	16	24	50	10.5	12	24	2.5	0.2	5	179
GN.84840	GN 918-50-SKB-L-60	50	M8	11	16	24	60	10.5	12	24	2.5	0.2	5	182
GN.84841	GN 918-50-SKB-L-70	50	M8	11	16	24	70	10.5	12	24	2.5	0.2	5	187
GN.84842	GN 918-50-SKB-L-80	50	M8	11	16	24	80	10.5	12	24	2.5	0.2	5	190
GN.84843	GN 918-50-SKB-L-90	50	M8	11	16	24	90	10.5	12	24	2.5	0.2	5	194
GN.84844	GN 918-50-SKB-L-100	50	M8	11	16	24	100	10.5	12	24	2.5	0.2	5	198
GN.84855	GN 918-50-SKB-R-10	50	M8	11	16	24	10	10.5	12	24	2.5	0.2	5	165
GN.84856	GN 918-50-SKB-R-20	50	M8	11	16	24	20	10.5	12	24	2.5	0.2	5	167
GN.84857	GN 918-50-SKB-R-30	50	M8	11	16	24	30	10.5	12	24	2.5	0.2	5	171
GN.84858	GN 918-50-SKB-R-40	50	M8	11	16	24	40	10.5	12	24	2.5	0.2	5	175
GN.84859	GN 918-50-SKB-R-50	50	M8	11	16	24	50	10.5	12	24	2.5	0.2	5	179
GN.84860	GN 918-50-SKB-R-60	50	M8	11	16	24	60	10.5	12	24	2.5	0.2	5	182
GN.84861	GN 918-50-SKB-R-70	50	M8	11	16	24	70	10.5	12	24	2.5	0.2	5	187
GN.84862	GN 918-50-SKB-R-80	50	M8	11	16	24	80	10.5	12	24	2.5	0.2	5	190
GN.84863	GN 918-50-SKB-R-90	50	M8	11	16	24	90	10.5	12	24	2.5	0.2	5	194
GN.84864	GN 918-50-SKB-R-100	50	M8	11	16	24	100	10.5	12	24	2.5	0.2	5	198