

# I.301+x | Drehbare Zylindergriffe

Duroplast und thermoplast



## MATERIAL

Kunststoff (Duroplast PF).  
Griff I.301+x mit Länge L = 28, Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, glänzend.

## STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **I.301+x**: Bolzen Stahl verzinkt Innensechskant am Gewindeende  
- **I.301+x-SST**: Bolzen Edelstahl 1.4305, Innensechskant am Gewindeende.

# I.601+x | Drehbare Zylindergriffe

Kunststoff Thermoplast





## MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt.

## STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **I.601+x**: Bolzen Stahl verzinkt Innensechskant am Gewindeende  
- **I.601+x-SST**: Bolzen Edelstahl 1.4305, Innensechskant am Gewindeende.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18



## I.301+x

Code	Artikelnummer	D	L	d6g	d1	l	s	⚖
23001	I.301/28+x-M6	14	28	M6	11	10	3	13
23101	I.301/40+x-M6	18	40	M6	15	13	3	27
23201	I.301/50+x-M6	21	50	M6	17	13	3	37
23202	I.301/50+x-M8	21	50	M8	17	13	4	38
23301	I.301/65+x-M8	23	65	M8	19	15	4	75
23302	I.301/65+x-M10	23	65	M10	19	17	5	77
23401	I.301/80+x-M8	26	80	M8	21	15	4	95
23402	I.301/80+x-M10	26	80	M10	21	17	5	98
23501	I.301/90+x-M10	28	90	M10	22	17	5	118
23601	I.301/100+x-M10	31	102	M10	25	17	5	143
23602	I.301/100+x-M12	31	102	M12	25	20	5	160
23701	I.301/115+x-M10	29	116	M10	23	17	5	143

## I.601+x

Code	Artikelnummer	D	L	d6g	d1	l	s	⚖
24921	I.601/40+x-M6	18	40	M6	15	13	3	25
24931	I.601/50+x-M6	21	50	M6	17	13	3	35
24941	I.601/56+x-M6	22	56	M6	18	13	3	40
24951	I.601/65+x-M8	23	65	M8	19	15	4	68
24952	I.601/65+x-M10	23	65	M10	19	17	5	70
24961	I.601/80+x-M8	26	80	M8	21	15	4	75
24962	I.601/80+x-M10	26	80	M10	21	17	5	78
24971	I.601/90+x-M10	28	90	M10	22	17	5	85
24972	I.601/90+x-M12	28	90	M12	22	20	5	100

## I.301+x-SST



Code	Artikelnummer	D	L	d6g	d1	l	s	⚖
23205	I.301/50+x-M6-SST	21	50	M6	17	13	3	37
23305	I.301/65+x-M8-SST	23	65	M8	19	15	4	75
23505	I.301/90+x-M10-SST	28	90	M10	22	17	5	118

## I.601+x-SST



Code	Artikelnummer	D	L	d6g	d1	l	s	⚖
24925	I.601/40+x-M6-SST	18	40	M6	15	13	3	25
24935	I.601/50+x-M6-SST	21	50	M6	17	13	3	35
24955	I.601/65+x-M8-SST	23	65	M8	19	15	4	68
24965	I.601/80+x-M10-SST	26	80	M10	21	17	5	78
24975	I.601/90+x-M10-SST	28	90	M10	22	17	5	85

Feste, drehbare und Umleggriffe