

STANDARDAUSFÜHRUNGEN



Stahl, verzinkt

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Hammerkopfschrauben GN 505.4 werden zur Schnellmontage bei Aluminiumprofilen eingesetzt.

Beim Festdrehen der Befestigungsschraube wird die Mutter durch das Drehmoment quergestellt und damit in der Nute verankert. Um die Mutter zu lösen genügt eine Drehung um 90° im Gegenuhreigersinn.

Anwendungsbeispiele



Code	Artikelnummer	a-0.1-0.6	d	l	e1	e2	h1	h2	⚖
GN.24351	GN 505.4-8-M6-20-1.6	8	M6	20	7.9-0.5	16 +0.5/-1	1.6-0.6	5 ±1	7
GN.24353	GN 505.4-8-M6-25-1.6	8	M6	25	7.9-0.5	16 +0.5/-1	1.6-0.6	5 ±1	10
GN.24355	GN 505.4-8-M6-30-1.6	8	M6	30	7.9-0.5	16 +0.5/-1	1.6-0.6	5 ±1	13
GN.24352	GN 505.4-8-M6-20-3.5	8	M6	20	7.9-0.5	16 +0.5/-1	3.5 -1	5 ±1	8
GN.24354	GN 505.4-8-M6-25-3.5	8	M6	25	7.9-0.5	16 +0.5/-1	3.5 -1	5 ±1	11
GN.24356	GN 505.4-8-M6-30-3.5	8	M6	30	7.9-0.5	16 +0.5/-1	3.5 -1	5 ±1	14
GN.24357	GN 505.4-8-M8-20-1.6	8	M8	20	7.9-0.5	16 +0.5/-1	1.6-0.6	5 ±1	8
GN.24359	GN 505.4-8-M8-25-1.6	8	M8	25	7.9-0.5	16 +0.5/-1	1.6-0.6	5 ±1	11
GN.24361	GN 505.4-8-M8-30-1.6	8	M8	30	7.9-0.5	16 +0.5/-1	1.6-0.6	5 ±1	14
GN.24358	GN 505.4-8-M8-20-3.5	8	M8	20	7.9-0.5	16 +0.5/-1	3.5 -1	5 ±1	9
GN.24360	GN 505.4-8-M8-25-3.5	8	M8	25	7.9-0.5	16 +0.5/-1	3.5 -1	5 ±1	12
GN.24362	GN 505.4-8-M8-30-3.5	8	M8	30	7.9-0.5	16 +0.5/-1	3.5 -1	5 ±1	15
GN.24363	GN 505.4-10-M6-20-1.6	10	M6	20	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	1.6-0.6	6.5-1.5	8
GN.24365	GN 505.4-10-M6-25-1.6	10	M6	25	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	1.6-0.6	6.5-1.5	11
GN.24367	GN 505.4-10-M6-30-1.6	10	M6	30	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	1.6-0.6	6.5-1.5	14
GN.24364	GN 505.4-10-M6-20-3.5	10	M6	20	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	3.5 -1	6.5-1.5	9
GN.24366	GN 505.4-10-M6-25-3.5	10	M6	25	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	3.5 -1	6.5-1.5	12
GN.24368	GN 505.4-10-M6-30-3.5	10	M6	30	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	3.5 -1	6.5-1.5	15
GN.24369	GN 505.4-10-M8-20-1.6	10	M8	20	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	1.6-0.6	6.5-1.5	9
GN.24371	GN 505.4-10-M8-25-1.6	10	M8	25	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	1.6-0.6	6.5-1.5	12
GN.24373	GN 505.4-10-M8-30-1.6	10	M8	30	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	1.6-0.6	6.5-1.5	15
GN.24370	GN 505.4-10-M8-20-3.5	10	M8	20	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	3.5 -1	6.5-1.5	10
GN.24372	GN 505.4-10-M8-25-3.5	10	M8	25	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	3.5 -1	6.5-1.5	13
GN.24374	GN 505.4-10-M8-30-3.5	10	M8	30	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	3.5 -1	6.5-1.5	16