INOX STAINLESS STEEL · RoHS · POM

MATERIAL
Gezogenes Stahlblech verzinkt

HALTEELEMENTE
Stahl, verzinkt

FEDERRINGE
Filzdichtung (nur bei Größen 22 und 30)

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
- **GN 509-SBL**: Kugeln Stahl.
- **GN 509-SKU**: Kugel Thermoplast (POM), Kugeln Stahl.
- **GN 509-SNI**: Kugeln Edelstahl

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Kugelrollen GN 509 sind Elemente, welche in der Fördertechnik Verwendung finden. Sie ermöglichen ein müheloses Verschieben oder Drehen auch von schweren Lasten in beliebige Richtungen (siehe Technische Daten auf Seite 975).

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
Federrnge GN 509.3 (siehe Seite 976) Federringe aus Edelstahl erlauben eine einfache und schnelle Montage bzw. Demontage von Kugelrollen GN 509.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE
Gehäuse und Kugeln Edelstahl (GN 509-NNI)



GN 509-SBL

Code	Artikelnummer	d1	d2±0.1	d3	h1±0.3	h2±0.3	h3±0.3	h4	Max. Last [N]	⚖
GN.23006	GN 509-15-SBL	15.8	24	31	21	9.5	5	2.9	500	40
GN.23011	GN 509-22-SBL	22.2	36	45	29.5	9.8	6	2.9	1200	130
GN.23016	GN 509-30-SBL	30.1	45	55	37.8	13.8	7	3.7	2000	265

GN 509-SKU

Code	Artikelnummer	d1	d2±0.1	d3	h1±0.3	h2±0.3	h3±0.3	h4	Max. Last [N]	⚖
GN.23010	GN 509-15-SKU	15.8	24	31	21	9.5	5	2.9	70	24
GN.23014	GN 509-22-SKU	22.2	36	45	29.5	9.8	6	2.9	100	93
GN.23019	GN 509-30-SKU	30.1	45	55	37.8	13.8	7	3.7	150	168

GN 509-SNI INOX STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	d1	d2±0.1	d3	h1±0.3	h2±0.3	h3±0.3	h4	Max. Last [N]	⚖
GN.23007	GN 509-15-SNI	15.8	24	31	21	9.5	5	2.9	300	40
GN.23012	GN 509-22-SNI	22.2	36	45	29.5	9.8	6	2.9	900	130
GN.23017	GN 509-30-SNI	30.1	45	55	37.8	13.8	7	3.7	1500	265

Ganter Norm®
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
5/2023
elesa®