

MATERIAL

1.4404 Edelstahl

DICHTUNGSRING

- H: H-NBR synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -25 °C bis +150 °C.
- E: EPDM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -40 °C bis +120 °C.

STANDARDAUSFÜHRUNG

- **GN 5435-MT-H:** sandgestrahlt matt, H-NBR-Dichtungsring.
- **GN 5435-MT-E:** sandgestrahlt matt, EPDM-Dichtungsring.
- **GN 5435-PL-H:** hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), H-NBR-Dichtungsring.
- **GN 5435-PL-E:** hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), EPDM-Dichtungsring.


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Sterngriffe GN 5435 sind für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen vorgesehen.

Der spezielle Dichtungsring dichtet das Gewinde von der äußeren Umgebung ab und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen.

Die hohe Oberflächengüte, die gedichteten Anschraubbereiche und die Totraumfreiheit verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung.

Siehe Technische Daten Hygienic Design (auf Seite).



GN 5435-MT-H

Code	Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23301	GN 5435-40-M6-MT-H	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23311	GN 5435-40-M8-MT-H	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	132
GN.23321	GN 5435-50-M8-MT-H	50	M 8	21	21.8	34	17	15	231
GN.23331	GN 5435-50-M10-MT-H	50	M 10	21	21.8	34	17	18	226

GN 5435-MT-E

Code	Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23302	GN 5435-40-M6-MT-E	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23312	GN 5435-40-M8-MT-E	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	132
GN.23322	GN 5435-50-M8-MT-E	50	M 8	21	21.8	34	17	15	231
GN.23332	GN 5435-50-M10-MT-E	50	M 10	21	21.8	34	17	18	226

GN 5435-PL-H

Code	Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23306	GN 5435-40-M6-PL-H	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23316	GN 5435-40-M8-PL-H	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	132
GN.23326	GN 5435-50-M8-PL-H	50	M 8	21	21.8	34	17	15	231
GN.23336	GN 5435-50-M10-PL-H	50	M 10	21	21.8	34	17	18	226

GN 5435-PL-E

Code	Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23307	GN 5435-40-M6-PL-E	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23317	GN 5435-40-M8-PL-E	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	132
GN.23327	GN 5435-50-M8-PL-E	50	M 8	21	21.8	34	17	15	231
GN.23337	GN 5435-50-M10-PL-E	50	M 10	21	21.8	34	17	18	226