




STANDARDAUSFÜHRUNGEN


- **M.543:** Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder orange, matt. Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- **M.543-N:** Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt. Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- **M.543-p:** Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), schwarz oder orange, matt. Verzinkter Stahlgewindebolzen, mit abgeschrägten Ende nach UNI 947: ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A-10).

TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.



ELESA Original design



* Ergänzen mit Farbcode: 37284 M.543/110 B-M6-C2



M.543

Code C9	Code C2	Artikelnummer	L	f	d6H	h	B	l	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
37283	37284	M.543/110 B-M6-*	107	93.5±0.5	M6	36	6	21	79	10	2000	1800	10	6	36
37287	37289	M.543/120 B-M5-*	120	105±0.5	M5	37	7	23	90	10	2000	1800	10	7	40
37288	37290	M.543/120 B-M6-*	120	105±0.5	M6	37	7	23	90	10	2000	1800	10	7	38
37285	37286	M.543/140 B-M6-*	134	117±0.5	M6	38	7.5	25	102	12	3000	1600	12	9	56
37291	37292	M.543/140 B-M8-*	134	117±0.5	M8	38	7.5	25	102	13	3000	1600	12	9	52
37296	37297	M.543/150 B-M8-*	150	132±0.5	M8	45	7.5	26	116	13	2000	1800	18	16	59
37381	37382	M.543/200 B-M8-*	200	179±1	M8	51	9	28	160	13	3000	2300	24	30	93
37383	37384	M.543/200 B-M10-*	200	179±1	M10	51	9	28	160	13	3200	2500	24	30	88

M.543-N

Code	Artikelnummer	L	f	d6H	h	B	l	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
37280	M.543/140 N-B-M6	134	117±0.5	M6	38	7.5	25	102	12	1900	950	9	4	47

M.543-p

Code C9	Code C2	Artikelnummer	L	f	d6g	h	h1	B	l	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
37293	37294	M.543/140 p-M6x16-*	134	117±0.5	M6	38	16	7.5	25	102	2200	1400	11	9	56
37387	37388	M.543/200 p-M8x16-*	200	179±1	M8	51	16	9	28	160	3400	2600	24	30	109

