

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau RAL 7031, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **MAK:** Messingbuchsen, M5-Gewindefacklöcher für rückseitige Montage.
- **MAK-FM:** Messingbuchsen mit Durchlöchern für M5-Zylinderschrauben mit Innensechskant, für frontseitige Montage.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Geeignet für die Verwendung bei 19"-Einschüben und Geräten im Allgemeinen.

In Spalte U der Tabelle sind die Maße für die Höhe der Vorderseite aufgeführt: 1U = 44,45 mm (1 6/8") für die richtige Auswahl der Griffe.

TECHNISCHE DATEN


Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.



Anwendungsbeispiele


MAK

MAK-FM



MAK

MAK-FM



MAK

Code	Beschreibung	L	B	l	f _{±0.5}	d	h	p	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
37891	MAK.32-1U-B-M5-C31	43.5	9.5	13	32	M5	36	15	21	1	1600	5700	7	7	22
37893	MAK.55-2U-B-M5-C31	67.5	9.5	13	55	M5	36	15	43	2	1600	4900	7	7	26
37895	MAK.88-3U-B-M5-C31	100.5	9.5	13	88	M5	36	15	75	3	1600	3200	7	7	31
37897	MAK.120-4U-B-M5-C31	132.5	9.5	13	120	M5	36	15	99	4	1600	2400	7	7	38

MAK-FM

Code	Beschreibung	L	B	l	f _{±0.5}	d	d ₁	h	h ₁	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
137891	MAK.32-1U-FM-B-6-C31	43.5	9.5	13	32	6	9	36	30	21	1	1600	6700	8	6	20
137893	MAK.55-2U-FM-B-6-C31	67.5	9.5	13	55	6	9	36	30	43	2	1600	5500	8	6	24
137895	MAK.88-3U-FM-B-6-C31	100.5	9.5	13	88	6	9	36	30	75	3	1600	2300	8	6	29
137897	MAK.120-4U-FM-B-6-C31	132.5	9.5	13	120	6	9	36	30	99	4	1600	1600	8	6	36