



MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt.

RADKRANZ

Softline-Ummantelung mit dem Kunststoffkern chemisch verbunden. Randrierung aus weichem Elastomerer (TPE), 70 Shore A. Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **MBT-B-SOFT**: Buchse Messing, Gewinde- und Bohrungs-Sackloch.
- **MBT-p-SOFT**: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A-11).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Softline-Ummantelung macht den Griff besonders griffsympathisch und ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktkfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei ölgiger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Griffe sind daher auch für Fitness-Maschinen, Gartengeräte, Transportsysteme, hochpräzise Instrumente und Hilfsgeräte für behinderte Menschen geeignet.


ERGONOMIE UND DESIGN

Diese Art von Knopf ermöglicht unter jeden Bedingungen eine ergonomische Anwendung, das maximale Drehmoment kann mit relativ wenig Kraftaufwand erreicht werden.

Die feine Tonstruktur des Radkranzes zusammen mit der "Softtouch" Beschichtung erleichtern die Justierung des Knopfes während schnellen Umdrehungen (oder Verschraubungen) ohne für Hand und Gelenk unangenehme Winkelarbeiten entstehen zu lassen.



ELESA Original design



MBT-B-SOFT

Code	Artikelnummer	D	d6H	dH9	L	d1	l2	h	C# [Nm]	⚖️
134316	MBT.45 B-6-SOFT	44	-	6	24	17	10	14	18	32
134321	MBT.45 B-M6-SOFT	44	M6	-	24	17	10	12	15	31
134326	MBT.45 B-M8-SOFT	44	M8	-	24	17	10	13	18	30
134416	MBT.55 B-8-SOFT	54	-	8	30	20	12.5	20	30	40
134421	MBT.55 B-M8-SOFT	54	M8	-	30	20	12.5	20	30	46
134426	MBT.55 B-M10-SOFT	54	M10	-	30	20	12.5	18	32	44

"Max. Anzugsdrehmoment" meint den Wert bei dem der Metalleinsatz, unter normalen Nutzungsbedingungen, noch fest im Kunststoffteil verankert ist.

MBT-p-SOFT

Code	Artikelnummer	D	d6g	L	d1	l	l2	C# [Nm]	⚖️
134341	MBT.45 p-M6x10-SOFT	44	M6	24	17	10	10	13	25
134346	MBT.45 p-M6x20-SOFT	44	M6	24	17	20	10	13	30
134381	MBT.45 p-M8x16-SOFT	44	M8	24	17	16	10	16	33
134391	MBT.45 p-M8x30-SOFT	44	M8	24	17	30	10	16	37
134396	MBT.45 p-M8x50-SOFT	44	M8	24	17	50	10	16	47
134431	MBT.55 p-M8x16-SOFT	54	M8	30	20	16	12.5	25	40
134436	MBT.55 p-M8x30-SOFT	54	M8	30	20	30	12.5	25	50
134441	MBT.55 p-M8x50-SOFT	54	M8	30	20	50	12.5	25	64
134451	MBT.55 p-M10x20-SOFT	54	M10	30	20	20	12.5	27	52
134456	MBT.55 p-M10x30-SOFT	54	M10	30	20	30	12.5	27	57
134471	MBT.55 p-M10x50-SOFT	54	M10	30	20	50	12.5	27	73

"Max. Anzugsdrehmoment" meint den Wert bei dem der Metalleinsatz, unter normalen Nutzungsbedingungen, noch fest im Kunststoffteil verankert ist.