

**MATERIAL**

- 1.4404 Edelstahl

DICHTUNGSRING

- H: H-NBR synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -25 °C bis +150 °C.
- E: EPDM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -40 °C bis +120 °C.

STANDARDAUSFÜHRUNG

- **GN 75.6-D-MT-H:** mit Innengewinde, sandgestrahlt matt, H-NBR-Dichtungsring.
- **GN 75.6-D-MT-E:** mit Innengewinde, sandgestrahlt matt, EPDM-Dichtungsring.
- **GN 75.6-D-PL-H:** mit Innengewinde; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), H-NBR-Dichtungsring.
- **GN 75.6-D-PL-E:** mit Innengewinde; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), EPDM-Dichtungsring.
- **GN 75.6-E-MT-H:** mit Gewindezapfen, sandgestrahlt matt, H-NBR-Dichtungsring.
- **GN 75.6-E-MT-E:** mit Gewindezapfen, sandgestrahlt matt, EPDM-Dichtungsring.
- **GN 75.6-E-PL-H:** mit Gewindezapfen; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), H-NBR-Dichtungsring.
- **GN 75.6-E-PL-E:** mit Gewindezapfen; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), EPDM-Dichtungsring.



FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Knöpfe GN 75.6 sind für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen gedacht.

Der spezielle Dichtungsring dichtet das Gewinde von der äußeren Umgebung ab und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen.

Die hohe Oberflächengüte, die gedichteten Anschraubbereiche und die Totraumfreiheit verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung.

Siehe Technische Daten Hygienic Design (auf Seite -).

**GN 75.6-D-MT-H**

Code	Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h	tmin	Δ
GN.38531	GN 75.6-20-M5-D-MT-H	20	M 5	14	14	24	7	25
GN.38536	GN 75.6-25-M6-D-MT-H	25	M 6	16	16	29	9	45
GN.38541	GN 75.6-32-M8-D-MT-H	32	M 8	18	18	37	12	82

GN 75.6-D-MT-E

Code	Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h	tmin	Δ
GN.32381	GN 75.6-20-M5-D-MT-E	20	M 5	14	14	24	7	25
GN.32385	GN 75.6-25-M6-D-MT-E	25	M 6	16	16	29	9	45
GN.32389	GN 75.6-32-M8-D-MT-E	32	M 8	18	18	37	12	82

GN 75.6-D-PL-H

Code	Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h	tmin	Δ
GN.38532	GN 75.6-20-M5-D-PL-H	20	M 5	14	14	24	7	25
GN.38537	GN 75.6-25-M6-D-PL-H	25	M 6	16	16	29	9	45
GN.38542	GN 75.6-32-M8-D-PL-H	32	M 8	18	18	37	12	83

GN 75.6-D-PL-E

Code	Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h	tmin	Δ
GN.32382	GN 75.6-20-M5-D-PL-E	20	M 5	14	14	24	7	25
GN.32386	GN 75.6-25-M6-D-PL-E	25	M 6	16	16	29	9	45
GN.32390	GN 75.6-32-M8-D-PL-E	32	M 8	18	18	37	12	83

GN 75.6-E-MT-H

Code	Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h	l	Δ
GN.38533	GN 75.6-20-M5-E-MT-H	20	M 5	M 5	14	24	10	28
GN.38538	GN 75.6-25-M6-E-MT-H	25	M 6	M 6	16	29	12	50
GN.38543	GN 75.6-32-M8-E-MT-H	32	M 8	M 8	18	37	14	92

GN 75.6-E-MT-E

Code	Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h	l	Δ
GN.32383	GN 75.6-20-M5-E-MT-E	20	M 5	M 5	14	24	10	28
GN.32387	GN 75.6-25-M6-E-MT-E	25	M 6	M 6	16	29	12	50
GN.32391	GN 75.6-32-M8-E-MT-E	32	M 8	M 8	18	37	14	92

GN 75.6-E-PL-H

Code	Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h	l	Δ
GN.38534	GN 75.6-20-M5-E-PL-H	20	M 5	M 5	14	24	10	28
GN.38539	GN 75.6-25-M6-E-PL-H	25	M 6	M 6	16	29	12	50
GN.38544	GN 75.6-32-M8-E-PL-H	32	M 8	M 8	18	37	14	93

GN 75.6-E-PL-E

Code	Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h	l	Δ
GN.32384	GN 75.6-20-M5-E-PL-E	20	M 5	M 5	14	24	10	28
GN.32388	GN 75.6-25-M6-E-PL-E	25	M 6	M 6	16	29	12	50
GN.32392	GN 75.6-32-M8-E-PL-E	32	M 8	M 8	18	37	14	93