

MOA. Horizontal-Spanner

mit waagrechttem Fuß, Stahl



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIAL

Stahl C10, verzinkt.

LAGERBOLZEN

Stahl, verzinkt

BUCHSE

Stahl gehärtet und geschliffen (für Größen ≥ 355).

GRIFF

Polyurethan, rot.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN




- **MOA-M**: mit offenem Spannarm und zwei Flankenscheiben.
- **MOA-O**: mit massivem Spannarm und Halteschelle.

ANDRÜCKSCHRAUBEN (SEPARAT ZU BESTELLEN)

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.

Kennzeichnend für die Horizontal-Spanner MOA, ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung. Diese Spanner bieten den Vorteil, dass die Finger des Bedieners beim Öffnen nicht getroffen werden. Während dem Spannvorgang ist der Hebel geschlossen, somit werden seitliche Kräfte vermieden, welche die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können. Während des Spannvorganges ist der Hebel kontrolliert um Funktionbeeinträchtigung aufgrund seitlichen Druckes zu verhindern.



MOA-M

Code	Artikelnummer	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	l2	m1	m2	s1	FH1* [N]	FH2* [N]	Δ
GG.AD025	MOA.25-M	10	24	24.5	4.2	M4	4.3	23	12	7	19	68	20	15	16	1.2	400	-	25
GG.AD075	MOA.75-M	20	28	26	5.5	M5	4.5	37	20	11	40	118	40	13.5	16+19	2	900	1350	88
GG.AD135	MOA.130-M	32	36	40	6.5	M6	5.5	51	29	16	56	170	53	26	22.4+28.4	2.5	1000	2000	200
GG.AD270	MOA.230-M	37	44	42	8.5	M8	6.5	61.5	36.5	18	65	195	63.5	26	26+31.5	3	1700	3300	330
GG.AD370	MOA.355-M	58	60	56	10	M10	8.5	83	50	22	100	269	96	41	38.8+43	3.5	1800	4000	700
GG.AD470	MOA.455-M	65	70	65	12.4	M12	8.5	98.5	60	26	115	308	116	41.5	40+43	4	3200	6200	1200

MOA-O

Code	Artikelnummer	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1* [N]	FH2* [N]	Δ
GG.AD085	MOA.75-O	28	26	M5	4.5	37	20	11	40.5	118.5	13.5	16+19	4	2	900	1350	88
GG.AD145	MOA.130-O	36	40	M6	5.5	51	29	16	57	171	26	22.4+28.4	5	2.5	1000	2000	200
GG.AD280	MOA.230-O	44	42	M8	6.5	61.5	36.5	18	67	197	26	26+31.5	6	3	1700	3300	340
GG.AD380	MOA.355-O	60	56	M10	8.5	83	50	22	102	271	41	38.8+43	7	3.5	1800	4000	720
GG.AD480	MOA.455-O	70	65	M12	8.5	98.5	60	26	117	310	41.5	40+43	10	4	3200	6200	1230

Schnellspanner

* Haltekraft.