

FORMEN

- Form **E**: Eckhalter.
- Form **EB**: Eckhalter mit Sicherungsbolzen.
- Form **F**: Flächenhalter.
- Form **FA**: Flächenhalter mit Anschlagblech.
- Form **FB**: Flächenhalter mit Sicherungsbolzen.

Zink-Druckguss-Legierung **ZD**

Kunststoffbeschichtet:

- Schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- Silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

Gewindestifte

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Gummeinsätze

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Anschlagblech (Form FA)

Edelstahl 1.4404

Sicherungsbolzen (Form EB und FB)

- Edelstahl nichtrostend, 1.4301



Kunststoffbeschichtet (Polyamid PA)

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Die Flächenelemente GN 939 werden zur Befestigung von Platten aus Glas, Kunststoff oder anderen Materialien verwendet. Je nach Einbausituation sind sowohl Eck- als auch Flächenhalter erhältlich. !da duplicazione!

Die Flächenelemente werden zwischen den Gummeinsätzen eingeklemmt. Zusätzlich kann eine formschlüssige Sicherung per Bolzen oder ein Anschlagblech als Form gewählt werden.


Wenn die Halter mit Profilsystemen mit 8- oder 10-mm-Quernuten verwendet werden, müssen die Muttern für T-Nuten GN 938.1 (siehe Seite) als Montagezubehör erworben werden. Diese ermöglichen eine einfache Ausrichtung und Verdrehung der Halter und wirken möglichen Verspannungen entgegen.




GN 939-E



GN 939-F





GN 939-E-SW

Code	Artikelnummer	d1 Klemmschrauben	b1	b2	l1	l3	h1	s	sw/rTorx	⚖
GN.42433	GN 939-ZD-60-5-E-SW	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	5	T30	260
GN.42448	GN 939-ZD-60-6-E-SW	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	6	T30	261
GN.42464	GN 939-ZD-60-8-E-SW	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	8	T30	273
GN.42476	GN 939-ZD-60-10-E-SW	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	10	T30	285
GN.42488	GN 939-ZD-60-12-E-SW	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	12	T30	297

GN 939-E-SR


Code	Artikelnummer	d1 Klemmschrauben	b1	b2	l1	l3	h1	s	sw/rTorx	⚖
GN.42432	GN 939-ZD-60-5-E-SR	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	5	T30	260
GN.42447	GN 939-ZD-60-6-E-SR	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	6	T30	261
GN.42463	GN 939-ZD-60-8-E-SR	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	8	T30	273
GN.42475	GN 939-ZD-60-10-E-SR	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	10	T30	285
GN.42487	GN 939-ZD-60-12-E-SR	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	12	T30	297

GN 939-EB-SW

Code	Artikelnummer	d1 Klemmschrauben	d2	b1	b2	l1	l3	h1	m1	s	sw/rTorx	⚖
GN.42431	GN 939-ZD-60-5-EB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	5	T30	260
GN.42446	GN 939-ZD-60-6-EB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	6	T30	266
GN.42462	GN 939-ZD-60-8-EB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	8	T30	278
GN.42474	GN 939-ZD-60-10-EB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	10	T30	291
GN.42486	GN 939-ZD-60-12-EB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	12	T30	303

GN 939-EB-SR


Code	Artikelnummer	d1 Klemmschrauben	d2	b1	b2	l1	l3	h1	m1	s	sw/rTorx	⚖
GN.42430	GN 939-ZD-60-5-EB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	5	T30	260
GN.42445	GN 939-ZD-60-6-EB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	6	T30	266
GN.42461	GN 939-ZD-60-8-EB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	8	T30	278
GN.42473	GN 939-ZD-60-10-EB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	10	T30	291
GN.42485	GN 939-ZD-60-12-EB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	12	T30	303





GN 939-F-SW
GN 939-F-SR

GN 939-FA-SW
GN 939-FA-SR



GN 939-F-SW

Code	Artikelnummer	d1 Klemmschrauben	b1	b2	l1	l2	l3	h1	s	sw/rTorx	△
GN.42439	GN 939-ZD-60-5-F-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	5	T30	244
GN.42454	GN 939-ZD-60-6-F-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	6	T30	248
GN.42470	GN 939-ZD-60-8-F-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	8	T30	256
GN.42482	GN 939-ZD-60-10-F-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	10	T30	265
GN.42494	GN 939-ZD-60-12-F-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	12	T30	273

GN 939-F-SR



Code	Artikelnummer	d1 Klemmschrauben	b1	b2	l1	l2	l3	h1	s	sw/rTorx	△
GN.42438	GN 939-ZD-60-5-F-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	5	T30	244
GN.42453	GN 939-ZD-60-6-F-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	6	T30	248
GN.42469	GN 939-ZD-60-8-F-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	8	T30	256
GN.42481	GN 939-ZD-60-10-F-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	10	T30	265
GN.42493	GN 939-ZD-60-12-F-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	12	T30	273

GN 939-FA-SW

Code	Artikelnummer	d1 Klemmschrauben	b1	b2	l1	l2	l3	l4	h2	s	sw/rTorx	△
GN.42435	GN 939-ZD-60-5-FA-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.7	5	T30	252
GN.42450	GN 939-ZD-60-6-FA-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.7	6	T30	256
GN.42466	GN 939-ZD-60-8-FA-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.7	8	T30	265
GN.42478	GN 939-ZD-60-10-FA-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.7	10	T30	275
GN.42490	GN 939-ZD-60-12-FA-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.7	12	T30	285

GN 939-FA-SR

Code	Artikelnummer	d1 Klemmschrauben	b1	b2	l1	l2	l3	l4	h2	s	sw/rTorx	△
GN.42434	GN 939-ZD-60-5-FA-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.7	5	T30	252
GN.42449	GN 939-ZD-60-6-FA-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.7	6	T30	256
GN.42465	GN 939-ZD-60-8-FA-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.7	8	T30	265
GN.42477	GN 939-ZD-60-10-FA-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.7	10	T30	275
GN.42489	GN 939-ZD-60-12-FA-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.7	12	T30	285



GN 939-FB-SW

Code	Artikelnummer	d1 Klemmschrauben	d2	b1	b2	l1	l2	l3	h1	m2	s	sw/rTorx	△
GN.42437	GN 939-ZD-60-5-FB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	5	T30	248
GN.42452	GN 939-ZD-60-6-FB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	6	T30	252
GN.42468	GN 939-ZD-60-8-FB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	8	T30	261
GN.42480	GN 939-ZD-60-10-FB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	10	T30	270
GN.42492	GN 939-ZD-60-12-FB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	12	T30	265

GN 939-FB-SR

Code	Artikelnummer	d1 Klemmschrauben	d2	b1	b2	l1	l2	l3	h1	m2	s	sw/rTorx	△
GN.42436	GN 939-ZD-60-5-FB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	5	T30	248
GN.42451	GN 939-ZD-60-6-FB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	6	T30	252
GN.42467	GN 939-ZD-60-8-FB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	8	T30	261
GN.42479	GN 939-ZD-60-10-FB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	10	T30	270
GN.42491	GN 939-ZD-60-12-FB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	12	T30	265