

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIAL

Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA-T). Vermeiden Sie den Kontakt mit Alkohol oder Reinigungsmittel welche Alkohole beinhalten.

DICHTUNGSRING

Dichtungsring, Gummi NBR.

MAXIMALE ARBEITSTEMPERATUR

100°C.

TECHNISCHE DATEN

In der Tabelle wird das empfohlenen Anzugsmoment angegeben um eine optimale Abdichtung ohne Verformung der Dichtungen zu erreichen.

ANMERKUNG


Für den Einsatz mit anderen Flüssigkeiten mit speziellen Zusätzen kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Befestigungsmutter aus Messing Typ GH. (siehe Seite 1574) zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.



ELESA Original design



Code	Artikelnummer	d1	A	B	D	d	s	Anzugsmoment [Nm]	⚖️
10851	HCFE.12-3/8	G 3/8	7.5	13	22.5	15	19	3+5	4
10901	HCFE.15-1/2	G 1/2	10.5	16	26	19	22	4+6	5
11001	HCFE.20-3/4	G 3/4	10.5	19.5	31.5	25	27	6+8	8
11101	HCFE.24-1	G 1	11	24	42	31	36	8+10	18
11111	HCFE.30-1¼	G 1 1/4	11.5	26.5	46.5	38	40.5	8+10	22
10841	HCFE.11-M16x1,5	M16x1.5	7.5	13.5	22	15	19	2+3	3.5
10981	HCFE.18-M25x1,5	M25x1.5	8.5	19.5	31	15	27	6+8	8
10891	HCFE.14-M20x1,5	M20x1.5	9.5	15.5	26	19	22	4+6	5
10991	HCFE.19-M27x1,5	M27x1.5	9	19.5	31	15	26.5	6+8	8.5
11011	HCFE.21-M26x1,5	M26x1.5	13	19.5	31	15	26.5	6+8	9
11108	HCFE.26-M35x1,5	M35x1.5	11	24	41.5	31	36	8+10	16.5
11110	HCFE.31-M40x1,5	M40x1.5	11.5	26.5	46.5	38	40.5	8+10	21

Hydraulikzubehör