verdeckte Griffmulden

zum Anschrauben, Kunststoff Thermoplast

SUPER TECHNO POLYMER | INOX STAINLESS STEEL | RoHS | PA | POM | +50° -20°

GRIFFKÖRPER
Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz, matt, hohe UV-Beständigkeit.

GRIFF
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt, hohe UV-Beständigkeit.
Feder Edelstahl 1.4401
Achse Edelstahl 1.4401.

UNTERLEGSCHEIBEN
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt, hohe UV-Beständigkeit.
Selbstschneidende Edelstahl-Schrauben Ø3.5 1.4401 (im Lieferumfang enthalten).

STANDARDAUSFÜHRUNG
- **MRH.80-6**: Montage auf Platten mit einer maximalen Wandstärke von 6 mm.
- **MRH.80-12**: Montage auf Verbundplatten mit einer Wandstärke zwischen 6 mm und 12 mm.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Der Griff MRH ist vollständig verdeckt.
Durch Drücken des Druckknopfes wird der Griff dank einer Druckfederaus seinem Gehäuse gelöst und ermöglicht so das Öffnen von Verkleidungen, Schubladen usw.

TECHNISCHE DATEN
Zugbelastung : Die in der Tabelle angegebenen Werte F1 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

MONTAGEHINWEIS
- Bohrungen gemäß Maßangaben in der Vorlage.
- Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
- Griffkörper in die Gehäuseöffnung einführen.
- Unterlegscheiben mit den selbstschneidenden Schrauben (im Lieferumfang enthalten) bis zum Anschlag hineindrehen Das empfohlene Anzugsmoment beträgt 1 Nm.

ELESA Original design







Code	Artikelnummer	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	s	d	F1 [N]	⚖
43701	MRH.80-6	21	82	26	19	2.5	10	30	38	1 ÷ 6	19.5	400	24
43706	MRH.80-12	21	82	26	19	2.5	10	30	38	6 ÷ 12	19.5	400	25

10/2024

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.