

GRIFFKÖRPER

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt.

DRUCKKNOPF

Kunststoff Thermoplast, schwarzgrau oder orange, glänzend.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Haltebolzen, schwarz, mit Rändelung. Rückstellfeder Edelstahl 1.4319.

- **MRT-B:** Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- **MRT-SST:** Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Sackloch.
- **MRT-p:** Gewindestift Stahl verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A-11).
- **MRT-SST-p:** Gewindebolzen Edelstahl AISI 303, mit Fase am Gewindeende gemäß UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A-11).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Der MRT. ist ein offener Klemmhebel um unhygienische Rückstände und Schmutz zu verhindern.

Besonders geeignet wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.

Im Vergleich zu anderen Klemmhebeln mit Metall-Halteschrauben bietet dieser:

- absolute elektrische Isolation
- keine sichtbaren Stahlteile welche rosten könnten
- komfortable Handhabung

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT


Siehe ERX. auf Seite 218.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen. Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.



MRT-B
MRT-SST



*Ergänzen mit Farbcode: 140111-C1 MRT.42-B-M5-C1

C1
RAL7021

C2
RAL2004


MRT-B

Code	Artikelnummer	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	Anzahl der Zähne	△
140111.*	MRT.42-B-M5.*	43	M5	51	16	28	31.5	10	29	6	21.5	12	18	10
140112.*	MRT.42-B-M6.*	43	M6	51	16	28	31.5	10	29	6	21.5	12	18	9
140121.*	MRT.65-B-M6.*	64.5	M6	74.5	20	37	41	12	38	9	27	15	20	21
140122.*	MRT.65-B-M8.*	64.5	M8	74.5	20	37	41	13	38	9	27	15	20	22
140131.*	MRT.80-B-M8.*	79.5	M8	92	25	45	49	20	47	11	34.5	18.5	24	41
140132.*	MRT.80-B-M10.*	79.5	M10	92	25	45	49	18	47	11	34.5	18.5	24	40
140133.*	MRT.80-B-M12.*	79.5	M12	92	25	45	49	17	47	11	34.5	18.5	24	39

MRT-SST

Code	Artikelnummer	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	Anzahl der Zähne	△
140616.*	MRT.42-SST-M6.*	43	M6	51	16	28	31.5	10	29	6	21.5	12	18	9
140622.*	MRT.65-SST-M8.*	64.5	M8	74.5	20	37	41	13	38	9	27	15	20	22
140626.*	MRT.80-SST-M10.*	79.5	M10	92	25	45	49	17	47	11	34.5	18.5	24	40

INOX
STAINLESS
STEEL

MRT-p
MRT-SST-p

*Ergänzen mit Farbcode: 140291-C1 MRT.42-p-M4x10-C1

C1
RAL7021C2
RAL2004

MRT-p

Code	Artikelnummer	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	Anzahl der Zähne	🔧
140291-*	MRT.42-p-M4x10-*	43	M4	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	10	18	9
140303-*	MRT.42-p-M5x20-*	43	M5	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	20	18	12
140311-*	MRT.42-p-M6x10-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	10	18	12
140312-*	MRT.42-p-M6x16-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	16	18	13
140313-*	MRT.42-p-M6x20-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	20	18	14
140315-*	MRT.42-p-M6x30-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	30	18	16
140351-*	MRT.65-p-M8x16-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	16	20	31
140352-*	MRT.65-p-M8x20-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	20	20	32
140353-*	MRT.65-p-M8x25-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	25	20	33
140354-*	MRT.65-p-M8x30-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	30	20	34
140356-*	MRT.65-p-M8x40-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	40	20	37
140358-*	MRT.65-p-M8x50-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	50	20	40
140360-*	MRT.65-p-M8x60-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	60	20	43
140362-*	MRT.65-p-M8x70-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	70	20	46
140364-*	MRT.65-p-M8x80-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	80	20	49
140381-*	MRT.80-p-M10x20-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	20	24	54
140383-*	MRT.80-p-M10x30-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	30	24	57
140385-*	MRT.80-p-M10x40-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	40	24	60
140386-*	MRT.80-p-M10x50-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	50	24	63
140403-*	MRT.80-p-M12x30-*	79.5	M12	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	30	24	58
140407-*	MRT.80-p-M12x50-*	79.5	M12	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	50	24	65

MRT-SST-p

INOX STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	Anzahl der Zähne	🔧
140671-*	MRT.42-SST-p-M6x16-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	16	18	13
140672-*	MRT.42-SST-p-M6x20-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	20	18	14
140674-*	MRT.42-SST-p-M6x30-*	43	M6	51	16	28	31.5	29	6	21.5	12	30	18	16
140691-*	MRT.65-SST-p-M8x16-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	16	20	31
140692-*	MRT.65-SST-p-M8x20-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	20	20	32
140694-*	MRT.65-SST-p-M8x30-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	30	20	34
140695-*	MRT.65-SST-p-M8x40-*	64.5	M8	74.5	20	37	41	38	9	27	15	40	20	37
140701-*	MRT.80-SST-p-M10x20-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	20	24	54
140702-*	MRT.80-SST-p-M10x30-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	30	24	57
140703-*	MRT.80-SST-p-M10x40-*	79.5	M10	92	25	45	49	47	11	34.5	18.5	40	24	60