

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- 16 
- 17 
- 18 

**MATERIAL**

Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), schwarz oder rot, glänzend (HGFT/SL nur in schwarz).

**SICHTSCHEIBE**

Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA).

**DICHTUNGSRING**

Gummi NBR (Perbunan).

**STANDARDAUSFÜHRUNGEN**

- **HGFT.**: mit Reflektor Aluminium eloxiert, matt mit zentriertem Level-Punkt, rot.
- **HGFT/SL**: ohne Reflektor

**MAXIMALE ARBEITSTEMPERATUR**

100°C, druckbeständig bis 3 bar.

**ANMERKUNG**


Für den Einsatz mit anderen Flüssigkeiten mit speziellen Zusätzen kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.

**ZUBEHÖR AUF ANFRAGE**

Befestigungsmutter aus Messing Typ GH. (siehe Seite 1201) zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.



ELESA Original design



**C9**  
 RAL9005

**C6**  
 RAL3000

**HGFT.**

Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	d1	A	B	D	d	s	Anzugsmoment [Nm]	⚖️
14441	HGFT.10-3/8 C9	14444	HGFT.10-3/8 C6	G 3/8	8	7	24	11	22	4+8	4
14461	HGFT.13-1/2 C9	14464	HGFT.13-1/2 C6	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6+8	6
14481	HGFT.16-3/4 C9	14484	HGFT.16-3/4 C6	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8+10	10
14521	HGFT.21-1 C9	14524	HGFT.21-1 C6	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10+12	15
14541	HGFT.25-1¼ C9	14544	HGFT.25-1¼ C6	G1 1/4	11	9	50	30	46	12+15	30
14561	HGFT.40-2 C9	14564	HGFT.40-2 C6	G 2	12	11	66	40	60	12+15	60

**HGFT/SL**

Code	Artikelnummer	d1	A	B	D	d	s	Anzugsmoment [Nm]	⚖️
14446	HGFT.10/SL-3/8	G 3/8	8	7	24	11	22	4+8	3
14466	HGFT.13/SL-1/2	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6+8	5
14486	HGFT.16/SL-3/4	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8+10	9
14526	HGFT.21/SL-1	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10+12	14
14546	HGFT.25/SL-1¼	G1 1/4	11	9	50	30	46	12+15	29
14566	HGFT.40/SL-2	G 2	12	11	66	40	60	12+15	59

Hydraulikzubehör