

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

## MATERIAL

Stahl phosphatiert, schweißbar.

## LAGERBOLZEN

Stahl phosphatiert.



## ANDRÜCKSCHRAUBEN

Separat zu bestellen

## FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert und beständig gegen hohe Temperaturen.

Während des Spannvorganges ist der Hebel kontrolliert um Funktionbeeinträchtigung aufgrund seitlichen Druckes zu verhindern. Vertikal-Spanner MVA-R werden hauptsächlich bei Anwendungen im Kunststoff-Formenbau und im Rotationsgießen eingesetzt. Langloch-Befestigungsbohrungen zur Montage mit inch Größen.



Schnellspanner

Code	Artikelnummer	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l1	l2	m1	m2	r	s	s1	FH1* [N]	FH2* [N]	ΔΔ
GG.AR530	MVA-R-130-ER	35	42	6.5	5.5	136	28	16	85	44	12.5+19	27+29	75	5	2.5	1600	3000	210
GG.AR540	MVA-R-230-ER	43	45	8	6.5	164	33.5	18	110	60	19+20	32	103	3	6	2000	3200	330
GG.AR550	MVA-R-330-ER	50	65	10.5	8.5	162	43	22	128	69	29+32	45+46	120.5	7	3.5	2400	4000	519