



1

MATERIAL

Stahl C10, verzinkt.



2

LAGERBOLZEN

Stahl, verzinkt



3

BUCHSE

Stahl geschliffen und gehärtet.



4

GRIFF

Polyurethan, rot.



5

LAUFFLÄCHE VERRIEGELUNG

Polyvinylchlorid (PVC).



6

DRUCKFEDER

Edelstahl nichtrostend 1.4319.



7

ANDRÜCKSCHRAUBEN

Separat zu bestellen



8

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Verriegelung wird in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt.



9

Die Finger des Bedieners werden beim Öffnen des Hebels nicht getroffen.



10

Während des Spannvorganges ist der Hebel kontrolliert um Funktionseinschränkung aufgrund seitlichen Druckes zu verhindern.



11

Das Hauptmerkmal des Spannwerkzeuges MVAS-PR ist die spezielle Verlängerung des Spannarmes, um den gezielten Einsatz in Kontrollvorrichtungen zu erleichtern.



12



13



14



15



16



17



18







19



20



21



Code	Artikelnummer	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s1	FH [N]*	⚖️
GG.AA587	MVAS-PR.130/ELS	67.5	35	42	6.3	11.3	M5	5.6	142	28	16	129	164	12.5+19.27+29	2.5	500	375	
GG.AA595	MVAS-PR.230/ELS	71.5	43	45	8.2	14.2	M6	6.7	168	33.5	18	155	198	19.5	32	3	1000	545

* Haltekraft.