



MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), selbstverlöschend nach UL 94 V-0, schwarz, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **MAK-AE-V0:** Messingbuchsen, Gewindefacklöcher für M5-Schrauben, rückseitige Montage.
- **MAK-AE-V0-FM:** Messingbuchsen, Durchlöcher für M5-Zylinderschrauben mit Innensechskant, frontseitige Montage.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Geeignet für die Verwendung bei 19"-Einschüben und Geräten im Allgemeinen.

In Spalte U der Tabelle sind die Maße für die Höhe der Vorderseite aufgeführt: 1U = 44,45 mm (1 6/8") für die richtige Auswahl der Griffe.


TECHNISCHE DATEN

Die Zertifizierung „V0“ nach UL-94 V (Underwriters Laboratories) bescheinigt, dass bei einem Kunststoffprüfling mit festgelegter Form und festgelegten Abmessungen, der in vertikaler Position gehalten wird, die Flamme innerhalb von 10 Sekunden erlischt, ohne dass brennende Tropfen auftreten.

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.




Anwendungsbeispiele



MAK-AE-V0

MAK-AE-V0-FM



MAK-AE-V0

Code	Beschreibung	L	B	l	f _{±0,5}	d	h	p	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
150151	MAK.32-1U-AE-V0-B-M5-C9	43.5	9.5	13	32	M5	36	15	21	1	1400	5200	7	7	23
150153	MAK.55-2U-AE-V0-B-M5-C9	67.5	9.5	13	55	M5	36	15	43	2	1400	4400	7	7	27
150155	MAK.88-3U-AE-V0-B-M5-C9	100.5	9.5	13	88	M5	36	15	75	3	1400	2500	7	7	32
150157	MAK.120-4U-AE-V0-B-M5-C9	132.5	9.5	13	120	M5	36	15	99	4	1400	2300	7	7	40

MAK-AE-V0-FM

Code	Beschreibung	L	B	l	f _{±0,5}	d	d ₁	h	h ₁	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
150161	MAK.32-1U-AE-V0-FM-B-6-C9	43.5	9.5	13	32	6	9	36	30	21	1	1400	5400	8	6	21
150163	MAK.55-2U-AE-V0-FM-B-6-C9	67.5	9.5	13	55	6	9	36	30	43	2	1400	4800	8	6	25
150165	MAK.88-3U-AE-V0-FM-B-6-C9	100.5	9.5	13	88	6	9	36	30	75	3	1400	2200	8	6	30
150167	MAK.120-4U-AE-V0-FM-B-6-C9	132.5	9.5	13	120	6	9	36	30	99	4	1400	1500	8	6	38