

MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt.

FARBIGE ABDECKKAPPE

Kunststoff Thermoplast, matt.

Farbe der Abdeckkappe (C9, ..., C17) an Bestellbezeichnung anhängen. Auf Anfrage und bei entsprechender Stückzahl auch in anderen Farben, mit kundenspezifischen Symbolen oder Kennzeichnungen lieferbar.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN


- **MBT-B:** Buchse Messing, Bohrungs-Sackloch oder Gewindebohrung.
- **MBT-p:** Gewindestift Stahl verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A-10).

ERGONOMIE UND DESIGN

Die besondere Rändelung auf der Außenseite des Knopfes, mit einer sehr feinen Struktur, bietet einen sicheren und komfortablen Halt. Dadurch kann selbst bei unterschiedlichen Arbeitsbedingungen feine Einstellungen durch den Griff vorgenommen werden. Selbst bei schnellen Drehungen entstehen keine unangenehmen Bedienwinkel.



ELESA Original design



* Ergänzen mit Farbcode: 34196-C2 MBT.30 B-5-C2

C9 RAL9005

C2 RAL2004

C3 RAL7035

C4 RAL1021


C5 RAL5024

C6 RAL3000

C17 RAL6017

MBT-B

Code	Artikelnummer	D	d6H	dH9	L	d1	d2	l1	l2	h	△
34196-*	MBT.30 B-5-*	31	-	5	24	15	11	16	11.5	12	14
34201-*	MBT.30 B-M5-*	31	M5	-	24	15	-	-	11.5	10	12
34197-*	MBT.30 B-6-*	31	-	6	24	15	12	17	11.5	14	19
34206-*	MBT.30 B-M6-*	31	M6	-	24	15	-	-	11.5	12	17
34316-*	MBT.40 B-6-*	39.5	-	6	26.5	17	12	17	12.5	14	27
34321-*	MBT.40 B-M6-*	39.5	M6	-	26.5	17	-	-	12.5	12	22
34326-*	MBT.40 B-M8-*	39.5	M8	-	26.5	17	-	-	12.5	13	23
34411-*	MBT.50 B-6-*	50	-	6	33	20	15	23	16	18	48
34416-*	MBT.50 B-8-*	50	-	8	33	20	15	25	16	20	47
34421-*	MBT.50 B-M8-*	50	M8	-	33	20	-	-	16	20	32
34426-*	MBT.50 B-M10-*	50	M10	-	33	20	-	-	16	18	34
34506-*	MBT.60 B-10-*	61	-	10	39	23	16	30	18.5	25	67
34511-*	MBT.60 B-M10-*	61	M10	-	39	23	-	-	18.5	20	50
34516-*	MBT.60 B-M12-*	61	M12	-	39	23	-	-	18.5	20	58
34611-*	MBT.70 B-M12-*	70	M12	-	42	24	-	-	20.5	20	70
34616-*	MBT.70 B-M14-*	70	M14	-	42	24	-	-	20.5	20	78



* Ergänzen mit Farbcode: 34221-C2 MBT.30 p-M5x10-C2

RAL9005 C9

RAL2004 C2

RAL7035 C3

RAL1021 C4

RAL5024 C5

RAL3000 C6

RAL6017 C17

MBT-p

Code	Artikelnummer	D	d6g	L	d1	l	l2	⚖
34221-*	MBT.30 p-M5x10-*	31	M5	24	15	10	11.5	13
34226-*	MBT.30 p-M5x20-*	31	M5	24	15	20	11.5	14
34241-*	MBT.30 p-M5x40-*	31	M5	24	15	40	11.5	16
34261-*	MBT.30 p-M6x10-*	31	M6	24	15	10	11.5	14
34263-*	MBT.30 p-M6x16-*	31	M6	24	15	16	11.5	14
34266-*	MBT.30 p-M6x20-*	31	M6	24	15	20	11.5	15
34269-*	MBT.30 p-M6x25-*	31	M6	24	15	25	11.5	16
34271-*	MBT.30 p-M6x30-*	31	M6	24	15	30	11.5	17
34281-*	MBT.30 p-M6x40-*	31	M6	24	15	40	11.5	19
34341-*	MBT.40 p-M6x10-*	39.5	M6	26.5	17	10	12.5	18
34343-*	MBT.40 p-M6x16-*	39.5	M6	26.5	17	16	12.5	19
34346-*	MBT.40 p-M6x20-*	39.5	M6	26.5	17	20	12.5	20
34351-*	MBT.40 p-M6x30-*	39.5	M6	26.5	17	30	12.5	22
34361-*	MBT.40 p-M6x40-*	39.5	M6	26.5	17	40	12.5	24
34381-*	MBT.40 p-M8x16-*	39.5	M8	26.5	17	16	12.5	26
34383-*	MBT.40 p-M8x20-*	39.5	M8	26.5	17	20	12.5	27
34386-*	MBT.40 p-M8x25-*	39.5	M8	26.5	17	25	12.5	28
34391-*	MBT.40 p-M8x30-*	39.5	M8	26.5	17	30	12.5	30
34393-*	MBT.40 p-M8x40-*	39.5	M8	26.5	17	40	12.5	33
34396-*	MBT.40 p-M8x50-*	39.5	M8	26.5	17	50	12.5	36
34431-*	MBT.50 p-M8x16-*	50	M8	33	20	16	16	36
34436-*	MBT.50 p-M8x30-*	50	M8	33	20	30	16	38
34441-*	MBT.50 p-M8x50-*	50	M8	33	20	50	16	44
34451-*	MBT.50 p-M10x20-*	50	M10	33	20	20	16	42
34456-*	MBT.50 p-M10x30-*	50	M10	33	20	30	16	47
34471-*	MBT.50 p-M10x50-*	50	M10	33	20	50	16	57
34521-*	MBT.60 p-M10x20-*	61	M10	39	23	20	18.5	58
34526-*	MBT.60 p-M10x30-*	61	M10	39	23	30	18.5	63
34536-*	MBT.60 p-M10x50-*	61	M10	39	23	50	18.5	73
34551-*	MBT.60 p-M12x20-*	61	M12	39	23	20	18.5	70
34556-*	MBT.60 p-M12x30-*	61	M12	39	23	30	18.5	78
34571-*	MBT.60 p-M12x50-*	61	M12	39	23	50	18.5	94
34631-*	MBT.70 p-M12x30-*	70	M12	42	24	30	20.5	90
34641-*	MBT.70 p-M12x50-*	70	M12	42	24	50	20.5	105