MATERIAL
Stahl phosphatiert, schweißbar.

LAGERBOLZEN
Stahl phosphatiert.

ANDRÜCKSCHRAUBEN
Separat zu bestellen

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert und beständig gegen hohe Temperaturen.
Kennzeichnend für die Horizontal-Spanner MOA-R. ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung. Während dem Spannvorgangs ist der Hebel geschlossen, somit werden seitliche Kräfte vermieden, welche die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können.
Horizontal-Spanner MOA-R werden hauptsächlich bei Anwendungen im Kunststoff-Formenbau und im Rotationsgießen eingesetzt.
Langloch-Befestigungsbohrungen zur Montage mit inch Größen.







Code	Artikelnummer	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1* [N]	FH2* [N]	⚖
GG.AR145	MOA-R-130-OR	36	40	5.5	6.5	51	29	16	48	162	26	22.4÷28.4	5	2.5	1000	2000	185
GG.AR280	MOA-R-230-OR	44	44	8.5	6.5	61.5	36.5	18	56	190	26	26÷31.5	6	3	1700	3300	300
GG.AR380	MOA-R-355-OR	60	58	10.5	8.5	83	50	22	89.5	260.5	41	38.8÷43	7	3.5	1800	4000	700

* Haltekraft.

elesa 4/2021 Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe. SPEEDY BLOCK