

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

KNOPF

Kunststoff Duroplast (PF), schwarz, glänzend.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VCK.** (für Türen mit einer Stärke von $S > 5$ mm):
- Bolzen, Stahl, verzinkt;
- Türriegel aus Sinterstahl, Stiftloch vorgebohrt;
- Spannstift $\varnothing 3 \times 20$ mm, Stahl, brüniert;
- Riegelfeder, Stahl, verzinkt, um Türstärke zu dämpfen;
- Öffnen durch Rechtsdrehung (Form D) oder durch Linksdrehung (Form S).
- **VCK+G.** für Türen mit einer Dicke von $S \leq 5$ mm mit zusätzlicher Führungsbuchse und Mutter (außer Größe mit $l = 24$ mm) in Messing, vernickelt und Flachfederscheibe in Stahl, verzinkt.
- Öffnen durch Rechtsdrehung (Form D) oder durch Linksdrehung (Form S).
- **VCK-SST.** (für Türen mit einer Stärke von $S > 5$ mm):
- Bolzen, Edelstahl 1.4305;
- Türriegel, Sinter-Edelstahl 1.4404, Stiftloch vorgebohrt;
- Spannstift, $\varnothing 3 \times 20$ mm, Edelstahl, 1.4305;
- Feder, Edelstahl 1.4319, zur Anpassung an die Zarge
- Öffnen durch Rechtsdrehung (Form D) oder durch Linksdrehung (Form S).
- **VCK+G-SST.** (für Türen mit einer Stärke von $S \leq 5$ mm): wie VCK-SST aber mit zusätzlicher Führungsbuchse, Mutter und DIN 6798 Flachfederscheibe aus rostfreiem Edelstahl 1.4305
- Öffnen durch Rechtsdrehung (Form D) oder durch Linksdrehung (Form S).






ELESA Original design

MONTAGEHINWEISE


1. Die gewünschte Bolzenlänge (l) aus der unten angeführten Tabelle entnehmen.
2. Bohrung des Montagelochs nach den Werten der unten angeführten Tabelle.
3. Querbohrung für den Bolzen nach den Werten der unten angeführten Tabelle vornehmen.
4. Den Bolzen im Türloch anbringen und die restlichen Komponenten montieren.

VCK. Türverriegelungen werden unmontiert geliefert.



Code	Beschreibung	Die Führungsbuchse ist auch separat erhältlich
15201	GG-VCK	VCK.
15211	GG-VCK-SST	VCK-SST

Dicke der Tür / Leiste	Ausführungen	Bolzenlänge (l)	Montageloch	Distanz zum Splintloch	
$S \leq 5$	$S+b \leq 9$ $b > 5$	VCK. VCK-SST	24	$\varnothing 12$ H9	$f=S+b+8.5$
	$S+b \leq 31$ $b > 22.5-S$	VCK+G VCK+G-SST	46	$\varnothing 16$ H9	$f=S+b+11$
$S+b \leq 39$ $b > 27.5-S$	54				
$S+b \leq 49$ $b > 29.5-S$	64				
$S > 5$	$S+b \leq 31$ $b > 11$	VCK. VCK-SST	46	$\varnothing 12$ H9	$f=S+b+8.5$
	$S+b \leq 39$ $b > 16$		54		
	$S+b \leq 49$ $b > 18$		64		



VCK. VCK+G

Code	Artikelnummer	D	D1	L	l	l1	l2	d	d1	d2	h2	⚖
68301	VCK.50-24-D	50	45	33	24	12	14	12	25	20	15	140
68302	VCK.50-24-S	50	45	33	24	12	14	12	25	20	15	140
68321	VCK.50-46-D	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	165
68322	VCK.50-46-S	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	165
68331	VCK.50-46+G-D	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	190
68332	VCK.50-46+G-S	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	190
68421	VCK.60-46-D	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	185
68422	VCK.60-46-S	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	185
68431	VCK.60-46+G-D	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	210
68432	VCK.60-46+G-S	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	210
68441	VCK.60-54-D	60	45	37	54	12	17	12	27	20	15	200
68442	VCK.60-54-S	60	45	37	54	12	17	12	27	20	15	200
68451	VCK.60-54+G-D	60	45	37	54	12	17	12	27	20	15	225
68452	VCK.60-54+G-S	60	45	37	54	12	17	12	27	20	15	225
68461	VCK.60-64-D	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	210
68462	VCK.60-64-S	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	210
68471	VCK.60-64+G-D	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	235
68472	VCK.60-64+G-S	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	235
68521	VCK.70-54-D	70	45	44	54	12	20	12	30	20	15	235
68522	VCK.70-54-S	70	45	44	54	12	20	12	30	20	15	235
68531	VCK.70-54+G-D	70	45	44	54	12	20	12	30	20	15	260
68532	VCK.70-54+G-S	70	45	44	54	12	20	12	30	20	15	260
68541	VCK.70-64-D	70	45	44	64	12	20	12	30	20	15	245
68542	VCK.70-64-S	70	45	44	64	12	20	12	30	20	15	245
68551	VCK.70-64+G-D	70	45	44	64	12	20	12	30	20	15	270
68552	VCK.70-64+G-S	70	45	44	64	12	20	12	30	20	15	270

VCK-SST VCK+G-SST



Code	Artikelnummer	D	D1	L	l	l1	l2	d	d1	d2	h2	⚖
68325	VCK.50-46-D-SST	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	165
68326	VCK.50-46-S-SST	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	165
68335	VCK.50-46+G-D-SST	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	190
68336	VCK.50-46+G-S-SST	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	190
68425	VCK.60-46-D-SST	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	185
68426	VCK.60-46-S-SST	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	185
68435	VCK.60-46+G-D-SST	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	210
68436	VCK.60-46+G-S-SST	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	210
68465	VCK.60-64-D-SST	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	210
68466	VCK.60-64-S-SST	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	210
68475	VCK.60-64+G-D-SST	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	235
68476	VCK.60-64+G-S-SST	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	235



Verriegelungen