



KNOPF

Glasfaserverstärker Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA).
Innenteil Zinkdruckguss mit Verzahnung zur Verbindung mit dem
Stahlklemmelement, schwarz, matt.

ABDECKKAPPE

Thermoplast, schwarz. Auf Anfrage und bei entsprechender Stückzahl
auch in gelb RAL 1021 (Sicherheitswarnung) oder in anderen Farben,
mit kundenspezifischen Symbolen oder Kennzeichnungen lieferbar.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Das Klemmelement hat eine Verzahnung für die Verbindung mit dem
Zinkdruckguß Innenteil, eingeformt im Sterngriff.

- **VCTS-Z:** Stahl brüniert mit Gewinde-Sackloch, Schraubeneinsatz
Stahl brüniert, Feder Edelstahl 1.4310
- **VCTS-Z-SST:** Edelstahl 1.4305 mit Gewinde-Sackloch,
Schraubeneinsatz Edelstahl 1.4305, Feder Edelstahl 1.4310
- **VCTS-Z-p:** Stahl brüniert mit Gewindestift, Schraubeneinsatz Stahl
brüniert, Feder Edelstahl 1.4310
- **VCTS-Z-SST-p:** Edelstahl 1.4305 mit Gewindestift, Schraubeneinsatz
Edelstahl 1.4305, Feder Edelstahl 1.4310

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Sicherheits-Sterngriffe eignen sich besonders in Anwendungsfällen,
in welchen ein versehentliches, unbedachtes Lösen oder Verstellen zu
Unfällen führen kann.


ANLEITUNG

Durch Drücken und Drehen des Sterngriffes greift die Verzahnung.
Durch Loslassen des Sterngriffes löst die Feder die Verzahnung und
der Sterngriff geht in seine ursprüngliche Position zurück.



ELESA Original design

VCTS-Z
VCTS-Z-SST




VCTS-Z

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	d2	l1	l2	h	Anzahl der Zähne	⚖
169631	VCTS-Z-40 A-M6	40	M6	37	18	13.5	22	7	10	24	36
169632	VCTS-Z-40 A-M8	40	M8	37	18	13.5	22	7	10	24	34
169642	VCTS-Z-50 A-M8	50	M8	42	22	16	23	8	14	26	54
169643	VCTS-Z-50 A-M10	50	M10	42	22	16	23	8	14	26	52

VCTS-Z-SST

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	d2	l1	l2	h	Anzahl der Zähne	⚖
169651	VCTS-Z-40-SST-M6	40	M6	37	18	13.5	22	7	10	24	36
169652	VCTS-Z-40-SST-M8	40	M8	37	18	13.5	22	7	10	24	34
169662	VCTS-Z-50-SST-M8	50	M8	42	22	16	23	8	14	26	54
169663	VCTS-Z-50-SST-M10	50	M10	42	22	16	23	8	14	26	52

VCTS-Z.p
VCTS-Z-SST-p

VCTS-Z-p

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	d2	l	l1	l2	Anzahl der Zähne	Δ
169731	VCTS-Z-40 p-M6x20	40	M6	37	18	13.5	20	22	7	24	40
169732	VCTS-Z-40 p-M6x25	40	M6	37	18	13.5	25	22	7	24	42
169733	VCTS-Z-40 p-M6x32	40	M6	37	18	13.5	32	22	7	24	45
169734	VCTS-Z-40 p-M6x40	40	M6	37	18	13.5	40	22	7	24	50
169741	VCTS-Z-40 p-M8x20	40	M8	37	18	13.5	20	22	7	24	42
169742	VCTS-Z-40 p-M8x25	40	M8	37	18	13.5	25	22	7	24	44
169743	VCTS-Z-40 p-M8x32	40	M8	37	18	13.5	32	22	7	24	47
169744	VCTS-Z-40 p-M8x40	40	M8	37	18	13.5	40	22	7	24	52
169752	VCTS-Z-50 p-M8x25	50	M8	42	22	16	25	23	8	26	58
169753	VCTS-Z-50 p-M8x32	50	M8	42	22	16	32	23	8	26	62
169754	VCTS-Z-50 p-M8x40	50	M8	42	22	16	40	23	8	26	68
169755	VCTS-Z-50 p-M8x50	50	M8	42	22	16	50	23	8	26	74
169762	VCTS-Z-50 p-M10x25	50	M10	42	22	16	25	23	8	26	60
169763	VCTS-Z-50 p-M10x32	50	M10	42	22	16	32	23	8	26	64
169764	VCTS-Z-50 p-M10x40	50	M10	42	22	16	40	23	8	26	70
169765	VCTS-Z-50 p-M10x50	50	M10	42	22	16	50	23	8	26	76

VCTS-Z-SST-p

INOX
STAINLESS
STEEL

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	d2	l	l1	l2	Anzahl der Zähne	Δ
169771	VCTS-Z-40-SST-p-M6x20	40	M6	37	18	13.5	20	22	7	24	40
169772	VCTS-Z-40-SST-p-M6x25	40	M6	37	18	13.5	25	22	7	24	42
169773	VCTS-Z-40-SST-p-M6x32	40	M6	37	18	13.5	32	22	7	24	45
169774	VCTS-Z-40-SST-p-M6x40	40	M6	37	18	13.5	40	22	7	24	50
169781	VCTS-Z-40-SST-p-M8x20	40	M8	37	18	13.5	20	22	7	24	42
169782	VCTS-Z-40-SST-p-M8x25	40	M8	37	18	13.5	25	22	7	24	44
169783	VCTS-Z-40-SST-p-M8x32	40	M8	37	18	13.5	32	22	7	24	47
169784	VCTS-Z-40-SST-p-M8x40	40	M8	37	18	13.5	40	22	7	24	52
169792	VCTS-Z-50-SST-p-M8x25	50	M8	42	22	16	25	23	8	26	58
169793	VCTS-Z-50-SST-p-M8x32	50	M8	42	22	16	32	23	8	26	62
169794	VCTS-Z-50-SST-p-M8x40	50	M8	42	22	16	40	23	8	26	68
169795	VCTS-Z-50-SST-p-M8x50	50	M8	42	22	16	50	23	8	26	74
169802	VCTS-Z-50-SST-p-M10x25	50	M10	42	22	16	25	23	8	26	60
169803	VCTS-Z-50-SST-p-M10x32	50	M10	42	22	16	32	23	8	26	64
169804	VCTS-Z-50-SST-p-M10x40	50	M10	42	22	16	40	23	8	26	70
169805	VCTS-Z-50-SST-p-M10x50	50	M10	42	22	16	50	23	8	26	76