


RADKÖRPER
Polyamid Kunststoff (Duroplast PF), Temperaturbeständigkeit bis 300°C.
Nabe mit durchgängigem Loch

ANWENDUNGEN
Durch die Beständigkeit bei hohen Temperaturen sind RE.F7-HT Rollen v.a. für den Lebensmittelsektor, speziell im Bereich von Bäckereien, geeignet.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
Wir empfehlen die Verwendung von Achsen für die Montage AXL.F7 (siehe Seite -).



Zugkraft oder Schubkraft für die Radbewegung [N]			
		Last [N]	
		1000	2000
D [mm]	80	40	-
	100	37	82



Artikelnummer	Beschreibung	D	d	l3	l4	Statische Last# [N]	Rollwiderstand# [N]	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	⚖
448531	RE.F7-080-RBL-HT	80	12	35	39	2500	1250	1500	180
448533	RE.F7-100-RBL-HT	100	12	35	44	3000	1300	2000	300

Für statische Belastung, Rollwiderstand und dynamische Tragfähigkeit siehe Technische Daten (auf Seite 1296).