

1 GRIFFFÜSSE

Aluminium, schwarz eloxiert, matt.

2 GRIFFROHR

Aluminium geschliffen, naturfarben eloxiert.

3 ENDSTÜCKE

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz.

4 STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **RHW1-R:** Montage von der Rückseite, Gewinde-Sacklöcher.
- **RHW1-F:** Montage von der Bedienseite, Durchloch-Bohrungen für Zylinderschrauben mit Innensechskant, Muttern und Unterlegscheiben Edelstahl, im Lieferumfang.

5 FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Rohrgriffe RH-W1 werden in der Regel an Schiebetüren oder Maschinenabdeckungen eingesetzt.

6 BESTELLINFORMATION

Die Einzelteile des Rohrgriffes RH-W1 können auch separat bestellt werden (siehe Tabelle RH-CC) um kundenspezifische Längen zu realisieren oder um eine Abstützung hinzuzufügen, empfohlen für Längen über 700 mm.

7 SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE




- Verschiedene Längen.
- Rohr Aluminium eloxiert, schwarz.
- Grifffüße Aluminium, naturfarben eloxiert.

8 WEITERE STANDARDLÄNGEN VERFÜGBAR

Ausführung RH-W1-CLEAN (siehe Seite 507).

13 RH-CC

Code	⚖️
RHW1-30.LR25.14	108
RHW1-30.VR25.14	121
RHW1-30.RR25.14	108
RHW1-30.001.01	345



RHW1-R

Code	f	L	d	p	B	h	h1	l	l1	l2	⚖️
RHW1-30.R200.S01	200	225	M8	15	30	50	33	45	15	25	277
RHW1-30.R300.S01	300	325	M8	15	30	50	33	45	15	25	308
RHW1-30.R500.S01	500	525	M8	15	30	50	33	45	15	25	397

RHW1-F

Code	f	L	d	B	h	h1	l	l1	l2	⚖️
RHW1-30.F200.S01	200	225	M6x45	30	50	33	45	15	25	313
RHW1-30.F300.S01	300	325	M6x45	30	50	33	45	15	25	347
RHW1-30.F500.S01	500	525	M6x45	30	50	33	45	15	25	417