

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), RAL 5001 Blau, matt.

Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011). Das spezielle Thermoplast enthält Zusätze, die mit Hilfe von Metalldetektoren einfach festgestellt werden können.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VTT-SST-MD**: Buchse Edelstahl AISI 304, Gewinde-Sackloch.
- **VTT-SST-p-MD**: Gewindestift, Edelstahl 1.4301, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A-11).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Unbeabsichtigte Verunreinigungen der Lebensmittel durch die Griffe sind durch das Blau (RAL 5001) leicht erkennbar. Die Materialzusätze sind ab einer Partikelgröße von 5mm metalledetektierbar.

Beim Kalibrieren des Detektors muss die Feuchtigkeit des Lebensmittels/Substanz berücksichtigt werden, um die Erkennung möglicher Teile zu verbessern.

Vor allem für Anwendungen in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie geeignet.

Die spezielle Dreisternform bietet auch mit Arbeitshandschuhen einen guten Griff.


Das schlanke Design ohne Aushebungen an der Unterseite verhindert das Absetzen von ungesunden Rückständen und bietet einfaches Reinigen. Besonders geeignet für Anwendungen an Maschinen oder Ausrüstungen die wiederholt mit Wasserstrahl oder Dampfstrahler gereinigt werden müssen.



ELESA Original design

VTT-SST-MD

VTT-SST-p-MD



VTT-SST-MD

Artikelnummer	Beschreibung	D	d6H	L	d1	l2	h	Δ
195226	VTT.32-SST-M6-MD	32	M6	23	14	11.5	10	14
195346	VTT.40-SST-M8-MD	40	M8	27	16	13.5	13	24
195476	VTT.50-SST-M10-MD	50	M10	30	19	15	17	43



VTT-SST-p-MD

Artikelnummer	Beschreibung	D	d6g	L	d1	l	l2	Δ
195262	VTT.32-SST-p-M6x16-MD	32	M6	23	14	16	11.5	16
195263	VTT.32-SST-p-M6x20-MD	32	M6	23	14	20	11.5	17
195381	VTT.40-SST-p-M8x20-MD	40	M8	27	16	20	13.5	30
195383	VTT.40-SST-p-M8x30-MD	40	M8	27	16	30	13.5	33
195493	VTT.50-SST-p-M10x30-MD	50	M10	30	19	30	15	63
195495	VTT.50-SST-p-M10x40-MD	50	M10	30	19	40	15	63

