

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **BT-HP-AV-p**: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité embout émoussée UNI EN ISO 4753 : 2012 (voir Données Techniques à la page A-11).
- **BT-HP-AV-SST-p**: tige filetée en acier INOX AISI 304, extrémité embout émoussée UNI EN ISO 4753 : 2012 (voir Données Techniques à la page A-11).


CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les boutons moletés retenus sont utilisés pour fixer les plaques de fermeture, carters ou autres sans risque de perte.

Cela est possible grâce à la partie non filetée de la tige qui permet au bouton de rester ancré (retenu) dans la machine. La cavité dans la partie supérieure rend la poignée idéale lorsqu'il faut effectuer un serrage avec un tournevis plat de 6,5 mm (BT.12 et BT.16) ou 10 mm (BT.20).



ELESA Original design



BT-HP-AV-p

Code	Description	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	△
5301	BT-HP.12-AV-p-M4x14	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	14	5	2	4	3 + 5	6 + 10	9 + 15	4
5306	BT-HP.12-AV-p-M4x20	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	20	5	2	4	3 + 5	6 + 10	9 + 15	6
5311	BT-HP.16-AV-p-M4x14	16	14	M4	11	3.1	4.5	14	5	2	5	3 + 5	6 + 10	9 + 15	5
5316	BT-HP.16-AV-p-M4x20	16	14	M4	11	3.1	4.5	20	5	2	5	3 + 5	6 + 10	9 + 15	7
5321	BT-HP.16-AV-p-M5x18	16	14	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	5	4 + 6	8 + 12	12 + 18	7
5326	BT-HP.16-AV-p-M5x24	16	14	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	5	4 + 6	8 + 12	12 + 18	8
5331	BT-HP.20-AV-p-M5x18	20	17	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	6	4 + 6	8 + 12	12 + 18	9
5336	BT-HP.20-AV-p-M5x24	20	17	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	6	4 + 6	8 + 12	12 + 18	10
5341	BT-HP.20-AV-p-M6x22	20	17	M6	11	4.7	6.5	22	8	3	6	5 + 8	10 + 16	15 + 24	10
5346	BT-HP.20-AV-p-M6x32	20	17	M6	11	4.7	6.5	32	8	3	6	5 + 8	10 + 16	15 + 24	12

BT-HP-AV-SST-p

INOX
STAINLESS
STEEL

Code	Description	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	△
105301	BT-HP.12-AV-SST-p-M4x14	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	14	5	2	4	3 + 5	6 + 10	9 + 15	4
105306	BT-HP.12-AV-SST-p-M4x20	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	20	5	2	4	3 + 5	6 + 10	9 + 15	6
105311	BT-HP.16-AV-SST-p-M4x14	16	14	M4	11	3.1	4.5	14	5	2	5	3 + 5	6 + 10	9 + 15	5
105316	BT-HP.16-AV-SST-p-M4x20	16	14	M4	11	3.1	4.5	20	5	2	5	3 + 5	6 + 10	9 + 15	7
105321	BT-HP.16-AV-SST-p-M5x18	16	14	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	5	4 + 6	8 + 12	12 + 18	7
105326	BT-HP.16-AV-SST-p-M5x24	16	14	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	5	4 + 6	8 + 12	12 + 18	8
105331	BT-HP.20-AV-SST-p-M5x18	20	17	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	6	4 + 6	8 + 12	12 + 18	9
105336	BT-HP.20-AV-SST-p-M5x24	20	17	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	6	4 + 6	8 + 12	12 + 18	10
105341	BT-HP.20-AV-SST-p-M6x22	20	17	M6	11	4.7	6.5	22	8	3	6	5 + 8	10 + 16	15 + 24	10
105346	BT-HP.20-AV-SST-p-M6x32	20	17	M6	11	4.7	6.5	32	8	3	6	5 + 8	10 + 16	15 + 24	12