

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIAL

Aluminium.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **SQMA-B-MT**: Aluminium naturfarben, matt.
- **SQMA-B-SW**: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt.
- **SQMA-B-SR**: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9006, silber, matt.

ABDECKKAPPE

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

SCHRAUBEN, MUTTERN UND UNTERLEGSCHIEBEN.



Stahl, verzinkt

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Winkel für Profilsysteme SQMA werden zur einfachen Montage in Verbindung mit Profilsystemen aus Aluminium eingesetzt (Größen 30/40/45 mm) für Schutzvorrichtungen an Maschinen und Ausrüstungen.



SONDERAUSFUEHRUNGEN AUF ANFRAGE

Winkel ohne Abdeckkappe, ohne Montageset (SQMA-A).



SQMA-30

Montageset für Nutenbreite 8:
2 Hammerkopfmuttern GN 505
2 Zylinderschrauben
(nicht im Lieferumfang enthalten)



SQMA-40/45

Montageset für Nutenbreite 10:
2 Hammerkopfmuttern GN 505.4
2 Flanschmuttern
(nicht im Lieferumfang enthalten)

| Code | Artikelnummer | h | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | n | b1 | b2 | s | ⚖️ |
|--------|-----------------------|-----|----|----|----|------|------|------|----|----|-----|-----|----|
| 156001 | SQMA-30-8-30-30-B-MT | 2.1 | 30 | 30 | 3 | 9.7 | 10.4 | 6.8 | 8 | 28 | 6.3 | 5.9 | 23 |
| 156003 | SQMA-30-8-30-30-B-SW | 2.1 | 30 | 30 | 3 | 9.7 | 10.4 | 6.8 | 8 | 28 | 6.3 | 5.9 | 23 |
| 156002 | SQMA-30-8-30-30-B-SR | 2.1 | 30 | 30 | 3 | 9.7 | 10.4 | 6.8 | 8 | 28 | 6.3 | 5.9 | 23 |
| 156011 | SQMA-40-10-40-40-B-MT | 4.1 | 40 | 40 | 4 | 9.5 | 20 | 7.2 | 10 | 38 | 8.5 | 5.6 | 37 |
| 156013 | SQMA-40-10-40-40-B-SW | 4.1 | 40 | 40 | 4 | 9.5 | 20 | 7.2 | 10 | 38 | 8.5 | 5.6 | 37 |
| 156012 | SQMA-40-10-40-40-B-SR | 4.1 | 40 | 40 | 4 | 9.5 | 20 | 7.2 | 10 | 38 | 8.5 | 5.6 | 37 |
| 156021 | SQMA-45-10-45-45-B-MT | 4.1 | 45 | 45 | 4 | 15.7 | 18.7 | 11.5 | 10 | 43 | 8.5 | 9.7 | 49 |
| 156023 | SQMA-45-10-45-45-B-SW | 4.1 | 45 | 45 | 4 | 15.7 | 18.7 | 11.5 | 10 | 43 | 8.5 | 9.7 | 49 |
| 156022 | SQMA-45-10-45-45-B-SR | 4.1 | 45 | 45 | 4 | 15.7 | 18.7 | 11.5 | 10 | 43 | 8.5 | 9.7 | 49 |

Stellfüße und Abstützungen