

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), geeignet für den Kontakt mit sauren oder basischen Flüssigkeiten, Farbe Grau RAL 7024.

Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

DICHTUNGSRING

Gummi EPDM O-Ring., Violett.

Das Gehäuse garantiert einerseits einen festen Sitz des O-Rings, andererseits eine optimale Abdichtung, sogar bei kleinen Anzugsmomenten.

MAXIMALE ARBEITSTEMPERATUR

80°C.


TECHNISCHE DATEN

Tests mit Mineralöl Typ CB68 (nach ISO 3498) welche bei 23°C durchgeführt wurden haben gezeigt, dass für einen kurzen Zeitraum ein sehr hoher Druck möglich ist.

Es wird empfohlen die Eignung des Produkts bezugnehmen auf die Flüssigkeit, Arbeitstemperatur und generelle Arbeitsbedingungen zu überprüfen.



ELESA Original design



Code	Artikelnummer	d	h	s	D	L	**non tradotto**	⚖
158426	TNR-PP.16x1.5	M16x1.5	10	22	25.5	18	17	6
158427	TNR-PP.20x1.5	M20x1.5	11	27	32	20	20.5	8
158435	TNR-PP.1/4	G 1/4	9	19	22	17	15	4
158436	TNR-PP.3/8	G 3/8	9	22	25.5	18	17	6
158437	TNR-PP.1/2	G 1/2	11	27	32	20	20.5	8
158438	TNR-PP.3/4	G 3/4	12	32	37	22	25	14
158439	TNR-PP.1	G 1	13	38	44	23	31	18