

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Thermoplast (PA), Ummantelung Thermoplast (Polyamid PA), halbmatt, schwarz.

FARBIGE ABDECKKAPPE

Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA), in den Standardfarben erhältlich, halbgläzend.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VB.839-B:** Buchse Nething, Gewinde-Sackloch.
- **VB.839-SST:** Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Sackloch.
- **VB.839-p:** Gewindestift Stahl verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A-11).

EIGENSCHAFTEN



Die Dreistern-Form ist ergonomisch und garantiert ausgezeichneten Griff.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Dreisterngriffe mit Edelstahl 1.4301 Buchse.
- Abdeckkappen in anderen Farben, mit kundenspezifischen Symbolen oder Kennzeichnungen lieferbar.



$$C [Nm] = F [N] \cdot b [m]$$
$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$





VB.839-B

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	l2	h	C# [Nm]	L** [J]	⚖
64635-*	VB.839/63 B-M8-*	63	M8	30.5	23	16	13	30	9	41
64636-*	VB.839/63 B-M10-*	63	M10	30.5	23	16	13	30	9	40
64675-*	VB.839/80 B-M10-*	80	M10	37	30.5	20	17	80	10	71
64676-*	VB.839/80 B-M12-*	80	M12	37	30.5	20	17	80	10	75
64705-*	VB.839/100 B-M12-*	100	M12	43	35	23	20	110	11	110
64706-*	VB.839/100 B-M14-*	100	M14	43	35	23	20	110	11	121

"Max. Anzugsdrehmoment" meint den Wert bei dem der Metalleinsatz, unter normalen Nutzungsbedingungen, noch fest im Kunststoffteil verankert ist.

** Schlagfestigkeit (L) siehe Technische Daten auf Seite A-3.



* Ergänzen mit Farbcode: 64652-C2 VB.839/63 p-M8x25-C2

C9	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL9005	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

VB.839-SST



Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	l2	h	C# [Nm]	L** [J]	⚖
64638-*	VB.839/63 SST-M8-*	63	M8	30.5	23	16	13	30	9	41
64678-*	VB.839/80 SST-M10-*	80	M10	37	30.5	20	17	80	10	71
64708-*	VB.839/100 SST-M12-*	100	M12	43	35	23	20	110	11	109

VB.839-p

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	l	l2	C# [Nm]	L** [J]	⚖
64652-*	VB.839/63 p-M8x25-*	63	M8	30.5	23	25	16	25	9	46
64655-*	VB.839/63 p-M8x35-*	63	M8	30.5	23	35	16	25	9	55
64692-*	VB.839/80 p-M10x30-*	80	M10	37	30.5	30	20	50	10	87
64722-*	VB.839/100 p-M12x40-*	100	M12	43	35	40	23	110	11	137

"Max. Anzugsdrehmoment" meint den Wert bei dem der Metalleinsatz, unter normalen Nutzungsbedingungen, noch fest im Kunststoffteil verankert ist.
** Schlagfestigkeit (L) siehe Technische Daten auf Seite A-3.