





MATERIAL
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast Polyamid (PA), schwarz, glänzend.

SCHAFT
Stahl, mattverchromt mit Schaltknöpfen 1.622 (siehe Seite 548) in Thermoplast.

STANDARDAUSFÜHRUNG
Nabenbuchse Stahl, brüniert, freiliegende Planfläche mit durchgehender Vorbohrung.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
Axiale Vorlegescheibe GN 184 (siehe Seite 897).



Code	Artikelnummer	D	dH9	L	L1	D2	d1	d3	I	C# [Nm]	⚖
65801	VBR.2/200	200	10	60	42	86	35	34	38	195	600
65811	VBR.2/280	274	10	74	42	86	35	34	38	195	715
65821	VBR.2/320	312	10	80	42	86	35	34	38	195	780
65831	VBR.2/370	363	10	90	42	86	35	34	38	195	865

Angaben betr. maximalem Bruchmoment (C) siehe Technische Daten auf Seite A-3.





MATERIAL
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast Polyamid (PA), schwarz, glänzend.

SCHAFT
Stahl, mattverchromt mit Schaltknöpfen 1.622 (siehe Seite 548) in Thermoplast.

STANDARDAUSFÜHRUNG
Nabenbuchse Stahl, brüniert, freiliegende Planfläche mit durchgehender Vorbohrung.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
Axiale Vorlegescheibe GN 184 (siehe Seite 897).



Code	Artikelnummer	D	dH9	L	L1	D2	d1	d3	I	C# [Nm]	⚖
65901	VBR.4/200	200	10	60	42	86	35	34	38	195	780
65911	VBR.4/280	274	10	74	42	86	35	34	38	195	1030
65921	VBR.4/320	312	10	80	42	86	35	34	38	195	1150
65931	VBR.4/370	363	10	90	42	86	35	34	38	195	1315

Angaben betr. maximalem Bruchmoment (C) siehe Technische Daten auf Seite A-3.

