

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **BAG2-120-A**: vis M10, écrous et rondelles en acier zingué.
- **BAG2-120-SST**: vis M10, écrous et rondelles en acier INOX AISI 304.


MONTAGE ÉLÉMENTS DE NIVELLEMENT

Les deux appuis de la base sont fournis avec douilles en laiton, trou passant fileté pour l'assemblage de la tige de l'éléments de nivellement séries LS.A (voir page 798), LV.A (voir page 804), LV.F (voir page 818).


CARACTÉRISTIQUES

Les formes arrondies à l'aspect moderne et élégant garantissent une facilité de nettoyage maximale en cas de chute de liquides ou de poudres par le haut.


Couple maximum de serrage pour le serrage des vis 35 Nm.



Force de rétention
P = 2000 N



Charge statique max.
P = 9800 N



BAG2-120

Code	Description	d Tube (mm)	d Tube (GAS)	d1 Tube (mm)	d1 Tube (GAS)	⚖
419620	BAG2-120-42-42-A	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	740
419618	BAG2-120-48-42-A	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	730
419616	BAG2-120-48-48-A	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	720
419614	BAG2-120-60-42-A	60.3	2"	42.4	1"1/4	710
419612	BAG2-120-60-48-A	60.3	2"	48.3	1"1/2	700

BAG2-120-SST

Code	Description	⚖
419621	BAG2-120-42-42-SST	740
419619	BAG2-120-48-42-SST	730
419617	BAG2-120-48-48-SST	720
419615	BAG2-120-60-42-SST	710
419613	BAG2-120-60-48-SST	700