

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **BAS2-A**: vis M10, écrous et rondelles en acier zingué.
- **BAS2-SST**: vis M10, écrous et rondelles en acier INOX AISI 304.


MONTAGE ÉLÉMENTS DE NIVELLEMENT

Les deux appuis de la base sont fournis avec douilles en laiton, trou passant fileté pour l'assemblage de la tige de l'éléments de nivellement séries LS.A (voir page 798), LV.A (voir page 804), LV.F (voir page 818).


CARACTÉRISTIQUES

Les formes arrondies à l'aspect moderne et élégant garantissent une facilité de nettoyage maximale en cas de chute de liquides ou de poudres par le haut.

Couple maximum de serrage pour le serrage des vis 35 Nm.




Force de rétention
P = 2000 N



Charge statique max.
P = 9800 N

Les valeurs ont été obtenues avec couple de serrage 35 Nm



BAS2

Code	Description	d Tube (mm)	d Tube (GAS)	ΔΔ
419636	BAS2-42-A	42.4	1"1/4	680
419634	BAS2-48-A	48.3	1"1/2	670
419632	BAS2-60-A	60.3	2"	650

BAS2-SST

Code	Description	ΔΔ
419637	BAS2-42-SST	680
419635	BAS2-48-SST	670
419633	BAS2-60-SST	650