

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **BEL-PH-ANB-1**: corps en aluminium anodisé en couleur noire.
Voyant en verre sans anneau de contraste.
- **BEL-PH-TP-1**: corps en technopolymère en couleur blanche.
Voyant en technopolymère transparent, sans anneau de contraste.
- **BEL-PH-TP-2**: corps en technopolymère en couleur blanche.
Voyant en technopolymère transparent, avec anneau de contraste.

FLUIDE DE CONTRASTE

- **K**: sans couleur
- **G**: vert transparent

SENSIBILITÉ DU NIVEAU À BULLES

- # **10**: mouvement de la bulle de 2 mm avec une inclinaison du corps de 10 minutes angulaires par rapport à la surface horizontale.
 - # **40**: mouvement de la bulle de 2 mm avec une inclinaison du corps de 40 minutes angulaires par rapport à la surface horizontale.
- Voir Données techniques niveaux à bulles (à la page 780).

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS


Les nivelles sphériques BEL-PH sont utilisés pour obtenir le positionnement horizontal des gabarits, machines, appareils, équipements et instruments.

Les nivelles sphériques ne sont pas alignés, c'est-à-dire il n'y a pas de référence à la surface externe du niveau.


La position verticale doit être assurée par l'alignement de la plaque ou du logement sur lequel l'élément est monté.

La couleur noire de l'exécution (BEL-PH-ANB) crée une réflexion sur le contour de la bulle qui améliore considérablement la lisibilité. L'exécution BEL-PH-TP est également disponible avec anneau de contraste à l'intérieur du logement (BEL-PH-TP-2) pour créer le même effet.


En variante, le contraste peut également être amélioré par une surface sombre à l'intérieur du trou de montage.




BEL-PH-ANB



BEL-PH-TP



Anneau de contraste



BEL-PH-ANB-1

Code	Description	D	L	⚖
156301	BEL-PH-ANB-10-K-10-1	10	6.9	1
156303	BEL-PH-ANB-12-K-10-1	12	6.4	2
156305	BEL-PH-ANB-14-K-10-1	14	6.2	2
156307	BEL-PH-ANB-15-K-10-1	15	7.4	3
156309	BEL-PH-ANB-18-K-10-1	18	7.3	4

BEL-PH-TP-1

Code	Description	D	L	⚖
156323	BEL-PH-TP-10-K-40-1	10	6	1
156335	BEL-PH-TP-12-K-40-1	12	7	2
156345	BEL-PH-TP-14-K-40-1	14	8	2
156355	BEL-PH-TP-15-K-40-1	15	8	3
156365	BEL-PH-TP-18-K-40-1	18	9	4
156321	BEL-PH-TP-10-G-40-1	10	6	1
156331	BEL-PH-TP-12-G-40-1	12	7	2
156341	BEL-PH-TP-14-G-40-1	14	8	2
156351	BEL-PH-TP-15-G-40-1	15	8	2
156361	BEL-PH-TP-18-G-40-1	18	9	4

BEL-PH-TP-2

Code	Description	D	L	⚖
156337	BEL-PH-TP-12-K-40-2	12	7	2
156347	BEL-PH-TP-14-K-40-2	14	8	2
156357	BEL-PH-TP-15-K-40-2	15	8	3
156367	BEL-PH-TP-18-K-40-2	18	9	4
156333	BEL-PH-TP-12-G-40-2	12	7	2
156343	BEL-PH-TP-14-G-40-2	14	8	2
156353	BEL-PH-TP-15-G-40-2	15	8	3
156363	BEL-PH-TP-18-G-40-2	18	9	4