



MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur grise-noire, finition mate.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Mousse de polyuréthane. Bonne résistance aux solutions détergentes faiblement acides ou basiques, huiles minérales et dérivés. Résistance moyenne aux carburants, alcools et glycols, éthers. Non résistant aux acides/bases/solvants organiques forts (cétones et solvants chlorés).

PROTECTION IP

Degré de protection IP 65 selon le tableau EN 60529 (voir page A-19).

ERGONOMIE ET DESIGN

Design moderne grâce à sa forme compacte. Les lignes internes de la cavité offrent une prise sûre, confortable et ergonomique.

CARACTÉRISTIQUES


La présence du joint d'étanchéité assure la protection contre les gouttes d'eau et la poussière.

DONNÉES TECHNIQUES


Les valeurs de résistance au levage (F1) et à la traction (F2) indiqués dans le tableau sont le résultat d'essais de laboratoire exécutés sur les poignées assemblées à des panneaux en tôle d'une épaisseur de 1.5 mm, renforcés pour l'exécution des essais.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


1. Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
2. Éliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
3. Insérez jusqu'au fond la partie supérieure de la poignée (Fig.1).
4. Pressez sur le côté inférieur jusqu'à la complète insertion à déclic de la poignée (Fig.2).



ERGOSTYLE® ELESA Original design



s	EPR.110-PF-IP		EPR.120-PF-IP	
	x	y	x	y
1	100.2 ±0.2	50.5 ±0.1	107.5 ±0.2	71.3 ±0.1
1.5	100 ±0.2	51.4 ±0.1	107.5 ±0.2	71.8 ±0.1



Code	Description	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	⚖
261161-C1	EPR.110-PF-IP-C1	109	73	24	20	21.5	91	96	42	9	1300	400	45
261171-C1	EPR.120-PF-IP-C1	120	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1000	250	64