



MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94 V0, renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les poignées encastrables bidirection ERB-PF ont été étudiées pour ouvrir et fermer des portes coulissantes. La forme ergonomique de la cavité permet une prise sûre et ferme.

DONNÉES TECHNIQUES

La certification "V0" selon UL-94 V (Underwriters Laboratories) (voir les Données Techniques à page A-5) indique que sur un échantillon de matière plastique de forme et de dimensions établies, en position verticale, la flamme s'éteint dans les 10 secondes avec absence complète de gouttes incandescentes.





La valeur de résistance à la traction (F2) indiquée dans le tableau est le résultat de tests de laboratoire effectués sur la poignée montée sur un panneau en tôle d'une épaisseur de 1.5 mm, raidi pour effectuer les essais.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
2. Éliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
3. Insérez jusqu'au fond la partie de la poignée avec la denture fixe (Fig.1).
4. Pressez sur le côté opposé (denture élastique) jusqu'à la complète insertion à déclic de la poignée (Fig.2).



ELESA Original design



ERB-PF-AE-V0		
S	X	Y
0,7 - 1	105,7 +0,2	51,7 + 0,2
>1 - 1,5	105,7 +0,2	51,8 + 0,2
>1,5 - 2,2	105,7 +0,2	52,2 + 0,2

Code	Description	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F2 [N]	⚖
150901-C1	ERB.115-PF-AE-V0-C1	115	58	19	22	91	94	31	43.5	40	600	42