

LEVIER

Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxye, couleur orange, rouge, gris, noir, finition mate.

EXÉCUTIONS STANDARD

- **ERM-A:** élément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier bruni. Ressort de rappel en acier.
- **ERM-SST:** élément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier INOX AISI 303. Ressort de rappel en acier INOX 301.
- **ERM-p:** élément de serrage avec tige filetée et vis de retenue en acier bruni. Ressort de rappel en acier.
- **ERM-SST-p:** élément de serrage avec tige filetée et vis de retenue en acier INOX AISI 303. Ressort de rappel en acier INOX 301.

Vis de retenue avec empreinte en forme d'étoile à six branches pour serrage avec outil TORX®.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Particulièrement indiqués quand l'angle de manœuvre du levier est limité pour des raisons d'encombrement.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

- Levier dans des couleurs différentes
- Levier chromé.
- Élément de serrage avec trou lisse.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI


Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l'élément de serrage et le reporter dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

Dans le cas où le levier ne peut pas effectuer un tour complet de 360°, le vissage de l'élément de serrage peut être réalisé en agissant sur la vis avec empreinte en forme d'étoile à six branches (après avoir désengagé le levier).

* Marque enregistrée par TEXTRON INC.



ERGOSTYLE® ELESA Original design



* Complétez avec l'index de la couleur du levier, exemple: 240002-C2 ERM.44 A-M4-C2

C2
RAL2004

C6
RAL3000

C8
RAL9006

C9
RAL9005


ERM-A

Code	Description	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N. dents	⚖
240002-*	ERM.44 A-M4-*	44	M4	52	14.5	30	33	8	24.5	3.5	20.5	10	11	18	16
240003-*	ERM.44 A-M5-*	44	M5	52	14.5	30	33	8	24.5	3.5	20.5	10	11	18	16
240004-*	ERM.44 A-M6-*	44	M6	52	14.5	30	33	8	24.5	3.5	20.5	10	11	18	15
240014-*	ERM.63 A-M6-*	63	M6	73.5	18	38	41	10	31	3.5	27	13.5	13.5	24	36
240015-*	ERM.63 A-M8-*	63	M8	73.5	18	38	41	10	31	3.5	27	13.5	13.5	24	34
240025-*	ERM.78 A-M8-*	78	M8	90.5	21.5	46	50	14	36	3.5	34.5	16	16	26	61
240026-*	ERM.78 A-M10-*	78	M10	90.5	21.5	46	50	14	36	3.5	34.5	16	16	26	55
240036-*	ERM.95 A-M10-*	95	M10	109	25	56	61	17	43	5	42	19.5	18	28	93
240037-*	ERM.95 A-M12-*	95	M12	109	25	56	61	17	43	5	42	19.5	18	28	86

ERM-SST

INOX
STAINLESS
STEEL

Code	Description	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N. dents	⚖
241002-*	ERM.44 SST-A-M4-*	44	M4	52	14.5	30	33	8	24.5	3.5	20.5	10	11	18	16
241003-*	ERM.44 SST-A-M5-*	44	M5	52	14.5	30	33	8	24.5	3.5	20.5	10	11	18	15
241014-*	ERM.63 SST-A-M6-*	63	M6	73.5	18	38	41	10	31	3.5	27	13.5	13.5	24	36
241015-*	ERM.63 SST-A-M8-*	63	M8	73.5	18	38	41	10	31	3.5	27	13.5	13.5	24	34
241025-*	ERM.78 SST-A-M8-*	78	M8	90.5	21.5	46	50	14	36	3.5	34.5	16	16	26	61
241026-*	ERM.78 SST-A-M10-*	78	M10	90.5	21.5	46	50	14	36	3.5	34.5	16	16	26	55
241036-*	ERM.95 SST-A-M10-*	95	M10	109	25	56	61	17	43	5	42	19.5	18	28	93
241037-*	ERM.95 SST-A-M12-*	95	M12	109	25	56	61	17	43	5	42	19.5	18	28	86



* Complétez avec l'index de la couleur du levier, exemple: 240103-C2 ERM.44 p-M4x12-C2

C2
RAL2004


C6
RAL3000

C8
RAL9006

C9
RAL9005

ERM-p

Code	Description	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. dents	△
240103.*	ERM.44 p-M4x12-*	44	M4	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	12	11	18	15
240105.*	ERM.44 p-M4x16-*	44	M4	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	16	11	18	16
240107.*	ERM.44 p-M4x20-*	44	M4	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	20	11	18	17
240109.*	ERM.44 p-M4x25-*	44	M4	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	25	11	18	18
240111.*	ERM.44 p-M4x32-*	44	M4	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	32	11	18	19
240133.*	ERM.44 p-M5x12-*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	12	11	18	17
240135.*	ERM.44 p-M5x16-*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	16	11	18	18
240137.*	ERM.44 p-M5x20-*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	20	11	18	19
240139.*	ERM.44 p-M5x25-*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	25	11	18	20
240141.*	ERM.44 p-M5x32-*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	32	11	18	21
240143.*	ERM.44 p-M5x40-*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	40	11	18	22
240145.*	ERM.44 p-M5x50-*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	50	11	18	23
240153.*	ERM.44 p-M6x12-*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	12	11	18	19
240155.*	ERM.44 p-M6x16-*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	16	11	18	20
240157.*	ERM.44 p-M6x20-*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	20	11	18	21
240159.*	ERM.44 p-M6x25-*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	25	11	18	22
240161.*	ERM.44 p-M6x32-*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	32	11	18	23
240163.*	ERM.44 p-M6x40-*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	40	11	18	24
240165.*	ERM.44 p-M6x50-*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	50	11	18	25
240233.*	ERM.63 p-M6x12-*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	12	13.5	24	47
240235.*	ERM.63 p-M6x16-*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	16	13.5	24	49
240237.*	ERM.63 p-M6x20-*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	20	13.5	24	55
240239.*	ERM.63 p-M6x25-*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	25	13.5	24	57
240241.*	ERM.63 p-M6x32-*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	32	13.5	24	61
240243.*	ERM.63 p-M6x40-*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	40	13.5	24	68
240245.*	ERM.63 p-M6x50-*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	50	13.5	24	77
240247.*	ERM.63 p-M6x63-*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	63	13.5	24	79
240251.*	ERM.63 p-M8x12-*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	12	13.5	24	40
240253.*	ERM.63 p-M8x16-*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	16	13.5	24	41
240255.*	ERM.63 p-M8x20-*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	20	13.5	24	42
240257.*	ERM.63 p-M8x25-*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	25	13.5	24	43
240259.*	ERM.63 p-M8x32-*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	32	13.5	24	44
240261.*	ERM.63 p-M8x40-*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	40	13.5	24	46
240263.*	ERM.63 p-M8x50-*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	50	13.5	24	48
240265.*	ERM.63 p-M8x63-*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	63	13.5	24	51
240273.*	ERM.63 p-M10x20-*	63	M10	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	20	13.5	24	42
240275.*	ERM.63 p-M10x25-*	63	M10	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	25	13.5	24	43
240277.*	ERM.63 p-M10x32-*	63	M10	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	32	13.5	24	45
240279.*	ERM.63 p-M10x40-*	63	M10	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	40	13.5	24	47
240281.*	ERM.63 p-M10x50-*	63	M10	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	50	13.5	24	52
240283.*	ERM.63 p-M10x63-*	63	M10	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	63	13.5	24	53
240285.*	ERM.63 p-M10x80-*	63	M10	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	80	13.5	24	57



* Complétez avec l'index de la couleur du levier, exemple: 240103-C2 ERM.44 p-M4x12-C2

C2
RAL2004

C6
RAL3000

C8
RAL9006

C9
RAL9005

ERM-p

Code	Description	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. dents	△
240333*	ERM.78 p-M8x16*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	16	16	26	70
240335*	ERM.78 p-M8x20*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	20	16	26	73
240337*	ERM.78 p-M8x25*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	25	16	26	76
240339*	ERM.78 p-M8x32*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	32	16	26	81
240341*	ERM.78 p-M8x40*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	40	16	26	86
240343*	ERM.78 p-M8x50*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	50	16	26	88
240345*	ERM.78 p-M8x63*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	63	16	26	94
240347*	ERM.78 p-M8x80*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	80	16	26	97
240351*	ERM.78 p-M10x16*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	16	16	26	82
240353*	ERM.78 p-M10x20*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	20	16	26	85
240355*	ERM.78 p-M10x25*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	25	16	26	91
240357*	ERM.78 p-M10x32*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	32	16	26	98
240359*	ERM.78 p-M10x40*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	40	16	26	108
240361*	ERM.78 p-M10x50*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	50	16	26	120
240363*	ERM.78 p-M10x63*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	63	16	26	124
240365*	ERM.78 p-M10x80*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	80	16	26	127
240373*	ERM.78 p-M12x25*	78	M12	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	25	16	26	109
240375*	ERM.78 p-M12x32*	78	M12	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	32	16	26	118
240377*	ERM.78 p-M12x40*	78	M12	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	40	16	26	130
240379*	ERM.78 p-M12x50*	78	M12	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	50	16	26	144
240381*	ERM.78 p-M12x63*	78	M12	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	63	16	26	149
240383*	ERM.78 p-M12x80*	78	M12	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	80	16	26	152
240423*	ERM.95 p-M10x16*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	16	18	28	111
240425*	ERM.95 p-M10x20*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	20	18	28	113
240427*	ERM.95 p-M10x25*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	25	18	28	115
240429*	ERM.95 p-M10x32*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	32	18	28	118
240431*	ERM.95 p-M10x40*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	40	18	28	121
240433*	ERM.95 p-M10x50*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	50	18	28	128
240435*	ERM.95 p-M10x63*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	63	18	28	133
240437*	ERM.95 p-M10x80*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	80	18	28	141
240447*	ERM.95 p-M12x16*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	16	18	28	113
240449*	ERM.95 p-M12x20*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	20	18	28	117
240451*	ERM.95 p-M12x25*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	25	18	28	122
240453*	ERM.95 p-M12x32*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	32	18	28	125
240455*	ERM.95 p-M12x40*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	40	18	28	132
240457*	ERM.95 p-M12x50*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	50	18	28	141
240459*	ERM.95 p-M12x63*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	63	18	28	151
240461*	ERM.95 p-M12x80*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	80	18	28	160
240473*	ERM.95 p-M16x25*	95	M16	109	25	56	61	43	5	42	19	25	18	28	139
240475*	ERM.95 p-M16x32*	95	M16	109	25	56	61	43	5	42	19	32	18	28	146
240477*	ERM.95 p-M16x40*	95	M16	109	25	56	61	43	5	42	19	40	18	28	154
240479*	ERM.95 p-M16x50*	95	M16	109	25	56	61	43	5	42	19	50	18	28	171
240481*	ERM.95 p-M16x63*	95	M16	109	25	56	61	43	5	42	19	63	18	28	184
240483*	ERM.95 p-M16x80*	95	M16	109	25	56	61	43	5	42	19	80	18	28	199



* Complétez avec l'index de la couleur du levier, exemple: 241133-C2 ERM.44 SST-p-M5x12-C2

C2 RAL2004 **C6** RAL3000 **C8** RAL9006 **C9** RAL9005

INOX STAINLESS STEEL

ERM-SST-p

Code	Description	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. dents	△
241133.*	ERM.44 SST-p-M5x12.*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	12	11	18	17
241135.*	ERM.44 SST-p-M5x16.*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	16	11	18	18
241137.*	ERM.44 SST-p-M5x20.*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	20	11	18	19
241139.*	ERM.44 SST-p-M5x25.*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	25	11	18	20
241141.*	ERM.44 SST-p-M5x32.*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	32	11	18	21
241143.*	ERM.44 SST-p-M5x40.*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	40	11	18	22
241145.*	ERM.44 SST-p-M5x50.*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	50	11	18	23
241153.*	ERM.44 SST-p-M6x12.*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	12	11	18	19
241155.*	ERM.44 SST-p-M6x16.*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	16	11	18	20
241157.*	ERM.44 SST-p-M6x20.*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	20	11	18	21
241159.*	ERM.44 SST-p-M6x25.*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	25	11	18	22
241161.*	ERM.44 SST-p-M6x32.*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	32	11	18	23
241163.*	ERM.44 SST-p-M6x40.*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	40	11	18	24
241165.*	ERM.44 SST-p-M6x50.*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	50	11	18	25
241235.*	ERM.63 SST-p-M6x16.*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	16	13.5	24	49
241237.*	ERM.63 SST-p-M6x20.*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	20	13.5	24	55
241239.*	ERM.63 SST-p-M6x25.*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	25	13.5	24	57
241241.*	ERM.63 SST-p-M6x32.*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	32	13.5	24	61
241243.*	ERM.63 SST-p-M6x40.*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	40	13.5	24	68
241245.*	ERM.63 SST-p-M6x50.*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	50	13.5	24	77
241247.*	ERM.63 SST-p-M6x63.*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	63	13.5	24	79
241253.*	ERM.63 SST-p-M8x16.*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	16	13.5	24	59
241255.*	ERM.63 SST-p-M8x20.*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	20	13.5	24	66
241257.*	ERM.63 SST-p-M8x25.*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	25	13.5	24	69
241259.*	ERM.63 SST-p-M8x32.*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	32	13.5	24	73
241261.*	ERM.63 SST-p-M8x40.*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	40	13.5	24	82
241263.*	ERM.63 SST-p-M8x50.*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	50	13.5	24	92
241265.*	ERM.63 SST-p-M8x63.*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	63	13.5	24	95
241335.*	ERM.78 SST-p-M8x20.*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	20	16	26	69
241337.*	ERM.78 SST-p-M8x25.*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	25	16	26	75
241339.*	ERM.78 SST-p-M8x32.*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	32	16	26	80
241341.*	ERM.78 SST-p-M8x40.*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	40	16	26	88
241343.*	ERM.78 SST-p-M8x50.*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	50	16	26	98
241345.*	ERM.78 SST-p-M8x63.*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	63	16	26	101
241347.*	ERM.78 SST-p-M8x80.*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	80	16	26	104
241353.*	ERM.78 SST-p-M10x20.*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	20	16	26	85
241355.*	ERM.78 SST-p-M10x25.*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	25	16	26	91
241357.*	ERM.78 SST-p-M10x32.*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	32	16	26	98
241359.*	ERM.78 SST-p-M10x40.*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	40	16	26	108
241361.*	ERM.78 SST-p-M10x50.*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	50	16	26	120
241363.*	ERM.78 SST-p-M10x63.*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	63	16	26	124
241365.*	ERM.78 SST-p-M10x80.*	78	M10	w	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	80	16	26	127
241425.*	ERM.95 SST-p-M10x20.*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	20	18	28	113
241427.*	ERM.95 SST-p-M10x25.*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	25	18	28	115
241429.*	ERM.95 SST-p-M10x32.*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	32	18	28	118
241431.*	ERM.95 SST-p-M10x40.*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	40	18	28	121
241433.*	ERM.95 SST-p-M10x50.*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	50	18	28	128
241435.*	ERM.95 SST-p-M10x63.*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	63	18	28	133
241437.*	ERM.95 SST-p-M10x80.*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	80	18	28	141
241449.*	ERM.95 SST-p-M12x20.*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	20	18	28	117
241451.*	ERM.95 SST-p-M12x25.*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	25	18	28	122
241453.*	ERM.95 SST-p-M12x32.*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	32	18	28	125
241455.*	ERM.95 SST-p-M12x40.*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	40	18	28	132
241457.*	ERM.95 SST-p-M12x50.*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	50	18	28	141
241459.*	ERM.95 SST-p-M12x63.*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	63	18	28	151
241461.*	ERM.95 SST-p-M12x80.*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	80	18	28	160