

LEVIER

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noir (C1) RAL 7021, orange (C2) RAL 2004, gris (C3) RAL 7035, rouge (C6) RAL 3000, finition mate.

Insertion dentée incorporée en alliage de zinc pour l'accouplement à l'élément de serrage en métal.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **ERZ-A**: élément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier bruni. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.

- **ERZ-SST**: élément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier INOX AISI 303. Ressort de rappel en acier INOX 302.

- **ERZ-p**: élément de serrage avec vis filetée et vis de retenue en acier bruni. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.

- **ERZ-SST-p**: élément de serrage avec tige filetée et vis de retenue en acier INOX AISI 303. Ressort de rappel en acier INOX 302.

Vis de retenue avec empreinte en forme d'étoile à six branches pour serrage avec outil TORX® (voir communication ci-jointe).

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Particulièrement indiquée quand l'angle de manœuvre du levier est limité pour des raisons d'encombrement.

La denture métallique de l'insertion réalisée en alliage de zinc permet l'emploi d'éléments de serrage entièrement en métal qui peuvent être modifiés par usinage en cas d'exigences particulières.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI


Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l'élément de serrage et le reporter dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

Dans le cas où le levier ne peut pas effectuer un tour complet de 360°, le vissage de l'élément de serrage peut être réalisé en agissant sur la vis avec empreinte en forme d'étoile à six branches (après avoir désengagé le levier).

* Marque enregistrée par TEXTRON INC.



ERGOSTYLE® ELESA Original design



* Complétez avec l'index de la couleur, exemple: 238103-C1 ERZ.44-p-M4x12-C1


C1 RAL7021 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C6 RAL3000

ERZ-A

Code	Description	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N. dents	△
237102.*	ERZ.44-A-M4.*	44	M4	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
237103.*	ERZ.44-A-M5.*	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
237104.*	ERZ.44-A-M6.*	44	M6	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	15
237134.*	ERZ.63-A-M6.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
237135.*	ERZ.63-A-M8.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	34
237155.*	ERZ.78-A-M8.*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	61
237156.*	ERZ.78-A-M10.*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	55
237157.*	ERZ.78-A-M12.*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	57
237175.*	ERZ.95-A-M10.*	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93
237176.*	ERZ.95-A-M12.*	95	M12	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	86

ERZ-SST

Code	Description	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N. dents	△
239102.*	ERZ.44-SST-M4.*	44	M4	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	17
239105.*	ERZ.44-SST-M5.*	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
239106.*	ERZ.44-SST-M6.*	44	M6	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	15
239135.*	ERZ.63-SST-M6.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
239136.*	ERZ.63-SST-M8.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	34
239155.*	ERZ.78-SST-M8.*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	61
239156.*	ERZ.78-SST-M10.*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	55
239157.*	ERZ.78-SST-M12.*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	57
239175.*	ERZ.95-SST-M10.*	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93
239176.*	ERZ.95-SST-M12.*	95	M12	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	86



* Complétez avec l'index de la couleur, exemple: 238103-C1 ERZ.44-p-M4x12-C1

C1
RAL7021



C2
RAL2004

C3
RAL7035

C6
RAL3000

ERZ-p

Codice	Description	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. dents	△
238103-*	ERZ.44-p-M4x12-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	15
238105-*	ERZ.44-p-M4x16-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	16
238107-*	ERZ.44-p-M4x20-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	17
238109-*	ERZ.44-p-M4x25-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	18
238111-*	ERZ.44-p-M4x32-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	19
238133-*	ERZ.44-p-M5x12-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
238135-*	ERZ.44-p-M5x16-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
238137-*	ERZ.44-p-M5x20-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
238139-*	ERZ.44-p-M5x25-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
238141-*	ERZ.44-p-M5x32-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
238143-*	ERZ.44-p-M5x40-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	22
238145-*	ERZ.44-p-M5x50-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	23
238153-*	ERZ.44-p-M6x12-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	19
238155-*	ERZ.44-p-M6x16-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	20
238157-*	ERZ.44-p-M6x20-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	21
238159-*	ERZ.44-p-M6x25-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	22
238161-*	ERZ.44-p-M6x32-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	23
238163-*	ERZ.44-p-M6x40-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	24
238165-*	ERZ.44-p-M6x50-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	25
238333-*	ERZ.63-p-M6x12-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	12	13.5	24	47
238335-*	ERZ.63-p-M6x16-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	49
238337-*	ERZ.63-p-M6x20-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	55
238339-*	ERZ.63-p-M6x25-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	57
238341-*	ERZ.63-p-M6x32-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	61
238343-*	ERZ.63-p-M6x40-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	68
238345-*	ERZ.63-p-M6x50-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	77
238347-*	ERZ.63-p-M6x63-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	79
238351-*	ERZ.63-p-M8x12-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	12	13.5	24	40
238353-*	ERZ.63-p-M8x16-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	41
238355-*	ERZ.63-p-M8x20-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	42
238357-*	ERZ.63-p-M8x25-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	43
238359-*	ERZ.63-p-M8x32-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	44
238361-*	ERZ.63-p-M8x40-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	46
238363-*	ERZ.63-p-M8x50-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	48
238365-*	ERZ.63-p-M8x63-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	51
238373-*	ERZ.63-p-M10x20-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	42
238375-*	ERZ.63-p-M10x25-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	43
238377-*	ERZ.63-p-M10x32-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	45
238379-*	ERZ.63-p-M10x40-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	47
238381-*	ERZ.63-p-M10x50-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	52
238383-*	ERZ.63-p-M10x63-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	53
238385-*	ERZ.63-p-M10x80-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	80	13.5	24	57



Codice	Description	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. dents	⚙️
238533-*	ERZ.78-p-M8x16-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	16	16	26	70
238535-*	ERZ.78-p-M8x20-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	73
238537-*	ERZ.78-p-M8x25-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	76
238539-*	ERZ.78-p-M8x32-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	81
238541-*	ERZ.78-p-M8x40-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	86
238543-*	ERZ.78-p-M8x50-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	88
238545-*	ERZ.78-p-M8x63-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	94
238547-*	ERZ.78-p-M8x80-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	102
238551-*	ERZ.78-p-M10x16-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	16	16	26	82
238553-*	ERZ.78-p-M10x20-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	85
238555-*	ERZ.78-p-M10x25-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	91
238557-*	ERZ.78-p-M10x32-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	98
238559-*	ERZ.78-p-M10x40-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	108
238561-*	ERZ.78-p-M10x50-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	120
238563-*	ERZ.78-p-M10x63-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	124
238565-*	ERZ.78-p-M10x80-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	127
238571-*	ERZ.78-p-M12x20-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	68
238573-*	ERZ.78-p-M12x25-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	70
238575-*	ERZ.78-p-M12x32-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	73
238577-*	ERZ.78-p-M12x40-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	75
238579-*	ERZ.78-p-M12x50-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	79
238581-*	ERZ.78-p-M12x63-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	85
238583-*	ERZ.78-p-M12x80-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	88
238723-*	ERZ.95-p-M10x16-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	16	18	28	111
238725-*	ERZ.95-p-M10x20-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	113
238727-*	ERZ.95-p-M10x25-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	115
238729-*	ERZ.95-p-M10x32-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	118
238731-*	ERZ.95-p-M10x40-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	121
238733-*	ERZ.95-p-M10x50-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	128
238735-*	ERZ.95-p-M10x63-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	133
238737-*	ERZ.95-p-M10x80-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	141
238747-*	ERZ.95-p-M12x16-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	16	18	28	113
238749-*	ERZ.95-p-M12x20-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	117
238751-*	ERZ.95-p-M12x25-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	122
238753-*	ERZ.95-p-M12x32-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	125
238755-*	ERZ.95-p-M12x40-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	132
238757-*	ERZ.95-p-M12x50-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	141
238759-*	ERZ.95-p-M12x63-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	151
238761-*	ERZ.95-p-M12x80-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	160
238773-*	ERZ.95-p-M16x25-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	139
238775-*	ERZ.95-p-M16x32-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	146
238777-*	ERZ.95-p-M16x40-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	154
238779-*	ERZ.95-p-M16x50-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	171
238781-*	ERZ.95-p-M16x63-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	184
238783-*	ERZ.95-p-M16x80-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	199

Manettes indexables et leviers

ERZ-SST-p

INOX STAINLESS
STEEL

Codice	Description	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. dents	⚖
239203*	ERZ.44 SST-p-M4x12*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	15
239205*	ERZ.44 SST-p-M4x16*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	17
239207*	ERZ.44 SST-p-M4x20*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	18
239209*	ERZ.44 SST-p-M4x25*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
239211*	ERZ.44 SST-p-M4x32*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
239233*	ERZ.44 SST-p-M5x12*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
239235*	ERZ.44 SST-p-M5x16*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
239237*	ERZ.44 SST-p-M5x20*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
239239*	ERZ.44 SST-p-M5x25*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
239241*	ERZ.44 SST-p-M5x32*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
239243*	ERZ.44 SST-p-M5x40*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	22
239245*	ERZ.44 SST-p-M5x50*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	23
239253*	ERZ.44 SST-p-M6x12*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	19
239255*	ERZ.44 SST-p-M6x16*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	20
239257*	ERZ.44 SST-p-M6x20*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	21
239259*	ERZ.44 SST-p-M6x25*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	22
239423*	ERZ.44 SST-p-M6x32*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	23
239425*	ERZ.44 SST-p-M6x40*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	24
239427*	ERZ.44 SST-p-M6x50*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	27
239429*	ERZ.63 SST-p-M6x16*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	40
239431*	ERZ.63 SST-p-M6x20*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	41
239433*	ERZ.63 SST-p-M6x25*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	42
239435*	ERZ.63 SST-p-M6x32*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	43
239437*	ERZ.63 SST-p-M6x40*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	44
239439*	ERZ.63 SST-p-M6x50*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	46
239441*	ERZ.63 SST-p-M6x63*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	48
239453*	ERZ.63 SST-p-M8x16*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	42
239455*	ERZ.63 SST-p-M8x20*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	46
239457*	ERZ.63 SST-p-M8x25*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	48
239459*	ERZ.63 SST-p-M8x32*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	50
239643*	ERZ.63 SST-p-M8x40*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	52
239645*	ERZ.63 SST-p-M8x50*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	54
239647*	ERZ.63 SST-p-M8x63*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	58
239673*	ERZ.78 SST-p-M8x20*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	69
239675*	ERZ.78 SST-p-M8x25*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	72
239677*	ERZ.78 SST-p-M8x32*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	76
239679*	ERZ.78 SST-p-M8x40*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	80
239681*	ERZ.78 SST-p-M8x50*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	84
239683*	ERZ.78 SST-p-M8x63*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	89
239685*	ERZ.78 SST-p-M8x80*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	97
239653*	ERZ.78 SST-p-M10x20*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	73
239655*	ERZ.78 SST-p-M10x25*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	76
239657*	ERZ.78 SST-p-M10x32*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	80
239659*	ERZ.78 SST-p-M10x40*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	84
239661*	ERZ.78 SST-p-M10x50*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	88
239663*	ERZ.78 SST-p-M10x63*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	94
239665*	ERZ.78 SST-p-M10x80*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	102
239919*	ERZ.78 SST-p-M12x20*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	68
239921*	ERZ.78 SST-p-M12x25*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	70
239923*	ERZ.78 SST-p-M12x32*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	73
239925*	ERZ.78 SST-p-M12x40*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	75
239927*	ERZ.78 SST-p-M12x50*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	79
239929*	ERZ.78 SST-p-M12x63*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	85
239931*	ERZ.78 SST-p-M12x80*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	88
239823*	ERZ.95 SST-p-M10x20*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	113
239825*	ERZ.95 SST-p-M10x25*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	115
239827*	ERZ.95 SST-p-M10x32*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	118
239829*	ERZ.95 SST-p-M10x40*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	121
239831*	ERZ.95 SST-p-M10x50*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	128
239833*	ERZ.95 SST-p-M10x63*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	133
239835*	ERZ.95 SST-p-M10x80*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	141
239849*	ERZ.95 SST-p-M12x20*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	117
239851*	ERZ.95 SST-p-M12x25*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	122
239853*	ERZ.95 SST-p-M12x32*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	125
239855*	ERZ.95 SST-p-M12x40*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	132
239857*	ERZ.95 SST-p-M12x50*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	138
239859*	ERZ.95 SST-p-M12x63*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	148
239861*	ERZ.95 SST-p-M12x80*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	160