

MATIÈRE

Aluminium anodisé, couleur naturelle ou noire, finition mate.

GOUJON DE ROTATION

Acier INOX AISI 304.

DOUILLES DE GUIDAGE DU GOUJON

Technopolymère à base de polyamide (PA).

VIS DE FIXATION

Vis autotaraudeuses 4.8x15.9 DIN 7982 en acier INOX (côté châssis) et vis M5x10 à tête demi-ronde en acier INOX (côté portillon). Comprises dans la fourniture.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **CMDX-AL-P**: avec corps coplanaires.
- **CMDX-AL-R**: avec corps décalé.
- **CMDX-AL-PS**: avec corps coplanaires, ouverture à gauche.
- **CMDX-AL-RS**: avec corps décalé, ouverture à gauche.
- **CMDX-AL-PD**: avec corps coplanaires, ouverture à droite.
- **CMDX-AL-RD**: avec corps décalé, ouverture à droite.

Suffixe pour finition:

- **AN**: anodisé en couleur naturelle.
- **AB**: anodisé en couleur noire.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

La charnière se compose de deux corps de dimensions différentes (un corps large et un corps étroit) pour l'emploi sur des structures avec châssis ou portillon de fines épaisseurs. La charnière est fournie démontée pour faciliter l'assemblage.



ANGLE DE ROTATION (VALEUR APPROXIMATIVE)










Max 185° (-5° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces charnières).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas endommager la charnière.



ELESA Original design





CMDX-AL-P

Code	Description	L	B	f	f1	f2	H	⚖
428321	CMDX-AL-P-50-AN	50	41.5	33	33	24	20	112
428325	CMDX-AL-P-70-AN	70	41.5	50	50	24	20	156
428329	CMDX-AL-P-90-AN	90	41.5	70	70	24	20	193
428322	CMDX-AL-P-50-AB	50	41.5	33	33	24	20	112
428326	CMDX-AL-P-70-AB	70	41.5	50	50	24	20	156
428330	CMDX-AL-P-90-AB	90	41.5	70	70	24	20	193

CMDX-AL-R

Code	Description	L	B	f	f1	f2	H	⚖
428341	CMDX-AL-R-50-AN	50	41.5	33	33	24	20	102
428345	CMDX-AL-R-70-AN	70	41.5	50	50	24	20	141
428349	CMDX-AL-R-90-AN	90	41.5	70	70	24	20	177
428342	CMDX-AL-R-50-AB	50	41.5	33	33	24	20	102
428346	CMDX-AL-R-70-AB	70	41.5	50	50	24	20	141
428350	CMDX-AL-R-90-AB	90	41.5	70	70	24	20	177

CMDX-AL-PS

Code	Description	L	B	f	f1	f2	H	⚖
428366	CMDX-AL-PS-50-AN	50	41.5	33	20	24	20	112
428367	CMDX-AL-PS-50-AB	50	41.5	33	20	24	20	112

CMDX-AL-RS

Code	Description	L	B	f	f1	f2	H	⚖
428376	CMDX-AL-RS-50-AN	50	41.5	33	20	24	20	103
428377	CMDX-AL-RS-50-AB	50	41.5	33	20	24	20	103

CMDX-AL-PD

Code	Description	L	B	f	f1	f2	H	⚖
428361	CMDX-AL-PD-50-AN	50	41.5	33	20	24	20	112
428362	CMDX-AL-PD-50-AB	50	41.5	33	20	24	20	112

CMDX-AL-RD

Code	Description	L	B	f	f1	f2	H	⚖
428371	CMDX-AL-RD-50-AN	50	41.5	33	20	24	20	103
428372	CMDX-AL-RD-50-AB	50	41.5	33	20	24	20	103

