



MATIÈRE

Alliage de zinc moulé sous pression.

COULEUR

Revêtement de vernis noir, finition mate.

GOUJON DE ROTATION

Acier INOX AISI 303.

RONDELLE


Technopolymère à base de polyamide (PA).

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **CMMY-D**: Goujon fixé au corps droit.
- **CMMY-S**: Goujon fixé au corps gauche.

ANGLE DE ROTATION (VALEUR APPROXIMATIVE)


Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.



CMMY-D



CMMY-S



CMMY-D

Code	Description	L	d3	d4	f	H	h1	h2	b1	d	△
428801	CMMY.40-SH-5-D	40	5.3	10.5	25	9	5.5	5	16	4	40
428811	CMMY.50-SH-6-D	50	6.4	12.5	30	11.5	6.5	6	21	6	80
428821	CMMY.60-SH-8-D	60	8.3	16.5	36	15	8.5	8	26	8	153

CMMY-S

Code	Description	L	d3	d4	f	H	h1	h2	b1	d	△
428802	CMMY.40-SH-5-S	40	5.3	10.5	25	9	5.5	5	16	4	41
428812	CMMY.50-SH-6-S	50	6.4	12.5	30	11.5	6.5	6	21	6	83
428822	CMMY.60-SH-8-S	60	8.3	16.5	36	15	8.5	8	26	8	156