

POIGNÉE

Alliage de zinc moulé sous pression, muni d'un trou pour l'insertion d'un cadenas avec le crochet de diamètre max 9 mm.

BASE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

ARBRE DE COMMANDE ET CALOTTE DE PROTECTION

Alliage de zinc moulé sous pression.

LEVIER DE FERMETURE

Élément cylindrique en alliage de zinc moulé sous pression, position réglable par une vis à six pans creux, revêtement en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Bande en silicone appliquée à la base de la poignée.

SERRURE

Avec obturateur anti-poussière en technopolymère à base acétalique (POM), couleur rouge.

Deux clés en laiton nickelé, extractibles en deux positions à 90°.

PROTECTION IP

Degré de protection IP65, voir Tableau EN 60529 (à la page A-18).

EXÉCUTIONS STANDARD

Assemblage au moyen de 4 vis en acier zingué co-moulées dans la base et 4 écrous en acier zingué avec frein filet compris dans la fourniture.

- **CSMH**: serrure avec chiffage différencié (400 combinaisons différentes).
- **CSMH-U**: serrure avec chiffage unique (toutes les serrures ont le même chiffage et emploient la même clé.).

Suffixes pour la couleur de la poignée:

- **BK**: vernie en couleur noire.
- **GR**: vernie en couleur grise.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS



Fermer le portillon et placer le levier dans la position de fermeture en tournant la poignée de 90°. Le basculement de la poignée dans son logement déplace axialement l'arbre avec le levier dans la direction du battant, jusqu'à ce qu'il atteigne la position de blocage.

La serrure bloque la poignée dans la position repliée.

Les fermetures avec poignée à compression CSMH garantissent une capacité de serrage de 13 à 75 mm.

EXÉCUTION SPÉCIALE SUR DEMANDE

Exécutions avec arbre de commande de longueur 45 mm pour range de fermetures de 13 à 43 mm.



Code	Description	⚖
421501	CSMH-128-BK	507
421502	CSMH-128-GR	507
421503	CSMH-U-128-BK	507
421504	CSMH-U-128-GR	507