

CHAÎNETTE

Câble à billes et terminaux d'accouplement en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

EXÉCUTIONS STANDARDS

Anneau en acier INOX traité NERINOX.


- **CT-S-2A**: câble avec deux anneaux.
- **CT-S-A**: câble avec un anneau.
- **CT-S**: câble sans anneaux.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS



Les chaînettes CT-S se caractérisent par une grande flexibilité par rapport aux différents types de câbles, métalliques et en polyéthylène.

Ils sont principalement utilisés conjointement aux différents types de goupions autobloquants ou lorsque l'on souhaite éviter la perte de petits composants ou outils afin qu'ils soient toujours disponibles et à portée de main.

Pour les chaînes dont la charge statique applicable est plus élevée, le produit CV-T est recommandé.



CT-S-2A



CT-S-A

CT-S-2A

Code	Description	d1	d2	l	Charge statique max. [N]	Δ
76301	CT-S-2A-18-150	18	1.3	150	100	8
76302	CT-S-2A-24-150	24	1.5	150	100	10
76303	CT-S-2A-30-150	30	1.8	150	100	13
76306	CT-S-2A-18-200	18	1.3	200	100	9
76307	CT-S-2A-24-200	24	1.5	200	100	11
76308	CT-S-2A-30-200	30	1.8	200	100	13
76311	CT-S-2A-18-320	18	1.3	320	100	10
76312	CT-S-2A-24-320	24	1.5	320	100	12
76313	CT-S-2A-30-320	30	1.8	320	100	15
76316	CT-S-2A-18-500	18	1.3	500	100	12
76317	CT-S-2A-24-500	24	1.5	500	100	14
76318	CT-S-2A-30-500	30	1.8	500	100	17

CT-S-A

Code	Description	d1	d2	l	Charge statique max. [N]	Δ
77015	CT-S-A-16-150	16	1.3	150	100	6
76321	CT-S-A-18-150	18	1.3	150	100	7
76322	CT-S-A-24-150	24	1.5	150	100	8
76323	CT-S-A-30-150	30	1.8	150	100	10
77020	CT-S-A-16-200	16	1.3	200	100	7
76326	CT-S-A-18-200	18	1.3	200	100	8
76327	CT-S-A-24-200	24	1.5	200	100	9
76328	CT-S-A-30-200	30	1.8	200	100	10
77032	CT-S-A-16-320	16	1.3	320	100	8
76331	CT-S-A-18-320	18	1.3	320	100	9
76332	CT-S-A-24-320	24	1.5	320	100	10
76333	CT-S-A-30-320	30	1.8	320	100	12
77050	CT-S-A-16-500	16	1.3	500	100	10
76336	CT-S-A-18-500	18	1.3	500	100	11
76337	CT-S-A-24-500	24	1.5	500	100	12
76338	CT-S-A-30-500	30	1.8	500	100	14

CT-S

Code	Description	l	Charge statique max. [N]	Δ
77016	CT-S-150	150	100	6
77021	CT-S-200	200	100	7
77033	CT-S-320	320	100	8
77051	CT-S-500	500	100	10

