FJT. | Chapes

Technopolymère

RoHS PA +80° -30°

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.

EXÉCUTIONS STANDARD

Trou fileté.

- **FJT+PC:** avec goujon à clip.
- **FJT+S:** avec goujon et bague seeger.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les chapes à rotule FJT. sont particulièrement indiquées pour actionnements différents, par exemple de cylindres pneumatiques, même, en présence d'eau ou d'humidité.

Caractéristiques des chapes à rotule en technopolymère:


- absence totale de corrosion même en présence d'agents chimiques;
- haute résistance au brouillard salin;
- bonne résistance mécanique aux charges appliquées;
- poids très contenu associé à une grande rigidité;
- résistant à cycles continus de nettoyage avec solvants et détergents; les chapes sont donc indiquées pour applications, par exemple dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique;
- excellente capacité d'amortir;
- minimisation du bruit.




Essais de résistance	Charge statique max. en traction		Charge transversale max	
Description	brève durée	continu	brève durée	continu
	[N]	[N]	[N]	[N]
FJT-M6	1300	650	300	150
FJT-M8	2100	1050	650	325
FJT-M10	3000	1500	800	400
FJT-M10x1.25	3000	1500	800	400
FJT-M12	3500	1750	900	450
FJT-M12x1.25	3500	1750	900	450
FJT-M14	6100	3050	1000	500

Les valeurs de résistance sont le résultat des tests de laboratoire effectués à température ambiante (23°).

FJT+PC **FJT+S**





FJT-PC

Code	Description	d6H	d1	d2	l	l1	l2	l3	b1	b2	s	⚖
470201	FJT-M6+PC	M6	6	10	31	24	12	9	6	0.5	12	4
470211	FJT-M8+PC	M8	8	14	42	32	16	12	8	0.5	16	9
470221	FJT-M10+PC	M10	10	18	52	40	20	15	10	0.5	20	16
470222	FJT-M10x1.25+PC	M10x1.25	10	18	52	40	20	15	10	0.5	20	16
470231	FJT-M12+PC	M12	12	20	62	48	24	18	12	0.5	24	28
470232	FJT-M12x1.25+PC	M12x1.25	12	20	62	48	24	18	12	0.5	24	28
470241	FJT-M14+PC	M14	14	24	72	56	28	22.5	14	0.5	27	42

FJT-S

Code	Description	d6H	d1	d2	l	l1	l2	l3	b1	b2	s	⚖
470301	FJT-M6+S	M6	6	10	31	24	12	9	6	0.5	12	3
470311	FJT-M8+S	M8	8	14	42	32	16	12	8	0.5	16	8
470321	FJT-M10+S	M10	10	18	52	40	20	15	10	0.5	20	15
470322	FJT-M10x1.25+S	M10x1.25	10	18	52	40	20	15	10	0.5	20	15
470331	FJT-M12+S	M12	12	20	62	48	24	18	12	0.5	24	25
470332	FJT-M12x1.25+S	M12x1.25	12	20	62	48	24	18	12	0.5	24	25
470341	FJT-M14+S	M14	14	24	72	56	28	22.5	14	0.5	27	41

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.