



**CHAÎNETTE**

Acier INOX.



**ANNEAUX**

Laiton nickelé.

**CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS**

Les chaînettes GN 111 sont principalement employées en combinaison avec plusieurs types de goujons autobloquants. La caractéristique particulière de la chaînette à billes est sa flexibilité.

Exemple d'application



INOX  
STAINLESS  
STEEL

| Code     | Description    | d1   | d2  | l    | Charge statique avec anneau [N] | Charge statique sans anneau [N] | ⚖   |
|----------|----------------|------|-----|------|---------------------------------|---------------------------------|-----|
| GN.10881 | GN 111-200-14  | 14*  | 1   | 200  | 50                              | 180                             | 100 |
| GN.10882 | GN 111-200-18  | 18** | 1.3 | 200  | 90                              | 180                             | 100 |
| GN.11506 | GN 111-200-24  | 24   | 1.5 | 200  | 100                             | 180                             | 100 |
| GN.11507 | GN 111-200-30  | 30   | 1.8 | 200  | 120                             | 180                             | 100 |
| GN.10884 | GN 111-320-14  | 14*  | 1   | 320  | 50                              | 180                             | 100 |
| GN.10885 | GN 111-320-18  | 18** | 1.3 | 320  | 90                              | 180                             | 100 |
| GN.11508 | GN 111-320-24  | 24   | 1.5 | 320  | 100                             | 180                             | 150 |
| GN.11509 | GN 111-320-30  | 30   | 1.8 | 320  | 120                             | 180                             | 150 |
| GN.10887 | GN 111-500-14  | 14*  | 1   | 500  | 50                              | 180                             | 150 |
| GN.10888 | GN 111-500-18  | 18** | 1.3 | 500  | 90                              | 180                             | 150 |
| GN.11510 | GN 111-500-24  | 24   | 1.5 | 500  | 100                             | 180                             | 200 |
| GN.11511 | GN 111-500-30  | 30   | 1.8 | 500  | 120                             | 180                             | 200 |
| GN.10901 | GN 111-1000-14 | 14*  | 1   | 1000 | 50                              | 180                             | 300 |
| GN.10902 | GN 111-1000-18 | 18** | 1.3 | 1000 | 90                              | 180                             | 300 |
| GN.10903 | GN 111-1000-24 | 24   | 1.5 | 1000 | 100                             | 180                             | 300 |
| GN.10904 | GN 111-1000-30 | 30   | 1.8 | 1000 | 120                             | 180                             | 300 |

\* Adaptables aux goujons autobloquants suivants: GN 124 seulement Ø6, Ø8; GN 113.1, GN 113.3, GN 113.5, GN 113.6, GN 113.7, GN 113.8, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6 tous les Ø. \*\* Adaptables aux goujons autobloquants suivants: GN 124 seulement Ø10, Ø12, Ø16.

Éléments de positionnement