



1

GOUJON

Acier INOX AISI 303.



2

DENTS DE FIXATION

Acier INOX AISI 304



3

RESSORT

Acier INOX AISI 302



4

POIGNÉE EN L

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire avec trous de fixation pour anneau d'accrochage. Température de fonctionnement jusqu'à 80 °C.



5

BOUTON

Technopolymère à base acétalique (POM), couleur rouge. Température de fonctionnement jusqu'à 80 °C.



6

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les broches à billes GN 114.12 à blocage axial sont utilisées pour fixer, relier et sécuriser rapidement divers composants. Elles sont généralement utilisées comme boulons de fixation lorsqu'elles doivent être démontées et remontées fréquemment.

Les dents de fixation rectangulaires en tôle d'acier INOX maintiennent la broche à bille en position axiale dans le trou. Elles peuvent être rentrées par pression sur le bouton et, une fois relâchées, le ressort de compression les ramène en position de blocage. Les dents de fixation ne sont pas alignées avec la poignée en L.



7

ACCESSOIRES

Pour optimiser l'emploi des goujons autobloquants GN 214.3 nous vous proposons:

- chaînes à billes GN 111 (voir page 611);
- câbles de retenue GN 111.2 (voir page 612);
- câbles de retenue à spirale GN 111.4 (voir page 613).



8

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

En appuyant sur le bouton les deux dents de fixation du goujon sont relâchées et permettent au goujon d'être inséré ou extrait.



9



10



11



12



13



14



15



16



17




18




19



20



**Exemple d'application**



Code	Description	d1 -0.1	d2	d3	d4	d5	l1 +0.4	l2	l3	l4	a	b	Résistance au cisaillement [KN]	
GN.80351	GN 114.12-6-10	6	7.3	5.9	15	17.5	10	7	23	32.5	2.3	0.5	17	36
GN.80352	GN 114.12-6-12	6	7.3	5.9	15	17.5	12	7	23	32.5	2.3	0.5	17	37
GN.80353	GN 114.12-6-16	6	7.3	5.9	15	17.5	16	7	23	32.5	2.3	0.5	17	38
GN.80354	GN 114.12-6-20	6	7.3	5.9	15	17.5	20	7	23	32.5	2.3	0.5	17	39
GN.80355	GN 114.12-6-25	6	7.3	5.9	15	17.5	25	7	23	32.5	2.3	0.5	17	40
GN.80356	GN 114.12-6-30	6	7.3	5.9	15	17.5	30	7	23	32.5	2.3	0.5	17	41
GN.80357	GN 114.12-6-35	6	7.3	5.9	15	17.5	35	7	23	32.5	2.3	0.5	17	42
GN.80358	GN 114.12-6-40	6	7.3	5.9	15	17.5	40	7	23	32.5	2.3	0.5	17	43
GN.80359	GN 114.12-6-45	6	7.3	5.9	15	17.5	45	7	23	32.5	2.3	0.5	17	44
GN.80360	GN 114.12-6-50	6	7.3	5.9	15	17.5	50	7	23	32.5	2.3	0.5	17	45
GN.80361	GN 114.12-6-60	6	7.3	5.9	15	17.5	60	7	23	32.5	2.3	0.5	17	46
GN.80362	GN 114.12-6-70	6	7.3	5.9	15	17.5	70	7	23	32.5	2.3	0.5	17	47
GN.80363	GN 114.12-6-80	6	7.3	5.9	15	17.5	80	7	23	32.5	2.3	0.5	17	48
GN.80371	GN 114.12-8-10	8	9.8	7.9	15	17.5	10	8.4	23	32.5	2.8	0.6	35	17
GN.80372	GN 114.12-8-16	8	9.8	7.9	15	17.5	16	8.4	23	32.5	2.8	0.6	35	19
GN.80373	GN 114.12-8-20	8	9.8	7.9	15	17.5	20	8.4	23	32.5	2.8	0.6	35	20
GN.80374	GN 114.12-8-25	8	9.8	7.9	15	17.5	25	8.4	23	32.5	2.8	0.6	35	22
GN.80375	GN 114.12-8-30	8	9.8	7.9	15	17.5	30	8.4	23	32.5	2.8	0.6	35	24
GN.80376	GN 114.12-8-35	8	9.8	7.9	15	17.5	35	8.4	23	32.5	2.8	0.6	35	25
GN.80377	GN 114.12-8-40	8	9.8	7.9	15	17.5	40	8.4	23	32.5	2.8	0.6	35	27
GN.80378	GN 114.12-8-45	8	9.8	7.9	15	17.5	45	8.4	23	32.5	2.8	0.6	35	29
GN.80379	GN 114.12-8-50	8	9.8	7.9	15	17.5	50	8.4	23	32.5	2.8	0.6	35	30
GN.80380	GN 114.12-8-60	8	9.8	7.9	15	17.5	60	8.4	23	32.5	2.8	0.6	35	34
GN.80381	GN 114.12-8-70	8	9.8	7.9	15	17.5	70	8.4	23	32.5	2.8	0.6	35	37
GN.80382	GN 114.12-8-80	8	9.8	7.9	15	17.5	80	8.4	23	32.5	2.8	0.6	35	40
GN.80383	GN 114.12-8-90	8	9.8	7.9	15	17.5	90	8.4	23	32.5	2.8	0.6	35	44
GN.80384	GN 114.12-8-100	8	9.8	7.9	15	17.5	100	8.4	23	32.5	2.8	0.6	35	47
GN.80391	GN 114.12-10-15	10	11.7	9.9	18	23	15	9.8	30.5	43.5	3.3	1	47	31
GN.80392	GN 114.12-10-20	10	11.7	9.9	18	23	20	9.8	30.5	43.5	3.3	1	47	34
GN.80393	GN 114.12-10-25	10	11.7	9.9	18	23	25	9.8	30.5	43.5	3.3	1	47	36
GN.80394	GN 114.12-10-30	10	11.7	9.9	18	23	30	9.8	30.5	43.5	3.3	1	47	38
GN.80395	GN 114.12-10-35	10	11.7	9.9	18	23	35	9.8	30.5	43.5	3.3	1	47	41
GN.80396	GN 114.12-10-40	10	11.7	9.9	18	23	40	9.8	30.5	43.5	3.3	1	47	43
GN.80397	GN 114.12-10-45	10	11.7	9.9	18	23	45	9.8	30.5	43.5	3.3	1	47	45
GN.80398	GN 114.12-10-50	10	11.7	9.9	18	23	50	9.8	30.5	43.5	3.3	1	47	48
GN.80399	GN 114.12-10-60	10	11.7	9.9	18	23	60	9.8	30.5	43.5	3.3	1	47	52
GN.80400	GN 114.12-10-70	10	11.7	9.9	18	23	70	9.8	30.5	43.5	3.3	1	47	57
GN.80401	GN 114.12-10-80	10	11.7	9.9	18	23	80	9.8	30.5	43.5	3.3	1	47	61
GN.80402	GN 114.12-10-90	10	11.7	9.9	18	23	90	9.8	30.5	43.5	3.3	1	47	66
GN.80403	GN 114.12-10-100	10	11.7	9.9	18	23	100	9.8	30.5	43.5	3.3	1	47	71
GN.80404	GN 114.12-10-110	10	11.7	9.9	18	23	110	9.8	30.5	43.5	3.3	1	47	75
GN.80405	GN 114.12-10-120	10	11.7	9.9	18	23	120	9.8	30.5	43.5	3.3	1	47	80



Éléments d'indexage



INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	d1 -0.1	d2	d3	d4	d5	l1 +0.4	l2	l3	l4	a	b	Résistance au cisaillement [KN]	⚖
GN.80411	GN 114.12-12-20	12	13.7	11.9	18	23	20	11.3	30.5	43.5	3.8	1	75	42
GN.80412	GN 114.12-12-25	12	13.7	11.9	18	23	25	11.3	30.5	43.5	3.8	1	75	45
GN.80413	GN 114.12-12-30	12	13.7	11.9	18	23	30	11.3	30.5	43.5	3.8	1	75	49
GN.80414	GN 114.12-12-35	12	13.7	11.9	18	23	35	11.3	30.5	43.5	3.8	1	75	53
GN.80415	GN 114.12-12-40	12	13.7	11.9	18	23	40	11.3	30.5	43.5	3.8	1	75	56
GN.80416	GN 114.12-12-45	12	13.7	11.9	18	23	45	11.3	30.5	43.5	3.8	1	75	60
GN.80417	GN 114.12-12-50	12	13.7	11.9	18	23	50	11.3	30.5	43.5	3.8	1	75	64
GN.80418	GN 114.12-12-60	12	13.7	11.9	18	23	60	11.3	30.5	43.5	3.8	1	75	71
GN.80419	GN 114.12-12-70	12	13.7	11.9	18	23	70	11.3	30.5	43.5	3.8	1	75	78
GN.80420	GN 114.12-12-80	12	13.7	11.9	18	23	80	11.3	30.5	43.5	3.8	1	75	86
GN.80421	GN 114.12-12-90	12	13.7	11.9	18	23	90	11.3	30.5	43.5	3.8	1	75	93
GN.80422	GN 114.12-12-100	12	13.7	11.9	18	23	100	11.3	30.5	43.5	3.8	1	75	100
GN.80423	GN 114.12-12-110	12	13.7	11.9	18	23	110	11.3	30.5	43.5	3.8	1	75	108
GN.80424	GN 114.12-12-120	12	13.7	11.9	18	23	120	11.3	30.5	43.5	3.8	1	75	115
GN.80431	GN 114.12-16-30	16	18.7	15.9	22	30.5	30	14.2	38.5	58	4.8	1.2	138	97
GN.80432	GN 114.12-16-35	16	18.7	15.9	22	30.5	35	14.2	38.5	58	4.8	1.2	138	104
GN.80433	GN 114.12-16-40	16	18.7	15.9	22	30.5	40	14.2	38.5	58	4.8	1.2	138	111
GN.80434	GN 114.12-16-45	16	18.7	15.9	22	30.5	45	14.2	38.5	58	4.8	1.2	138	118
GN.80435	GN 114.12-16-50	16	18.7	15.9	22	30.5	50	14.2	38.5	58	4.8	1.2	138	124
GN.80436	GN 114.12-16-60	16	18.7	15.9	22	30.5	60	14.2	38.5	58	4.8	1.2	138	138
GN.80437	GN 114.12-16-70	16	18.7	15.9	22	30.5	70	14.2	38.5	58	4.8	1.2	138	152
GN.80438	GN 114.12-16-80	16	18.7	15.9	22	30.5	80	14.2	38.5	58	4.8	1.2	138	165
GN.80439	GN 114.12-16-90	16	18.7	15.9	22	30.5	90	14.2	38.5	58	4.8	1.2	138	179
GN.80440	GN 114.12-16-100	16	18.7	15.9	22	30.5	100	14.2	38.5	58	4.8	1.2	138	192
GN.80441	GN 114.12-16-110	16	18.7	15.9	22	30.5	110	14.2	38.5	58	4.8	1.2	138	206
GN.80442	GN 114.12-16-120	16	18.7	15.9	22	30.5	120	14.2	38.5	58	4.8	1.2	138	219
GN.80443	GN 114.12-16-130	16	18.7	15.9	22	30.5	130	14.2	38.5	58	4.8	1.2	138	233
GN.80444	GN 114.12-16-140	16	18.7	15.9	22	30.5	140	14.2	38.5	58	4.8	1.2	138	247
GN.80445	GN 114.12-16-150	16	18.7	15.9	22	30.5	150	14.2	38.5	58	4.8	1.2	138	260
GN.80451	GN 114.12-20-30	20	22.7	19.8	25	30.5	30	14.8	38.5	58	4.8	1.2	228	136
GN.80452	GN 114.12-20-35	20	22.7	19.8	25	30.5	35	14.8	38.5	58	4.8	1.2	228	147
GN.80453	GN 114.12-20-40	20	22.7	19.8	25	30.5	40	14.8	38.5	58	4.8	1.2	228	159
GN.80454	GN 114.12-20-45	20	22.7	19.8	25	30.5	45	14.8	38.5	58	4.8	1.2	228	170
GN.80455	GN 114.12-20-50	20	22.7	19.8	25	30.5	50	14.8	38.5	58	4.8	1.2	228	181
GN.80456	GN 114.12-20-60	20	22.7	19.8	25	30.5	60	14.8	38.5	58	4.8	1.2	228	203
GN.80457	GN 114.12-20-70	20	22.7	19.8	25	30.5	70	14.8	38.5	58	4.8	1.2	228	226
GN.80458	GN 114.12-20-80	20	22.7	19.8	25	30.5	80	14.8	38.5	58	4.8	1.2	228	248
GN.80459	GN 114.12-20-90	20	22.7	19.8	25	30.5	90	14.8	38.5	58	4.8	1.2	228	270
GN.80460	GN 114.12-20-100	20	22.7	19.8	25	30.5	100	14.8	38.5	58	4.8	1.2	228	293
GN.80461	GN 114.12-20-110	20	22.7	19.8	25	30.5	110	14.8	38.5	58	4.8	1.2	228	315
GN.80462	GN 114.12-20-120	20	22.7	19.8	25	30.5	120	14.8	38.5	58	4.8	1.2	228	338
GN.80463	GN 114.12-20-130	20	22.7	19.8	25	30.5	130	14.8	38.5	58	4.8	1.2	228	360
GN.80464	GN 114.12-20-140	20	22.7	19.8	25	30.5	140	14.8	38.5	58	4.8	1.2	228	382
GN.80465	GN 114.12-20-150	20	22.7	19.8	25	30.5	150	14.8	38.5	58	4.8	1.2	228	405

Éléments d'indexage