

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **DVM.4**: tige filetée et plaque de base en acier zingué poli, corps antivibratoire en caoutchouc naturel NR, couleur noire, dureté 40, 55, 70 Shore A ± 5 .
- **DVM.4-SST**: tige filetée et plaque de base en acier INOX AISI 304, corps antivibratoire en caoutchouc naturel NR, couleur noire, dureté 55 Shore A ± 5 .

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

La forme concave particulière de la surface d'appui permet une adaptation optimale aux surfaces irrégulières.

Les plots antivibratoires ont été conçus pour réduire les vibrations, les chocs ou le bruit dus à des parties en mouvement ou à des masses vibrantes non balancées de machines opératrices. Il est notoire que les vibrations peuvent provoquer:


- un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine même et/ou de celles adjacentes;
- des dommages pour la santé de l'homme;
- des nuisances sonores.

Les diagrammes de charge pour chaque code sont disponibles sur demande.

Voir Données techniques et critères pour le choix (à la page 728).

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

Caoutchouc naturel NR, duretés 40, 70 tolérance ± 5 Shore A pour exécutions avec plaque de base en acier INOX AISI 304.



DVM.4

Code	Description	D	L	d	l	s	⚖
436991	DVM.4-15-14-M4-10-40	15	14	M4	10	1.4	5
436992	DVM.4-15-14-M4-10-55	15	14	M4	10	1.4	5
436993	DVM.4-15-14-M4-10-70	15	14	M4	10	1.4	5
436996	DVM.4-20-23,5-M6-18-40	20	23,5	M6	18	2	14
436997	DVM.4-20-23,5-M6-18-55	20	23,5	M6	18	2	14
436998	DVM.4-20-23,5-M6-18-70	20	23,5	M6	18	2	14
437001	DVM.4-25-18,5-M6-18-40	25	18,5	M6	18	2	18
437002	DVM.4-25-18,5-M6-18-55	25	18,5	M6	18	2	18
437003	DVM.4-25-18,5-M6-18-70	25	18,5	M6	18	2	18
437006	DVM.4-30-28,5-M8-20-40	30	28,5	M8	20	2	36
437007	DVM.4-30-28,5-M8-20-55	30	28,5	M8	20	2	36
437008	DVM.4-30-28,5-M8-20-70	30	28,5	M8	20	2	36
437011	DVM.4-40-28-M8-23-40	40	28	M8	23	2	57
437012	DVM.4-40-28-M8-23-55	40	28	M8	23	2	57
437013	DVM.4-40-28-M8-23-70	40	28	M8	23	2	57
437016	DVM.4-50-28-M10-28-40	50	28	M10	28	2	97
437017	DVM.4-50-28-M10-28-55	50	28	M10	28	2	97
437018	DVM.4-50-28-M10-28-70	50	28	M10	28	2	97
437021	DVM.4-70-43-M10-27-40	70	43	M10	27	3	260
437022	DVM.4-70-43-M10-27-55	70	43	M10	27	3	260
437023	DVM.4-70-43-M10-27-70	70	43	M10	27	3	260
437026	DVM.4-75-37-M12-37-40	75	37	M12	37	3	259
437027	DVM.4-75-37-M12-37-55	75	37	M12	37	3	259
437028	DVM.4-75-37-M12-37-70	75	37	M12	37	3	259
437031	DVM.4-100-50-M16-41-40	100	50	M16	41	3	609
437032	DVM.4-100-50-M16-41-55	100	50	M16	41	3	609
437033	DVM.4-100-50-M16-41-70	100	50	M16	41	3	609

DVM.4-SST

Code	Description	D	L	d	l	s	⚖
437081	DVM.4-15-14-SST-M4-10-55	15	14	M4	10	1.4	5
437082	DVM.4-20-23,5-SST-M6-18-55	20	23,5	M6	18	2	14
437083	DVM.4-25-18,5-SST-M6-18-55	25	18,5	M6	18	2	19
437084	DVM.4-30-28,5-SST-M8-20-55	30	28,5	M8	20	2	36
437085	DVM.4-40-28-SST-M8-23-55	40	28	M8	23	2	60
437086	DVM.4-50-28-SST-M10-28-55	50	28	M10	28	2	95
437087	DVM.4-70-43-SST-M10-28-55	70	43	M10	28	3	260
437088	DVM.4-75-37-SST-M12-37-55	75	37	M12	37	3	271
437089	DVM.4-100-50-SST-M16-41-55	100	50	M16	41	3	609

INOX STAINLESS STEEL