

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **DVM.5**: bague avec trou borgne fileté et plaque de base en acier zingué poli, corps antivibratoire en caoutchouc naturel NR, couleur noire, dureté 40, 55, 70 Shore A ± 5 .
- **DVM.5-SST**: bague avec trou borgne fileté et plaque de base en acier INOX AISI 304, corps antivibratoire en caoutchouc naturel NR, couleur noire, dureté 55 Shore A ± 5 .

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

La forme concave particulière de la surface d'appui permet une adaptation optimale aux surfaces irrégulières.

Les plots antivibratoires ont été conçus pour réduire les vibrations, les chocs ou le bruit dus à des parties en mouvement ou à des masses vibrantes non balancées de machines opératrices. Il est notoire que les vibrations peuvent provoquer:


- un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine même et/ou de celles adjacentes;
- des dommages pour la santé de l'homme;
- des nuisances sonores.

Les diagrammes de charge pour chaque code sont disponibles sur demande.

Voir Données techniques et critères pour le choix (à la page 728).

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

Caoutchouc naturel NR, duretés 40, 70 tolérance ± 5 Shore A pour exécutions avec plaque de base en acier INOX AISI 304.



DVM.5

Code	Description	D	L	d	h	s	⚖
437036	DVM.5-15-14-M4-40	15	14	M4	4	1.4	4
437037	DVM.5-15-14-M4-55	15	14	M4	4	1.4	4
437038	DVM.5-15-14-M4-70	15	14	M4	4	1.4	4
437041	DVM.5-20-23,5-M6-40	20	23.5	M6	6	2	11
437042	DVM.5-20-23,5-M6-55	20	23.5	M6	6	2	11
437043	DVM.5-20-23,5-M6-70	20	23.5	M6	6	2	11
437046	DVM.5-25-18,5-M6-40	25	18.5	M6	6	2	15
437047	DVM.5-25-18,5-M6-55	25	18.5	M6	6	2	15
437048	DVM.5-25-18,5-M6-70	25	18.5	M6	6	2	15
437051	DVM.5-30-28,5-M8-40	30	28.5	M8	8	2	31
437052	DVM.5-30-28,5-M8-55	30	28.5	M8	8	2	31
437053	DVM.5-30-28,5-M8-70	30	28.5	M8	8	2	31
437056	DVM.5-40-28-M8-40	40	28	M8	8	2	54
437057	DVM.5-40-28-M8-55	40	28	M8	8	2	54
437058	DVM.5-40-28-M8-70	40	28	M8	8	2	54
437061	DVM.5-50-28-M10-40	50	28	M10	10	2	83
437062	DVM.5-50-28-M10-55	50	28	M10	10	2	83
437063	DVM.5-50-28-M10-70	50	28	M10	10	2	83
437066	DVM.5-70-43-M10-40	70	43	M10	10	3	223
437067	DVM.5-70-43-M10-55	70	43	M10	10	3	223
437068	DVM.5-70-43-M10-70	70	43	M10	10	3	223
437071	DVM.5-75-37-M12-40	75	37	M12	12	3	230
437072	DVM.5-75-37-M12-55	75	37	M12	12	3	230
437073	DVM.5-75-37-M12-70	75	37	M12	12	3	230
437076	DVM.5-100-50-M16-40	100	50	M16	16	3	590
437077	DVM.5-100-50-M16-55	100	50	M16	16	3	590
437078	DVM.5-100-50-M16-70	100	50	M16	16	3	590

DVM.5-SST

Code	Description	D	L	d	h	s	⚖
437090	DVM.5-15-14-SST-M4-55	15	14	M4	4	1.4	4
437091	DVM.5-20-23,5-SST-M6-55	20	23.5	M6	6	2	14
437092	DVM.5-25-18,5-SST-M6-55	25	18.5	M6	6	2	15
437093	DVM.5-30-28,5-SST-M8-55	30	28.5	M8	8	2	28
437094	DVM.5-40-28-SST-M8-55	40	28	M8	8	2	54
437095	DVM.5-50-28-SST-M10-55	50	28	M10	10	2	85
437096	DVM.5-70-43-SST-M10-55	70	43	M10	10	3	224
437097	DVM.5-75-37-SST-M12-55	75	37	M12	12	3	232
437098	DVM.5-100-50-SST-M16-55	100	50	M16	16	3	590