



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, avec additif aux ions d'argent sur une base inorganique, couleur gris-noire RAL 7021 (C1) ou blanche RAL 9016 (C16), finition mate.

CALOTTES COUVRE-VIS

- ECA.B SAN: technopolymère à base polyamide (PA) avec additif aux ions d'argent sur une base inorganique, couleur gris-noire RAL 7021 (C1) ou blanche RAL 9016 (C16), finition mate, assemblage à pression. Fournies, assemblage à pression, amovibles avec un tournevis.

Disponibles aussi comme pièces détachées vendues séparément (voir le tableau).

EXÉCUTION STANDARD

Trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

L'additif antimicrobien spécial empêche la prolifération de microbes, bactéries et moisissures sur la surface du produit.

Le mécanisme de libération contrôlée des ions argent maintient les caractéristiques antimicrobiennes inchangées dans le temps, même après plusieurs cycles de lavage.

La bonne résistance aux températures élevées de l'additif utilisé permet son emploi même dans les cycles de stérilisation (130°C).

Des échantillons de matière ont été testés dans des laboratoires accrédités, conformément aux standards de la Norme ISO 22196: 2011 (Mesure de l'activité antibactérienne sur les plastiques et autres surfaces non poreuses), qui dérivent de la Norme JIS Z 2801.

Les souches microbiennes suivantes ont été utilisées pour les tests:

- Escherichia Coli ATCC® 25922™ (action antimicrobienne 99,9%).
- Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™ (action antimicrobienne 99,9%).
- Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™ (action antimicrobienne 99,8%).
- Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™ (action antimicrobienne 99,9%).
- Candida Albicans ATCC® 10231™ (action antimicrobienne 98,9%).

Les additifs antimicrobiens sont indiqués pour toutes les applications où l'assainissement et l'hygiène sont fondamentaux, comme par exemple:

- appareils médicaux ou hospitaliers;
- équipements pour personnes à mobilité réduite;
- machines pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique;
- appareils pour la restauration collective;
- mobiliers urbains et pour espaces publics

ACCESSOIRES SUR DEMANDE




- ECA.B SAN: calottes couvre-vis en technopolymère à base de polyamide (PA) avec additif aux ions d'argent sur une base inorganique, dans les couleurs gris-noire RAL 7021 (C1) ou blanche RAL 9016 (C16), finition mate, assemblage à pression (voir tableau).



ERGOSTYLE® ELESa Original design

DONNÉES TECHNIQUES

Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1 F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.



C1 **C16**
RAL7021 RAL9016

ECA.B SAN

Code	Description	Calottes pour
29836-*	ECA.B1-SAN-*	EBP.140 / EBP.200

* Complétez avec l'index de la couleur (C1, C16).

Code	Description	Code	Description	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	Δ
153211-C1	EBP.140-8-SAN-C1	153211-C16	EBP.140-8-SAN-C16	144	117±0.5	8.5	13	26.5	39	8.5	26.5	8.5	91	2700	1800	10	4	58
153223-C1	EBP.200-8-SAN-C1	153223-C16	EBP.200-8-SAN-C16	208.5	179±1	8.5	13	29	51	16	35	9.5	150.5	2200	1500	16	9	95