

MATIÈRE

Aluminium, finition mate.
Vis et écrous en acier INOX AISI 304.

EXÉCUTIONS STANDARDS



Suffixes de la finition de la surface:
- **BL**: couleur naturelle.
- **SW**: revêtement en résine époxy résistante aux rayons UV, couleur noire RAL 9005.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les trous de fixation des systèmes de connexion GN 131 permettent une utilisation optimale avec les tubes GN 990 (voir page 1368).
La vis de blocage d3 peut être remplacée par le kit GN 911 (voir page 1372).

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

Différentes combinaisons de trous d1/d2.



Code BL	Code SW	Description	d1	d2	d3	k	l	m	d3 Kit de serrage	
GN.42011	GN.42016	GN 131-B10-B10-2-*	10	10	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	86
GN.42031	GN.42036	GN 131-B12-B12-2-*	12	12	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	80
GN.42051	GN.42056	GN 131-B14-B14-2-*	14	14	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	68
GN.42071	GN.42076	GN 131-B15-B15-2-*	15	15	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	65
GN.42091	GN.42096	GN 131-B16-B16-2-*	16	16	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	73
GN.42111	GN.42116	GN 131-B18-B18-2-*	18	18	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	68

* Compléter en ajoutant le suffixe de finition du système de support pour dispositifs : BL (naturel) ou SW (noir).