



SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

N° d'identification

N° 1 : Sans rondelle de verrouillage supplémentaire

Acier INOX AISI 316L

- Finition mate ($Ra < 0,8 \mu m$) **MT**
- Finition polie ($Ra < 0,8 \mu m$) **PL**

Joint d'étanchéité

- H-NBR **H**Résistant aux températures de $-25^{\circ}C$ à $+150^{\circ}C$ - EPDM **E**Résistant aux températures de $-40^{\circ}C$ à $+120^{\circ}C$

Bleue

- Dureté de 85 ± 5 Shore A
- Conforme aux normes de la FDA

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les vis de retenues GN 1582 avec tête basse sont certifiées selon les directives de l'EHEDG et peuvent donc être utilisées dans les domaines hygiéniques. Grâce au goujon à filetage noyé d4, elles sont facilement protégées contre la perte, par exemple dans une calotte. C'est ce qui détermine la « captivité de l'élément de fixation » selon la directive 2006/42/EG relative aux machines.

En l'utilisant, contrairement à un trou généralement taraudé et alésé, il est nécessaire de fournir des alésages taraudés avec un filetage d1 sur chacun des deux éléments à assembler. Par ailleurs, un alésage lisse de diamètre d5 doit être usiné sur l'un des côtés ou les deux. Plusieurs options d'assemblage sont disponibles comme indiqué ci-dessus en fonction de la conception et la longueur de serrage requise, a1 à a3 du composant fixé. La fixation peut également être assurée par une rondelle de verrouillage supplémentaire montée sur la tige fine d4.


ACCESSOIRE


Anneaux d'étanchéité GN 7600

SUR DEMANDE

- Vis avec rondelle de verrouillage supplémentaire (N° d'identification 2)

Types de montage





GN 1582-MT-H

Code	Description	d1	d2	d3	d4-0.2	d5	a1	a2	a3	l1	l2	l3	k	sw	⚖
GN.47803	GN 1582-M5-20-MT-H-1	M 5	11	11.8	4	5.5	2.5-6	6-10.5	10.5-14	20	6	2.5	7	8	5
GN.47813	GN 1582-M5-25-MT-H-1	M 5	11	11.8	4	5.5	6-11	11-14	14-19	25	6	2.5	7	8	6
GN.47823	GN 1582-M6-25-MT-H-1	M 6	13	13.8	4.8	6.5	3-7	7-13	13-17	25	8	3	7.5	10	9
GN.47833	GN 1582-M6-30-MT-H-1	M 6	13	13.8	4.8	6.5	7-12	12-17	17-22	30	8	3	7.5	10	10
GN.47843	GN 1582-M8-30-MT-H-1	M 8	16	16.8	6.5	8.5	4-8	8-16	16-20	30	10	4	8.5	13	18
GN.47853	GN 1582-M8-40-MT-H-1	M 8	16	16.8	6.5	8.5	8-18	18-25	25-30	40	10	4	8.5	13	21
GN.47863	GN 1582-M10-40-MT-H-1	M 10	19	19.8	8.2	10.5	5-14	14-19	19-28	40	12	5	9.5	16	34
GN.47873	GN 1582-M10-50-MT-H-1	M 10	19	19.8	8.2	10.5	14-24	24-28	28-38	50	12	5	9.5	16	39

GN 1582-PL-H

Code	Description	d1	d2	d3	d4-0.2	d5	a1	a2	a3	l1	l2	l3	k	sw	⚖
GN.47807	GN 1582-M5-20-PL-H-1	M 5	11	11.8	4	5.5	2.5-6	6-10.5	10.5-14	20	6	2.5	7	8	5
GN.47817	GN 1582-M5-25-PL-H-1	M 5	11	11.8	4	5.5	6-11	11-14	14-19	25	6	2.5	7	8	6
GN.47827	GN 1582-M6-25-PL-H-1	M 6	13	13.8	4.8	6.5	3-7	7-13	13-17	25	8	3	7.5	10	9
GN.47837	GN 1582-M6-30-PL-H-1	M 6	13	13.8	4.8	6.5	7-12	12-17	17-22	30	8	3	7.5	10	10
GN.47847	GN 1582-M8-30-PL-H-1	M 8	16	16.8	6.5	8.5	4-8	8-16	16-20	30	10	4	8.5	13	18
GN.47857	GN 1582-M8-40-PL-H-1	M 8	16	16.8	6.5	8.5	8-18	18-25	25-30	40	10	4	8.5	13	21
GN.47867	GN 1582-M10-40-PL-H-1	M 10	19	19.8	8.2	10.5	5-14	14-19	19-28	40	12	5	9.5	16	34
GN.47877	GN 1582-M10-50-PL-H-1	M 10	19	19.8	8.2	10.5	14-24	24-28	28-38	50	12	5	9.5	16	39

GN 1582-MT-E

Code	Description	d1	d2	d3	d4-0.2	d5	a1	a2	a3	l1	l2	l3	k	sw	⚖
GN.47801	GN 1582-M5-20-MT-E-1	M 5	11	11.8	4	5.5	2.5-6	6-10.5	10.5-14	20	6	2.5	7	8	5
GN.47811	GN 1582-M5-25-MT-E-1	M 5	11	11.8	4	5.5	6-11	11-14	14-19	25	6	2.5	7	8	6
GN.47821	GN 1582-M6-25-MT-E-1	M 6	13	13.8	4.8	6.5	3-7	7-13	13-17	25	8	3	7.5	10	9
GN.47831	GN 1582-M6-30-MT-E-1	M 6	13	13.8	4.8	6.5	7-12	12-17	17-22	30	8	3	7.5	10	10
GN.47841	GN 1582-M8-30-MT-E-1	M 8	16	16.8	6.5	8.5	4-8	8-16	16-20	30	10	4	8.5	13	18
GN.47851	GN 1582-M8-40-MT-E-1	M 8	16	16.8	6.5	8.5	8-18	18-25	25-30	40	10	4	8.5	13	21
GN.47861	GN 1582-M10-40-MT-E-1	M 10	19	19.8	8.2	10.5	5-14	14-19	19-28	40	12	5	9.5	16	34
GN.47871	GN 1582-M10-50-MT-E-1	M 10	19	19.8	8.2	10.5	14-24	24-28	28-38	50	12	5	9.5	16	39

GN 1582-PL-E

Code	Description	d1	d2	d3	d4-0.2	d5	a1	a2	a3	l1	l2	l3	k	sw	⚖
GN.47805	GN 1582-M5-20-PL-E-1	M 5	11	11.8	4	5.5	2.5-6	6-10.5	10.5-14	20	6	2.5	7	8	5
GN.47815	GN 1582-M5-25-PL-E-1	M 5	11	11.8	4	5.5	6-11	11-14	14-19	25	6	2.5	7	8	6
GN.47825	GN 1582-M6-25-PL-E-1	M 6	13	13.8	4.8	6.5	3-7	7-13	13-17	25	8	3	7.5	10	9
GN.47835	GN 1582-M6-30-PL-E-1	M 6	13	13.8	4.8	6.5	7-12	12-17	17-22	30	8	3	7.5	10	10
GN.47845	GN 1582-M8-30-PL-E-1	M 8	16	16.8	6.5	8.5	4-8	8-16	16-20	30	10	4	8.5	13	18
GN.47855	GN 1582-M8-40-PL-E-1	M 8	16	16.8	6.5	8.5	8-18	18-25	25-30	40	10	4	8.5	13	21
GN.47865	GN 1582-M10-40-PL-E-1	M 10	19	19.8	8.2	10.5	5-14	14-19	19-28	40	12	5	9.5	16	34
GN.47875	GN 1582-M10-50-PL-E-1	M 10	19	19.8	8.2	10.5	14-24	24-28	28-38	50	12	5	9.5	16	39