

Systèmes de connexion pivotants

pour actionneurs linéaires, aluminium



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATIÈRE

Aluminium, revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005, finition mate.

Vis et écrou en acier INOX AISI 304.

EXÉCUTIONS STANDARD

- **GN 274.1-OZ**: sans bague de centrage.
- **GN 274.1-MZ**: avec bague de centrage en relief.
- **GN 274.1-AV**: avec denture de référence en relief.
- **GN 274.1-IV**: avec denture de référence gaufrée.

Trou d1:

- **B**: sans douille de coulissement.
- **G**: avec une douille de coulissement en technopolymère à base de polyamide (PA) ou à base de polytétrafluoroéthylène (PTFE).

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les systèmes de connexion GN 274.1 sont généralement utilisés avec les actionneurs linéaires.

Le serrage du trou de guidage d1 permet de régler le positionnement de l'actionneur et de bloquer le curseur après avoir défini sa position définitive.


Les vis de blocage d3 peuvent être remplacées par les kits GN 911 (voir page 1782).




GN 274.1-OZ





GN 274.1-MZ



GN 274.1-AV



GN 274.1-IV




GN 274.1-OZ

Code	Description	d1#	d1##	d2	d3	d4	d5	b	k	l	m	s	d3 Kit de serrage	△
GN.58636	GN 274.1-B30-OZ-2-SW	30	-	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	145
GN.58676	GN 274.1-B40-OZ-2-SW	40	-	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	700
GN.58716	GN 274.1-B50-OZ-2-SW	50	-	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	630
GN.58756	GN 274.1-G30-OZ-2-SW	-	30	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	130
GN.58796	GN 274.1-G40-OZ-2-SW	-	40	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	670
GN.58836	GN 274.1-G50-OZ-2-SW	-	50	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	580

Trou sans douille de coulissement.

Trou avec douille de coulissement.



GN 274.1-MZ

Code	Description	d1#	d1##	d2	d3	d4	d5	b	k	l	m	s	d3 Kit de serrage	14
GN.58626	GN 274.1-B30-MZ-2-SW	30	-	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	145
GN.58666	GN 274.1-B40-MZ-2-SW	40	-	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	700
GN.58706	GN 274.1-B50-MZ-2-SW	50	-	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	630
GN.58746	GN 274.1-G30-MZ-2-SW	-	30	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	130
GN.58786	GN 274.1-G40-MZ-2-SW	-	40	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	670
GN.58826	GN 274.1-G50-MZ-2-SW	-	50	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	580

GN 274.1-AV

Code	Description	d1#	d1##	d2	d3	d4	d5	b	k	l	m	s	d3 Kit de serrage	14
GN.58606	GN 274.1-B30-AV-2-SW	30	-	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	145
GN.58646	GN 274.1-B40-AV-2-SW	40	-	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	700
GN.58686	GN 274.1-B50-AV-2-SW	50	-	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	630
GN.58726	GN 274.1-G30-AV-2-SW	-	30	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	130
GN.58766	GN 274.1-G40-AV-2-SW	-	40	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	670
GN.58806	GN 274.1-G50-AV-2-SW	-	50	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	580

GN 274.1-IV

Code	Description	d1#	d1##	d2	d3	d4	d5	b	k	l	m	s	d3 Kit de serrage	14
GN.58616	GN 274.1-B30-IV-2-SW	30	-	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	145
GN.58656	GN 274.1-B40-IV-2-SW	40	-	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	700
GN.58696	GN 274.1-B50-IV-2-SW	50	-	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	630
GN.58736	GN 274.1-G30-IV-2-SW	-	30	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	130
GN.58776	GN 274.1-G40-IV-2-SW	-	40	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	670
GN.58816	GN 274.1-G50-IV-2-SW	-	50	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	580

Trou sans douille de coulissement.

Trou avec douille de coulissement.